

GOULOTTES DE CÂBLAGE SEGMA™

→ Classification des Goulottes de câblage Segma™ suivant EN 50085-2-3

Classification des systèmes de goulottes d'installation Alu LOGIX™ 45 et Universel suivant EN 50085-2-1

Matière	Produit non métallique	Continuité électrique	Sans continuité
Température minimum de stockage et de transport	- 25 °C	Propriétés électriques isolantes	Avec isolation électrique
Température maximale d'usage	+ 60 °C	Mode d'ouverture du couvercle	Sans outil
Propagation de la flamme	Non propagateur	Montage	Sur surface horizontale ou verticale

Composition des Goulottes de câblage Segma™ suivant EN 50085-2-3

Tableau de composition des systèmes et informations complémentaires disponibles dans nos fiches techniques à télécharger sur le site www.planet-wattohm.fr

Caractéristiques techniques

• Tableau d'encombrement des fils

