L'EXPERTISE **POUR TOUS VOS CHANTIERS**

CONDUITS ÉLECTRIQUES

#LegrandImprovingLives*

*Ensemble, améliorons les vies

legrand®



UNE EXPERTISE DE LONGUE DATE DANS LA FABRICATION DE TUBES ET DE CONDUITS

Depuis presque 100 ans, nos conduits enterrés, cintrables ou rigides répondent à tous les cas d'applications pour vos chantiers dans l'habitat, le tertiaire et l'industrie.

Legrand va au-delà des obligations réglementaires avec l'élimination des substances visées par la Directive RoHS dans tous ses produits.

Exigeants depuis toujours en matière de respect de l'environnement notre engagement pour l'économie circulaire se traduit par une augmentation significative des matières recyclées dans nos gammes ICTA, ainsi qu'une recyclabilité à 100 % de nos conduits vides.

Soucieux de faire converger innovation industrielle, qualité des produits et durabilité, le Groupe est engagé dans une démarche de traçabilité environnementale, reprise dans chaque fiche PEP de nos produits. En complément, chaque fournisseur est sélectionné sur la base de la conformité au règlement REACH.

Site de fabrication et de stockage de Pont-à-Mousson (54) triplement certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

LA QUALITÉ LEGRAND
TOUJOURS À VOTRE SERVICE

L'ensemble de nos conduits, sont fabriqués et stockés en France à Pont-à-Mousson (54), dans notre usine certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Ce site unique, à la fois site de fabrication et plateforme logistique, permet une réactivité optimale pour répondre à toutes vos demandes même en cas de volumes exceptionnels.

Nous coopérons avec des transporteurs de confiance, équipés de véhicules grands volumes avec hayon pour les livraisons par camion complet. Pour mieux vous servir, nous vous livrons sur rendez-vous. Vous avez également la possibilité de cadencer les livraisons au rythme qui vous convient.

10 000
Kilomètres :
LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DES CONDUITS SUR NOTRE PLATEFORME

LIVRAISON
J+3
APRÈS COMMANDE SELON ZONE GÉOGRAPHIQUE*

*et jusqu'à j+6 après commande selon zone géographique (hors références spéciales)

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
UN ENGAGEMENT À VOS COTÉS

Pour répondre rapidement et de manière fiable aux demandes d'informations environnementales, nous mettons à votre disposition des fiches PEP (Profil Environnemental Produit) sur legrand.fr !

Chaque fiche PEP précise :

- Les caractéristiques et la conformité des produits aux réglementations environnementales en vigueur.
- L'impact sur l'environnement, de la fabrication au recyclage en passant par la distribution et l'utilisation.

PEP ecoPASSPORT®

A noter : les dernières innovations permettant d'augmenter le poids de matière recyclée participe à la diminution de l'empreinte carbone des chantiers

UN CONDITIONNEMENT **OPTIMISÉ**

Notre process industriel tient compte des spécificités de vos métiers pour vous proposer des solutions qui vous font gagner du temps et facilitent votre gestion de stock :

- Colisage en grande ou très grande longueur sur la gamme Octogliss dédiée aux pieuvristes : métrage optimisé, limitation des chutes.
- Palettisation optimisée : gain de temps au déchargement et au stockage.
- Services personnalisés : longueurs de conduits et de filages spécifiques sur demande.

Différenciez au premier coup d'œil le diamètre de vos conduits grâce aux liens colorés :

- Bleu Ø 16
- Rouge Ø 20
- Vert Ø 25
- Blanc Ø 32 et 40

UN ACCÈS DIRECT **À L'INFORMATION**

Avec le site legrand.fr

Pour en savoir plus, retrouvez sur le site Legrand le catalogue en ligne et accédez facilement aux fiches produits, fiches PEP, certificats de conformité, fiches techniques…

Grâce aux QR codes

En flashant avec votre smartphone les QR codes de nos différentes gammes de produits, vous accédez directement au contenu complet de leur fiche technique.

Avec nos équipes

Huit directions régionales réparties dans toute la France, à la fois showrooms et centres de formation.

service
Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min + prix appel

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

6
TABLEAU DE CHOIX

SÉLECTIONNEZ LE CONDUIT ADAPTÉ À VOTRE CHANTIER... 6

8
LES CONDUITS ENTERRÉS

TPC & DUOGLISS TPC 9

10
LES CONDUITS CINTRABLES

ICTA 3522 RAI'GLISS
ICTA 3422 TURBOGLISS 11

ICTA 3422 CHRONOFIL PRÉFILÉ
4433 DUOGLISS 12

ICTA 3422 & ICA 3321 OCTOGLISS
ICA 3321 13

TINB 3422 & TIIB 3422
GAINES DE PROTECTION GP 14

15
LES CONDUITS RIGIDES

IRL 3321
IRL 4554 EXTRAL 16

IRL 4552 ZH
MRL 5557 17

18
PAGES CATALOGUE ET INFOS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES CONDUITS ET ACCESSOIRES 18

CAHIER TECHNIQUE 31



SÉLECTIONNEZ LE **CONDUITS ADAPTÉ À VOTRE CHANTIER...**

Tableau de choix

			ENTERRÉ	EN SAILLIE		ENCASTRÉ		
				Extérieur	Intérieur	Murs	Planchers	Dalles
CINTRABLES		**ICTA 3522 RAI'GLISS**	✔ TOLÉRÉ	✖	✔	✔	✔	✔
		**ICTA 3422 TURBOGLISS**	✔ TOLÉRÉ si Ø < 40 mm	✖	✔	✔	✔	✔
		ICTA 3422 CHRONOFIL PRÉFILÉ	✖	✖	✔	✔	✔	✔
		**4433 DUOGLISS**	✔ TOLÉRÉ si Ø < 40 mm	✔ GRIS UNIQUEMENT	✔	✔	✔	✔
		**ICTA 3422 & ICA 3321 OCTOGLISS**	✖	✔ NOIR ET ICA UNIQUEMENT	✔	✔	✔ SAUF ICA	✔ SAUF ICA
		ICA 3321	✖	✔	✔	✔	✖	✖
		**TINB 3422 & TIIB 3422**	✔ TOLÉRÉ si Ø < 40mm	✔	✔	✔	✔	✔
		GAINES DE PROTECTION GP	✔ 0,5 m au minimum	✔ 2 m minimum	✖	✖	✖	✖

Tableau de choix

			ENTERRÉ	EN SAILLIE		ENCASTRÉ		
				Extérieur	Intérieur	Murs	Planchers	Dalles
ENTERRÉS		TPC & DUOGLISS TPC	✔	✖	✖	✖	✖	✖
RIGIDES		IRL 3321	✖	✔	✔	✔	✖	✖
		IRL 4554 EXTRAL	✖	✔	✔	✔	✔	✔
		IRL 4552 ZH	✖	✔	✔	✔	✔	✔
		MRL 5557	✖	✔	✔	✔	✔	✔

CONDUITS ENTERRÉS



Duogliss™ TPC & Conduits TPC

Les conduits enterrés pour la protection mécanique des réseaux souterrains



RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK10**

EXCLUSIVITÉ : **QUALITÉ DE LUBRIFICATION**

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR **DUOGLISS TPC : 25 À 32 CONDUITS TPC : 40 À 160**

EXCLUSIVITÉ LEGRAND

Pose enterrée pour l'alimentation de bâtiments annexes, de portails électriques, portiers (platines de rue), d'appareils d'éclairage extérieur ou lorsque le disjoncteur de branchement est installé en limite de propriété.

LES + PRODUIT

- **Petits diamètres (Ø 25 et 32 mm) pour réduire le stockage et faciliter la pose (DuoGliss TPC uniquement)**
- Renforcé double peau
- Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive
- Identification facile des circuits : rouge pour les courants forts et vert pour les courants faibles
- Tire-fils renforcé en acier nylonisé (DuoGliss TPC uniquement)

→ Voir p. 18



CONDUITS **CINTRABLES**

ICTA 3422 TurboGliss™

La référence du marché pour la protection des fils et câbles électriques

RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK 08** | EXCLUSIVITÉ : **QUALITÉ DE LUBRIFICATION** | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR **16 À 63**



MARQUAGE MÉTRIQUE SUR LA GAMME (Ø 16 À 25 MM)
GAIN DE TEMPS, CHUTES LIMITÉES, ÉCONOMIES ET SÉRÉNITÉ.

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires, adapté pour le béton préfabriqué.

LES + PRODUIT

- Tire-fils plus résistant et non rétractable (acier galvanisé revêtu de nylon)
- Mise en œuvre facilitée : cintrabilité et qualité de lubrification exclusive
- Existe en préfilé, courant fort et courant faible
- Identification facilitée des diamètres grâce au lien des couronnes
- Identification facile des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques courants forts et vert pour les courants faibles
- Marquage métrique
- Non propagateur de la flamme

→ Voir p. 20

ICTA 3522 Rai'Gliss™

Le conduit Résistant - Annelé - Ignifugé pour le branchement (NF C 14-100)

RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK10** | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR **40 À 160**

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires, adapté pour le béton préfabriqué.

LES + PRODUIT

- Livré avec manchon ignifugé clipsable
- Mise en œuvre facilitée : cintrabilité et manchonage sur TPC
- Tire-fils résistant et non rétractable (nylon)
- Identification facile : noir à bandes grises
- Préconisé par Enedis (installations de branchement NF C 14-100)
- Non propagateur de la flamme

→ Voir p. 19

Conduits préfilés ICTA 3422 Chronofil™

Préfilés mono et multi-conducteurs



RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK 08**

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR **16 À 32**

GAIN DE TEMPS SUR VOS CHANTIER

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires, adapté pour le béton préfabriqué.

LES + PRODUIT

- Préfilés mono et multiconducteurs
- Gain de temps à l'installation : pas de fils emmêlés ou coincés
- Identification facile des circuits : bleu pour les courants forts et vert pour les courants faibles

→ Voir p. 21

DuoGliss™ 4433

Conduit cintrable annelé à haute résistance mécanique, renforcé grâce à sa "double peau"

RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK10**

EXCLUSIVITÉ : **QUALITÉ DE LUBRIFICATION**

La version grise est idéale pour le béton coulé et vibré ainsi que pour les cloisons à ossature métallique. La version verte est dédiée aux câbles courant faible.

LES + PRODUIT

- Ignifugé, renforcé double peau
- Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive
- Non propagateur de la flamme
- Surface extérieure lisse : limite les frottements et facilite le passage des conduits dans les ossatures métalliques
- Cintrabilité réduite : produit parfaitement adapté pour les courants faibles (fibre optique) avec moins de points d'accroches

→ Voir p. 22

ICTA 3422 et ICA 3321 Octogliss™

La réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes

RÉSISTANCE AUX CHOCS
ICTA : **IK 08**
ICA : **IK 07**

EXCLUSIVITÉ :
QUALITÉ DE LUBRIFICATION

Ø EXTÉRIEUR
ICTA : **16 À 40**
ICA : **16 À 32**

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires.

LES + PRODUIT

- Non propagateur de la flamme
- Résistant au froid et à la chaleur
- IP 68 conduit seul
- IP 44 conduit + manchon
- Annelures carrées :
  - coupe facilitée
  - meilleure tenue dans les boîtes
- Résistance à la traction : tenue à l'étirement inégalée
- 2 gammes :
  - ICTA, noir pour faciliter le repérage sur le béton et éviter l'écrasement
  - ICA, gris

Autres couleurs sur demande

- Livré en couronnes de grande ou très grande longueur pour limiter les chutes

→ Voir p. 23

ICA 3321

Le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds

RÉSISTANCE AUX CHOCS
IK 07

EXCLUSIVITÉ :
QUALITÉ DE LUBRIFICATION

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
16 À 63

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires : cloisons verticales et faux-plafond.

LES + PRODUIT

- Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive
- Non propagateur de la flamme
- Bonne tenue aux UV

→ Voir p. 24

TINB et TIIB 3422

Le conduit spécifique qui répond aux exigences Enedis pour les installations de branchement (NF C 14-100)



RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK 08**

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR **16 À 63**

Pour les remontées aéro-souterraines : idéal pour lier les bornes Enedis aux tableaux électriques.

LES + PRODUIT

- Bonne tenue aux UV : répond aux tests de vieillissement demandés par Enedis (5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance)
- Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive
- Existe en couleur ivoire (TIIB) et noire (TINB)

→ Voir p. 24

Goulotte GP

La gaine de protection des remontées aéro-souterraines

RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK10**

LONGUEUR **3 MÈTRES**

Protège les remontées de câbles aéro-souterraines : se fixe sur les poteaux (bois ou béton) et sur les façades.

LES + PRODUIT

- Résistance aux UV
- Résistance mécanique élevée IK 10 (20 J)

→ Voir p. 26

CONDUITS **RIGIDES**

IRL 3321

Conduit rigide pour pose en saillie
ou en encastré



RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK07**

LONGUEUR **3 MÈTRES**

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR **16 À 63**

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires. La version blanc antimicrobien est idéale pour les laboratoires, hôpitaux et salles blanches.

LES + PRODUIT

- Choix de la couleur : gris, blanc (antimicrobien) ou sable pour une meilleure intégration à l'environnement (béton, crépi, salle blanche…)
- Association parfaite avec l'appareillage Plexo
- Non propagateur de la flamme (classement matière M1)
- Bonne tenue aux UV
- Conduit tulipé pour assemblage facile des longueurs sans utiliser de manchons

→ Voir p. 27

IRL 4554 EXTRAL™

Le conduit rigide lisse extra-lourd
pour les environnements exigeants



RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK10**

LONGUEUR **3 MÈTRES**

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR **16 À 63**

Pour locaux techniques et industriels, parcs de stationnement et garages > 100 m², tout lieu où une protection IK 10 est nécessaire jusqu'à 1,50 m du sol, ambiances marines, installations portuaires, quais…

LES + PRODUIT

- En polycarbonate
- Absence de corrosion
- Isolant : pas de mise à la terre
- Extra-lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température
- Non propagateur de la flamme
- Résistant aux UV : utilisation possible en extérieur

→ Voir p. 27

IRL 4552 ZH

Le conduit à sécurité renforcée contre le feu



RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK10**

LONGUEUR **3 MÈTRES**

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR **16 À 63**

Pour :
- gares, aéroports, métro, tunnels, installations nucléaires...
- ERP (Établissements Recevant du Public) tels que les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux...
- établissements abritant des équipements de valeur : call centers, salles informatiques, industries...

LES + PRODUIT

- Non propagateur de la flamme
- Extra-lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température
- Ignifugé : pour une sécurité renforcée contre le feu
- Sans halogène (dégagement de fumées moins opaques et moins acides)

→ Voir p. 27

MRL 5557

Le conduit rigide extra-lourd en acier, idéal pour les environnements très agressifs



RÉSISTANCE AUX CHOCS **IK10**

LONGUEUR **3 MÈTRES**

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR **16 À 63**

Pour environnements très agressifs :
- version acier zingué : locaux industriels (chambres froides, usines, entrepôts...) et lieux où une protection mécanique est nécessaire jusqu'à 1,50 m
- version acier inox : pour industries papetières et cimentières

LES + PRODUIT

- Extra-lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température
- Acier zingué selon procédé « Sendzimir » : haute protection mécanique
- Acier inoxydable 304 : bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques

→ Voir p. 27

Conduits TPC

conduits enterrés pour la protection mécanique des réseaux souterrains

Résistance		Température	
écrasement	chocs	mini	maxi
450 N	**Ø25 à 50 mm : 15 J** **Ø63 à 90 mm : 20 J** **Ø110 mm : 28 J** **Ø160 mm : 40 J**	**- 5 °C**	**+ 23 °C**



01425

Conformes à la norme NF EN 61386-24
Conduit seul : IP 68
Conduit Duogliss TPC + manchons : IP 54
Conduit TPC + manchon : IP 30
Conduits non ignifugés, renforcés double peau
Qualité de lubrification exclusive
A utiliser avec un grillage avertisseur (rouge ou vert) pour éviter toute dégradation lors des travaux ultérieurs
Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Tire-fils renforcé en acier nylonisé pour DuoGliss TPC uniquement

Conduits DuoGliss TPC

Réf.	
	TPC : tube pour canalisation
01425	**Ø25 mm** ● RAL 2002 Avec tire-fils - pour courants forts
01432	**Ø32 mm** ● RAL 2002 Avec tire-fils - pour courants forts
01340	**Ø40 mm** ● RAL 6029 Avec tire-fils - pour courants faibles

Conduits TPC

Réf.	
	TPC : tube pour canalisation Pour courants forts
01440	**Ø40 mm** ● RAL 2002 Avec tire-fils
01450	**Ø50 mm** ● RAL 2002 Avec tire-fils
01463	**Ø63 mm** ● RAL 2002 Avec tire-fils
01575	**Ø75 mm** ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils
01675	Petite longueur ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils Grande longueur
01590	**Ø90 mm** ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils
01690	Petite longueur ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils Grande longueur
01591	**Ø110 mm** ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils
01592	**Ø160 mm** ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils

Découvrez
en plus

Conduit DuoGliss TPC préfilé avec câble 3G, 1,5 mm² et/ou 2,5 mm²
Contactez votre direction régionale

Accessoires **p. 25**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

UN REPÉRAGE FACILITÉ DES DIAMÈTRES DE CONDUITS

Différenciez au premier coup d'œil le diamètre de vos conduits grâce aux liens colorés :

- Bleu Ø 16
- Rouge Ø 20
- Vert Ø 25
- Blanc Ø 32 et 40

FICHES TECHNIQUES SUR LEGRAND.FR

Retrouvez les fiches techniques des conduits Legrand sur : **legrand.fr > Espace Pro > Catalogue**



Conduits ICTA 3522 Rai'Gliss™ - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	5	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	20 J	- 5 °C	+ 90 °C

00075

Conformes à la norme EN 61386-22
Répondent aux préconisations de la NF C 14-100 (conduits compatibles avec le tableau n°16)
Conduit seul : IP 68 - IK 10
Conduit + manchon : IP 30
Conduits résistants, annelés, ignifugés
Non propagateurs de la flamme
Conduits préconisés par Enedis
Tire-fils résistant et non rétractable (nylon)
Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Adaptés pour le béton préfabriqué
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée
Livrés avec manchon

Réf.	Conduits ICTA 3522 Rai'Gliss
	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
00040	**Ø40 mm** ● Noir à bandes grises
00063	**Ø63 mm** ● Noir à bandes grises
00075	**Ø75 mm** ● Noir à bandes grises
00090	**Ø90 mm** ● Noir à bandes grises
00110	**Ø110 mm** ● Noir à bandes grises
00160	**Ø160 mm** ● Noir à bandes grises

Découvrez en plus

Accessoires **p. 25**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Conduits ICTA 3422 TurboGliss™

conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	4	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C



05120 Marquage métrique uniquement sur conduits ICTA TurboGliss - courants forts Ø16 à 25 mm

Conformes à la norme EN 61386-22
Conduit seul : IP 68
Conduit + manchon : IP 44
Conduits non propagateurs de la flamme
Qualité de lubrification exclusive
Tire-fils résistant et non rétractable
Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Adaptés pour le béton préfabriqué
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si Ø < 40 mm

Conduits ICTA TurboGliss - courants forts

Réf.

ICTA : : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour plus de résistance et de confort à l'utilisation
Lubrification optimale

Ø16 mm - RAL 5010
05116 ● Avec tire-fils - à marquage métrique
05216 ● Sans tire-fils - à marquage métrique

Ø20 mm - RAL 5010
05120 ● Avec tire-fils - à marquage métrique
05220 ● Sans tire-fils - à marquage métrique

Ø20 mm - RAL 8014
05820 ● Avec tire-fils - à marquage métrique

Ø25 mm - RAL 5010
05125 ● Avec tire-fils - à marquage métrique
05225 ● Sans tire-fils - à marquage métrique

Ø32 mm - RAL 5010
05132 ● Avec tire-fils
05232 ● Sans tire-fils

Ø40 mm - RAL 5010
05140 ● Avec tire-fils

Ø50 mm - RAL 5010
05150 ● Avec tire-fils

Ø63 mm - RAL 5010
05163 ● Avec tire-fils

Conduits ICTA TurboGliss - courants faibles

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour plus de résistance et de confort à l'utilisation
Lubrification optimale

Ø20 mm - RAL 6029
05720 ● Avec tire-fils

Ø25 mm - RAL 6029
05725 ● Avec tire-fils

Conduits ICTA Standard - courants forts (non marqués)

Réf.

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Tire-fils en acier galvanisé

Ø16 mm - RAL 7024
06616 ○ Avec tire-fils
06816 ○ Sans tire-fils

Ø20 mm - RAL 7024
06620 ○ Avec tire-fils
06820 ○ Sans tire-fils

Ø25 mm - RAL 7024
06625 ○ Avec tire-fils
06825 ○ Sans tire-fils

Ø32 mm - RAL 7024
06632 ○ Avec tire-fils
06832 ○ Sans tire-fils

Ø40 mm - RAL 7024
06640 ○ Avec tire-fils
06840 ○ Sans tire-fils

Ø50 mm - RAL 7024
06650 ○ Avec tire-fils
06850 ○ Sans tire-fils

Ø63 mm - RAL 7024
06663 ○ Avec tire-fils
06863 ○ Sans tire-fils

Découvrez en plus

Accessoires **p. 25**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

legrand

Conduits ICTA 3422 Chronofil™

conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	4	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C

09016

09131

Conformes à la norme EN 61386-22
Conduit seul : IP 68
Conduit + manchon : IP 44
Conduits préfilés mono et multiconducteurs
Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés
Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)
La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit
Délai de livraison précisé à la commande

Conduits ICTA Chronofil - courants forts

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé

Réf.		Couleur des conducteurs
RAL 5010	**Ø16 mm**	
09028	1 conducteur x 2,5 mm²	
09001	2 conducteurs x 1,5 mm²	
09002	2 conducteurs x 1,5 mm²	
09004	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09006	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09008	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09010	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09012	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09014	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09015	3 conducteurs x 1,5 mm²	
	Ø20 mm	
09054	1 conducteur x 16 mm²	
09016	3 conducteurs x 1,5 mm²	
09031	3 conducteurs x 2,5 mm²	
09032	3 conducteurs x 2,5 mm²	
09035	3 conducteurs x 2,5 mm²	
09037	3 conducteurs x 2,5 mm² + 1 conducteur x 1,5 mm²	
09040	3 conducteurs x 2,5 mm² + 1 conducteur x 1,5 mm²	
09043	3 conducteurs x 2,5 mm² + 2 conducteurs x 1,5 mm²	
09019	4 conducteurs x 1,5 mm²	
09020	4 conducteurs x 1,5 mm²	
09022	5 conducteurs x 1,5 mm²	
09025	5 conducteurs x 1,5 mm²	
Noir		
09066	Téléreport simple	
RAL 5010	**Ø25 mm**	
09046	3 conducteurs x 6 mm²	

Conduit ICTA ChronoBus - courants forts

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé

Réf.		Couleur des conducteurs
RAL 5010	**Ø16 mm**	
09116	MyHOME Domotique Câble BUS 2 fils 2 x 0,5 mm²	

Conduits ICTA Chronofil - courants faibles

ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conviennent pour travaux de rénovation

RAL 6029	**Ø20 mm**
09090	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10ème
09160	Câble coaxial 17 VATC
09180	Câble Grade 3 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP
09190	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09191	Câble Grade 2 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09195	Câble interphonie - 3 paires
	Ø25 mm
	Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520 Conviennent pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016
09091	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10ème
09081	Câble Grade 1 - cat. 5 F/UTP
09079	Câble interphonie - 3 paires
09130	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09131	Câble Grade 2 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/UTP
09140	Câble Grade 3 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP

Découvrez en plus

Autres configurations sur-mesure
Contactez votre direction régionale

Accessoires **p. 25**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

GAGNEZ EN ÉTANCHÉITÉ ET AMÉLIOREZ L'ISOLATION DE VOS LOGEMENTS

CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE RE 2020

Placés en bout de conduit, les bouchons RE permettent de limiter les flux d'air.

- Permettent d'obturer un maximum d'ouvertures sans contrainte lourde et à moindre coût
- Disponibles pour tous les conduits en Ø 16, 20, 25 et 32
- Facilement perforables pour le passage des fils : plastique souple en SEBS

FICHES TECHNIQUES SUR LEGRAND.FR

Retrouvez les fiches techniques des bouchons RT sur :
legrand.fr > Espace Pro > Catalogue



Conduits DuoGliss™ 4433 - conduit cintrable annelé à haute résistance mécanique renforcé grâce à sa "double peau"

DUOGLISS

4	4	3	3
Résistance		Température	
écrasement	chocs	mini	maxi
1250 N	6 J	- 15 °C	+ 105 °C

01325
05020

Conformes à la norme EN 61386-22, ignifugé
IP 68 conduit seul
IP 44 conduit + manchon IK 10
Recommandés pour le béton préfabriqué et dans les doublages à ossature métallique
Gris/courants forts : idéal pour le béton coulé et vibré (meilleure résistance aux chocs et aux températures extrêmes) et pour cloisons à ossature métallique (surface extérieure lisse du conduit)
Vert/courants faibles : spécial câbles hautes performances (cintrabilité adaptée)
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si Ø < 40 mm
Préférer DuoGliss TPC
Pour installation en saillie extérieur (gris uniquement – stabilisé UV) et intérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Réf.	Conduits DuoGliss 4433
	Ø20 mm
05020	Courant fort - RAL 7012
	Ø25 mm
05025	Courant fort - RAL 7012
01325	Courant faible - RAL 6029
	Ø32 mm
05032	Courant fort - RAL 7012
01332	Courant faible - RAL 6029
	Ø40 mm
05040	Courant fort - RAL 7012
	Ø50 mm
05050	Courant fort - RAL 7012
	Ø63 mm
05063	Courant fort - RAL 7012

Découvrez en plus

Accessoires **p. 25**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

legrand

Conduits ICTA 3422 et ICA 3321 OctoGliss™

la réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes

ICTA

3	4	2	2
Résistance		Température	
écrasement	chocs	mini	maxi
750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C

ICA

3	3	2	1
Résistance		Température	
écrasement	chocs	mini	maxi
750 N	2 J	- 5 °C	+ 60 °C

06920

Conformes à la norme EN 61386-22
IP 68 conduit seul
IP 44 conduit + manchon
Noir (ICTA) : meilleure tenue aux UV, repérage sur le béton pour éviter les écrasements
Gris (ICA): adapté pour pose dans les cloisons
Autres couleurs disponibles sur demande
Conduits non propagateurs de la flamme
Résistance à la traction : OctoGliss offre la meilleure tenue à l'étirement du marché
Interchangeabilité des couronnes : Ø intérieurs identiques (540 mm)
Annelures carrées : coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite pour conduits ICA, tolérée pour conduits ICTA si Ø < 40 mm
Préférer DuoGliss TPC
Pour installation en saillie intérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles) pour conduit ICTA seulement
Couronnes livrées en grande ou très grande longueur pour limiter les chutes

Réf.	ICTA 3422 OctoGliss
	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
06916	**Ø16 mm - noir** ● Sans tire-fils Très grande longueur - 1030 m Lien bleu
06917	● Sans tire-fils Grande longueur - 800 m Lien bleu
06920	**Ø20 mm - noir** ● Sans tire-fils Très grande longueur - 890 m Lien rouge
06921	● Sans tire-fils Grande longueur - 700 m Lien rouge
06925	**Ø25 mm - noir** ● Sans tire-fils Très grande longueur - 590 m Lien vert
06926	● Sans tire-fils Grande longueur - 500 m Lien vert
06932	**Ø32 mm - noir** ● Sans tire-fils Grande longueur - 340 m Lien blanc
06940	**Ø40 mm - noir** ● Sans tire-fils Grande longueur - 200 m Lien blanc

Réf.	ICA 3321 OctoGliss
	ICA : Isolant, Cintrable, Annelé
05318	**Ø16 mm – RAL 7035** ○ Sans tire-fils - 1030 m
05322	**Ø20 mm – RAL 7035** ○ Sans tire-fils - 890 m
05327	**Ø25 mm – RAL 7035** ○ Sans tire-fils - 590 m
05334	**Ø32 mm – RAL 7035** ○ Sans tire-fils - 340 m

Découvrez
en plus

Accessoires **p. 25**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Conduits ICA 3321

dédiés aux cloisons verticales et aux faux-plafonds

ICA	3	3	2	1
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	2 J	- 5 °C	+ 60 °C

05320

Conformes à la norme NF EN 61386-22
IP 68 conduit seul
IP 44 conduit + accessoires
Qualité de lubrification exclusive
Conduit non propagateur de la flamme
Bonne tenue aux UV
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite
Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré murs (planchers, dalles interdits)

Réf.	ICA 3321 TurboGliss
	ICA : Isolant, Cintrable, Annelé
	Ø16 mm – RAL 7035
05316	○ Sans tire-fils
	Ø20 mm – RAL 7035
05320	○ Sans tire-fils
	Ø25 mm – RAL 7035
05325	○ Sans tire-fils
	Ø32 mm – RAL 7035
05332	○ Sans tire-fils
	Ø40 mm – RAL 7035
05340	○ Sans tire-fils
	Ø50 mm – RAL 7035
05350	○ Sans tire-fils

Découvrez en plus

Accessoires **p. 25**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Conduits TINB et TIIB 3422 - spécifiques qui répondent aux exigences Enedis pour les remontées aéro-souterraines

TINB / TIIB	3	4	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C

00520

Conformes à la norme NF EN 61386-22 et répond à la norme NF C 20-540
IP 68 conduit seul
IP 44 conduit + manchon
Répondent aux tests de vieillissement Enedis : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
Idéal pour lier les bornes EDF aux tableaux électriques
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si Ø < 40 mm
Préférer conduits TPC au delà de 40mm
Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Réf.	TINB et TIIB 3422
	TINB : Tube Isolant Noir de Branchement TIIB : Tube Isolant Ivoire de Branchement
	Ø16 mm
00416	● Avec tire-fils - noir
00516	○ Avec tire-fils - ivoire RAL 1015
	Ø20 mm
00420	● Avec tire-fils - noir
00520	○ Avec tire-fils - ivoire RAL 1015
	Ø25 mm
00425	● Avec tire-fils - noir
00525	○ Avec tire-fils - ivoire RAL 1015
	Ø32 mm
00432	● Sans tire-fils - noir
00532	○ Sans tire-fils - ivoire RAL 1015
	Ø40 mm
00440	● Sans tire-fils - noir
00540	○ Sans tire-fils - ivoire RAL 1015
	Ø50 mm
00450	● Sans tire-fils - noir
00550	○ Sans tire-fils - ivoire RAL 1015
	Ø63 mm
00463	● Sans tire-fils - noir
00563	○ Sans tire-fils - ivoire RAL 1015

Découvrez en plus

Accessoires **p. 25**

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

legrand

Accessoires

pour conduits cintrables

06001

06011

06061



06051 + 06054



06081

Réf.	**Manchons**
	Ignifugés Gris RAL 7035
06001	Ø16 mm
06002	Ø20 mm
06003	Ø25 mm
06004	Ø32 mm
06005	Ø40 mm
06006	Ø50 mm
06007	Ø63 mm

	Manchons réducteurs
	Ignifugés Gris RAL 7035
06011	Ø20 mm - réduction 20 > 16
06012	Ø25 mm - réduction 25 > 20

	Bouchons
	Ignifugés Couleur jaune
06061	Ø16 mm
06062	Ø20 mm
06063	Ø25 mm
06064	Ø32 mm
06065	Ø40 mm
06066	Ø50 mm
06067	Ø63 mm

Réf.	**Accessoires de liaison flexible IP 44**
	Finition gris RAL 7035
06051	Ø16 mm - Long. 200 mm
06054	Ø16 mm - Long. 320 mm
06052	Ø20 mm - Long. 240 mm
06055	Ø20 mm - Long. 375 mm
06053	Ø25 mm - Long. 285 mm
06056	Ø25 mm - Long. 445 mm

	Tire-fil
	Câbles souples, en nylon, Ø4 mm, permettant de guider les fils dans un conduit non équipé Equipés de 2 embouts métalliques de 6 mm aux extrémités pour accrochage des fils
06081	Tire-fil long. 10 m
06082	Tire-fil long. 20 m
06083	Jeu de 2 embouts de rechange pour tire-fil réf. 06081 et 06082

Bouchons RE

Limitez les flux d'air et améliorez l'isolation de vos logements



05920

Contribue à l'attente des objectifs de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment selon les exigences de la RE2020
Conformes à la NF EN 60670-1 : 2005
Rapport d'essai N° 96394 - 592700
Licence NF - LCIE N° 592699
Adaptés à presque tous les conduits, disponibles en Ø16, 20, 25, 32
Facilement perforables pour le passage des fils
Matière plastique souple SEBS
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation : 5 °C à + 60 °C
Indice de protection : IP 40
Autoextinguibilité : 650 °C / 30 s
Permettent de limiter les flux d'air

Réf.	Bouchons RE
05916	Ø16 mm - livré par 100
05917	Ø16 mm - livré par 500
05920	Ø20 mm - livré par 100
05921	Ø20 mm - livré par 500
05925	Ø25 mm - livré par 60
05926	Ø25 mm - livré par 200
05932	Ø32 mm - livré par 40
05933	Ø32 mm - livré par 200

Goulotte GP

la gaine de protection des remontées aéro-souterraines

00001

S'utilisent pour protéger les remontées de câbles sur poteaux et façades
Conformes à la norme NF C 14-100
Conformes aux spécifications EDF HN 60 S 02
Conformes à l'arrêté technique UTE C 11-001
3 m - IK 10 - acier galvanisé Sendzimir selon norme en 10 327
Assurent la protection des remontées de câbles aéro-souterraines
Se fixent sur les poteaux (bois ou béton) et sur les façades
Résistance aux UV
Résistance mécanique élevée IK 10 (20 J)
Installation enterrée 0,5 m mini
Installation en saillie 2 m mini

Réf.	Goulotte GP
00001L	Gaine de protection GP 40 GS Codets EDF 68 80 540 Dim. (en mm) : 37 x 30 x 55 (h x l x L)
00003L	Gaine de protection GP 65 GS Codets EDF 68 80 542 Dim. (en mm) : 65 x 47 x 90 (h x l x L)
00005L	Gaine de protection GP 100 GS Codets EDF 68 80 544 Dim. (en mm) : 100 x 73 x 135 (h x l x L)

legrand

Conduits IRL, IRL ZH et MRL

conduits rigides pour installation en saillie en intérieur et en extérieur

3	3	2	1	4	5	5	4	4	5	5	2	5	5	5	7
Résistance		**Température**		**Résistance**		**Température**		**Résistance**		**Température**		**Résistance**		**Température**	
écrasement	chocs	mini	maxi	écrasement	chocs	mini	maxi	écrasement	chocs	mini	maxi	écrasement	chocs	mini	maxi
750 N	**2 J**	**- 5 °C**	**+ 60 °C**	**1250 N**	**20 J**	**- 45 °C**	**+ 120 °C**	**1250 N**	**20 J**	**- 45 °C**	**+ 90 °C**	**4000 N**	**20 J**	**- 45 °C**	**+ 400 °C**

Existe en blanc antimicrobien[1]

07120

07920

08220

09720

Conformes à la norme EN 61386-21
Longueur : 3 m

Conduits IRL 3321

IRL : Isolant, Rigide, Lisse
IK 07 / IP 68. Conduit + accessoire : IP 44
Conduit + équerre ou Té : IP 40
Conduits non propagateurs de la flamme (classement matière M1)
Bonne tenue aux UV
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs), en résidentiel ou en tertiaire
Conduits tulipés

Gris RAL 7035

Réf.	
07116	Ø16 mm
07120	Ø20 mm
07125	Ø25 mm
07132	Ø32 mm
07140	Ø40 mm
07150	Ø50 mm
07163	Ø63 mm

Blanc RAL 9010 antimicrobien[1]
Pour laboratoires, hôpitaux et salles blanches

07316[2]	Ø16 mm
07320[2]	Ø20 mm
07325[2]	Ø25 mm

Sable RAL 1015
Pour façades

08016	Ø16 mm
08020	Ø20 mm
08025	Ø25 mm
08032	Ø32 mm

Conduits IRL 4554 Extral

IRL : Isolant, Rigide, Lisse
IK 10 / IP 68. Conduit + manchon ou cintre : IP 44
Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP 55. Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP 65
Conduits non propagateurs de la flamme.
Absence de corrosion
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Pour locaux techniques et industriels, parcs de stationnement et garages > 100 m², tout lieu où une protection IK 10 est nécessaire jusqu'à 1,50 m du sol, ambiances marines, installations portuaires, quais...

Noir

07916	Ø16 mm
07920	Ø20 mm
07925	Ø25 mm
07932	Ø32 mm
07940	Ø40 mm
07950	Ø50 mm
07963	Ø63 mm

Conduits IRL 4552 ZH

IRL : Isolant, Rigide, Lisse. ZH : Zéro Halogène
IK 10 / IP 68. Conduit + accessoire : IP 44
Conduit + accessoire + joint : IP 55. Conduit + accessoire + joint + colle : IP 68. Conduits non propagateurs de la flamme. Conduits ignifugés sans halogènes. Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température. Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides). Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Pour :
- gares, aéroports, métro, tunnels, installations nucléaires...
- ERP (Etablissements Recevant du Public) tels que les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux...
- établissements abritant des équipements de valeur : call centers, salles informatiques, industries...

Gris RAL 7035

Réf.	
08216	Ø16 mm
08220	Ø20 mm
08225	Ø25 mm
08232	Ø32 mm
08240	Ø40 mm
08250	Ø50 mm
08263	Ø63 mm

Conduits MRL 5557

MRL : Métallique, Rigide, Lisse. IK 10 / IP 67
Conduit + manchon : IP 67. Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température. Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques (acier inoxydable 316 L disponible sur demande, à partir de 1000 m)
Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique. Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles). Pour environnements très agressifs

Acier zingué
Pour locaux industriels (chambres froides, usines, entrepôts...) et lieux où une protection mécanique est nécessaire jusqu'à 1,50 m

09716	Ø16 mm
09720	Ø20 mm
09725	Ø25 mm
09732	Ø32 mm
09740	Ø40 mm
09750	Ø50 mm
09763	Ø63 mm

Acier inox
Pour industries papetières et cimentières

09916	Ø16 mm
09920	Ø20 mm
09925	Ø25 mm
09932	Ø32 mm
09940	Ø40 mm
09950	Ø50 mm

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
2 : Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Autres longueurs disponibles
Contactez votre direction régionale

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Accessoires **p. 28**

Découvrez en plus

Accessoires

pour conduits rigides IRL 3321



06051 + 06054

06061

6 516 32

Existe en blanc antimicrobien[1]

6 516 13

Existe en blanc antimicrobien[1]

6 516 20

Antimicrobien[1]

06142

Antimicrobien[1]

06101

Existe en blanc antimicrobien[1]

06012

Accessoires de liaison flexible IP 44

Réf.	
	Ignifugés Finition gris RAL 7035 pour conduits assortis
06051	Ø16 mm - Long. 200 mm
06054	Ø16 mm - Long. 320 mm
06052	Ø20 mm - Long. 240 mm
06055	Ø20 mm - Long. 375 mm
06053	Ø25 mm - Long. 285 mm
06056	Ø25 mm - Long. 445 mm

Bouchons

	Couleur jaune
06061	Ø16 mm
06062	Ø20 mm
06063	Ø25 mm
06064	Ø32 mm
06065	Ø40 mm
06066	Ø50 mm
06067	Ø63 mm

Ressorts à cintrer

6 516 32	Ø16 mm
6 516 33	Ø20 mm
6 516 34	Ø25 mm

Coudes équerre 90° IP 40

	Ignifugés
	Gris RAL 7035
6 516 11	Ø16 mm
6 516 12	Ø20 mm
6 516 13	Ø25 mm
	Blanc RAL 9010 antimicrobien[1]
06121[2]	Ø16 mm
06122[2]	Ø20 mm
06123[2]	Ø25 mm
	Sable RAL 1015
06222	Ø16 mm
06223	Ø20 mm
06224	Ø25 mm

Tés IP 40

	Ignifugés
	Gris RAL 7035
6 516 18	Ø16 mm
6 516 19	Ø20 mm
6 516 20	Ø25 mm
	Blanc RAL 9010 antimicrobien [1]
06131[2]	Ø16 mm
06132[2]	Ø20 mm
06133[2]	Ø25 mm
	Sable RAL 1015
06231	Ø16 mm
06232	Ø20 mm
06233	Ø25 mm

Cintres grand rayon 90° IP 44

Réf.	
	Ignifugés
	Gris RAL 7035
06041	Ø16 mm - rayon 55 mm
06042	Ø20 mm - rayon 70 mm
06043	Ø25 mm - rayon 90 mm
06044	Ø32 mm - rayon 125 mm
06045	Ø40 mm - rayon 160 mm
06046	Ø50 mm - rayon 210 mm
06047	Ø63 mm - rayon 270 mm
	Blanc RAL 9010 antimicrobien[1]
06141[2]	Ø16 mm - rayon 55 mm
06142[2]	Ø20 mm - rayon 70 mm
06143[2]	Ø25 mm - rayon 90 mm
	Sable RAL 1015
06241	Ø16 mm - rayon 55 mm
06242	Ø20 mm - rayon 70 mm
06243	Ø25 mm - rayon 90 mm
06244	Ø32 mm - rayon 125 mm

Manchons

	Ignifugés
	Gris RAL 7035
06001	Ø16 mm
06002	Ø20 mm
06003	Ø25 mm
06004	Ø32 mm
06005	Ø40 mm
06006	Ø50 mm
06007	Ø63 mm
	Blanc RAL 9010 antimicrobien[1]
06101[2]	Ø16 mm
06102[2]	Ø20 mm
06103[2]	Ø25 mm
	Sable RAL 1015
06201	Ø16 mm
06202	Ø20 mm
06203	Ø25 mm
06204	Ø32 mm

Manchons réducteurs

	Ignifugés
	Gris RAL 7035
06011	Ø20 mm - réduction 20 > 16
06012	Ø25 mm - réduction 25 > 20
	Blanc RAL 9010 antimicrobien[1]
06111[2]	Ø20 mm - réduction 20 > 16
06112[2]	Ø25 mm - réduction 25 > 20
	Sable RAL 1015
06212	Ø20 mm - réduction 20 > 16
06214	Ø25 mm - réduction 25 > 20

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
2 : Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Accessoires

pour conduits rigides IRL 3321 (suite)

07551

0 313 82

07304

Réf.	Lyres à clipsage
	Gris RAL 7035
0 313 70	Ø16 mm
0 313 71	Ø20 mm
0 313 72	Ø25 mm
0 313 73	Ø32 mm
0 313 74	Ø40 mm
	Blanc RAL 9010
07550	Ø16 mm
07551	Ø20 mm
	Sable RAL 1015
07560	Ø16 mm
07561	Ø20 mm
07562	Ø25 mm
07563	Ø32 mm

	Lyres à frapper
0 313 80	Ø16 mm
0 313 81	Ø20 mm
0 313 82	Ø25 mm

	Colliers à embase
	Réglable pour Ø16 à 32 mm
	Gris RAL 7035
0 319 00	Gris RAL 7035. Livré par 100
	Blanc RAL 9010
07321	Blanc RAL 9010. Livré par 20
07782	Blanc RAL 9010. Livré par 100

	Clipsotubes extensibles
	Gris RAL 7035
0 319 05	Ø16/20 mm
0 319 07	Ø20/25 mm
	Blanc RAL 9010
07304	Ø16/20 mm
07310	Ø20/25 mm
	Sable RAL 1015
07305	Ø16/20 mm
07311	Ø20/25 mm

Accessoires

pour conduits rigides IRL 4554 EXTRAL

07941


07953

07983

Réf.	Cintre grand rayon 90° IP 44
	Ignifugés
07941	Ø16 mm - Noir
07942	Ø20 mm - Noir
07943	Ø25 mm - Noir
07944	Ø32 mm - Noir
07945	Ø40 mm - Noir

	Manchons
	Ignifugés
07951	Ø16 mm - Noir
07952	Ø20 mm - Noir
07953	Ø25 mm - Noir
07954	Ø32 mm - Noir
07955	Ø40 mm - Noir

	Joints d'étanchéité
07981	Ø16 mm - Noir
07982	Ø20 mm - Noir
07983	Ø25 mm - Noir
07984	Ø32 mm - Noir
07985	Ø40 mm - Noir

	Colliers
	Colliers Inox IK 10
	Embase filetée M8 x 125
07998	Ø50 mm
	Colliers à embase IK 10
	Résistant aux chocs et aux températures extrêmes (-25 °C, +70 °C)
07993	Réglable pour Ø16 à 25 mm
07994	Réglable pour Ø32 à 40 mm

	Clipsotubes extensibles
0 319 05	Ø16/20 mm - Gris RAL 7035
0 319 07	Ø20/25 mm - Gris RAL 7035

Accessoires

pour conduits rigides IRL 4552 ZH

08197

07998

07993

3 870 71

Réf.	Manchons ZH
	Ignifugés Gris RAL 7035
08197	Ø20 mm
08198	Ø25 mm
08199	Ø32 mm
08200	Ø40 mm
	Colliers
	Colliers Inox IK 10 Embase filetée M8 x 125
07998	Ø50 mm
07999	Ø63 mm
	Colliers à embase IK 10 Résistant aux chocs et aux températures extrêmes (-25 °C, +70 °C)
07993	Réglable pour Ø16 à 25 mm
07994	Réglable pour Ø32 à 40 mm
	Embouts de protection des câbles pour MRL
	Gris RAL 7001
3 870 70	Ø16 mm
3 870 71	Ø20 mm
3 870 72	Ø25 mm
3 870 73	Ø32 mm
3 870 74	Ø40 mm
3 870 75	Ø50 mm

Accessoires

pour conduits rigides MRL 5557

00103

09703

09741

09971 position fermée

09971 position ouverte

Réf.	Accessoires de liaison flexible
	Raccord tube + raccord mâle filetage ISO
00751	Ø16 mm. Long. 255 mm. Filetage M20 x 1,5
00752	Ø20 mm. Long. 295 mm. Filetage M25 x 1,5
00753	Ø25 mm. Long. 370 mm. Filetage M32 x 1,5
00754	Ø32 mm. Long. 500 mm. Filetage M40 x 1,5
00755	Ø40 mm. Long. 675 mm. Filetage M50 x 1,5
	Raccord rapide tube/tube
00101	Ø16 mm. Long. 255 mm
00102	Ø20 mm. Long. 295 mm
00103	Ø25 mm. Long. 370 mm
00104	Ø32 mm. Long. 550 mm
00105	Ø40 mm. Long. 680 mm

acier inoxydable	acier zingué	Cintres
		A utiliser avec manchons TKT
09901	09701	Ø16 mm. Rayon de courbure 140 mm
09902	09702	Ø20 mm. Rayon de courbure 140 mm
09903	09703	Ø25 mm. Rayon de courbure 175 mm
09904	09704	Ø32 mm. Rayon de courbure 230 mm
09905	09705	Ø40 mm. Rayon de courbure 290 mm
09906	09706	Ø50 mm. Rayon de courbure 370 mm

	Manchons TKT
	Montage rapide
09741	Ø16 mm
09742	Ø20 mm
09743	Ø25 mm
09744	Ø32 mm
09745	Ø40 mm
09746	Ø50 mm

acier zingué	inox	Colliers Cliko
		Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière Système breveté
09970	00470	Ø16 mm
09971	**00471**	Ø20 mm
09972	***00472***	Ø25 mm
09973	***00473***	Ø32 mm
09974	00474	Ø40 mm
09975	00475	Ø50 mm

Diamètres des conduits et rayons de courbure

Diamètres des conduits (en mm)

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø160
DuoGliss TPC											
Ø extérieur (mm)	-	-	25 (+ 0,5)	32 (+ 0,6)	-	-	-	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	-	-	18	24	-	-	-	-	-	-	-
Rayon de courbure*	-	-	150	192	-	-	-	-	-	-	-
TPC											
Ø extérieur (mm)	-	-	-	-	40 (+ 0,8)	50 (+ 1,0)	63 (+ 1,2)	75 (+ 1,4)	90 (+ 1,7)	110 (+ 2)	160 (+ 2,9)
Ø intérieur (mm)	-	-	-	-	30	37	47	61	75	82	120
Rayon de courbure*	-	-	-	-	320	300	378	450	540	660	850
Rai'Gliss ICTA 3522 noir à bandes grises											
Ø extérieur (mm)	-	-	-	-	40 (- 0,4)	-	63 (- 0,6)	75 (- 0,7)	90 (- 0,9)	110 (- 1,1)	160 (- 1,5)
Ø intérieur (mm)	-	-	-	-	30	-	45	52	67	82	120
Rayon de courbure*	-	-	-	-	160	-	252	300	-	-	-
ICTA 3422 TurboGliss, ICA 3321 TurboGliss, OctoGliss, TINB et TIIB											
Ø extérieur (mm)	16 (- 0,3)	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	10,7	14,1	18,3	24,3	31,2	39,6	52,6	-	-	-	-
Rayon de courbure*	48	60	75	96	160	200	252	-	-	-	-
DuoGliss 4433											
Ø extérieur (mm)	-	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	-	13,2	17,2	23,2	30,1	38,6	51,6	-	-	-	-
Rayon de courbure*	-	60	75	96	160	200	252	-	-	-	-
IRL 3321											
Ø extérieur (mm)	16 (- 0,3)	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	13,0	16,9	21,4	27,8	35,4	44,3	57,3	-	-	-	-
Rayon de cintrage**	48	60	75	-	-	-	-	-	-	-	-
IRL 4554 Extral, IRL 4552 (Ø20, Ø25 et Ø32)											
Ø extérieur (mm)	16 (- 0,3)	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	11,5	15,7	20,4	27,1	34,8	43,6	56,7	-	-	-	-
Rayon de cintrage**	48	60	75	-	-	-	-	-	-	-	-
MRL 5557											
Ø extérieur (mm)	16 (- 0,3)	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	13,6	17,7	22,4	29,4	37,4	47,5	59,8	-	-	-	-

* Rayon de courbure minimum en mm
** Rayon de cintrage minimum avec un ressort à cintre

SIGNIFICATION DES LETTRES

- **I** Isolant
- **C** Cintrable
- **A** Annelé
- **CT** Cintrable Transversalement élastique
- **R** Rigide
- **L** Lisse
- **M** Métallique
- **S** Souple

SIGNIFICATION DES CHIFFRES

X X X X

RÉSISTANCE		TEMPÉRATURE	
ÉCRASEMENT	CHOCS	MINI	MAXI
1 Très légère : 125 N	1 Très légère : 0,5 J	1 + 5 °C	1 60 °C
2 Légère : 320 N	2 Légère : 1 J	2 - 5 °C	2 90 °C
3 Moyenne : 750 N	3 Moyenne : 2 J	3 - 15 °C	3 105 °C
4 Élevée : 1250 N	4 Élevée : 6 J	4 - 25 °C	4 120 °C
5 Très élevée : 4000 N	5 Très élevée : 20 J	5 - 45 °C	5 150 °C
			6 250 °C
			7 400 °C

EXEMPLE :

ICTA 3422

- **I** Isolant
- **C** Cintrable
- **T** Transversalement élastique
- **A** Annelé

- **3** Résistance à l'écrasement : 750 N (moyenne)
- **4** Résistance aux chocs : 6 J (élevée)
- **2** Température d'utilisation & d'installation mini : -5 °C
- **2** Température d'utilisation & d'installation max : +90 °C

Le code IK

Selon le type d'installation, vous devez opter pour un code IK particulier. Le guide UTE C15-103 définit ce choix de conduit en fonction des influences externes. L'IK indique la résistance du conduit à un impact (en Joules) selon la norme NF EN 62262 et ce, à température ambiante

IK	Energie des chocs (en Joules)
00	0
01	0,15
02	0,20
03	0,35
04	0,50
05	0,70
06	1
07	2
08	5
09	10
10	20

Exemples de liens entre IK et environnement d'installation du conduit		
IK 07	Extérieur d'une maison, pose en saillie	IRL 3321
IK 10	Parking sous-terrain d'un hypermarché (plus de 100 m²) Tunnel accueillant des voitures et nécessitant une protection améliorée contre le feu Traitement vertical des colonnes montantes (NF C 14-100) Traitement du branchement	IRL 4554 Extral™(1) IRL 4552 ZH(1) DuoGliss™ 4433(1) Rai'Gliss™ 3522

1 : IRL 4554 Extral™ et IRL 4552 ZH ont un IK supérieur à 10, ils résistent à un choc de 20 J à - 45 °C (au lieu des - 5 °C donnés par la norme)

L'indice de protection IP

Conforme à la norme NF EN 60529

L'IP traduit la résistance à la pénétration d'éléments extérieurs aux systèmes de conduits
Il est composé de deux chiffres :
- le premier chiffre définit la protection contre la pénétration des corps solides et poussières (échelle de 0 à 6)
- le deuxième chiffre définit la protection contre la pénétration des liquides (échelle de 0 à 8)

Plus les chiffres sont élevés, plus la résistance est importante.

IP	Conduits	Pages	Système mini correspondant
30	Rai'Gliss 3522	21	1 conduit + 1 accessoire d'assemblage intégré (manchon)
44	ICTA 3422	22, 23, 24, 25	1 conduit + 1 accessoire d'assemblage non intégré (manchon)
	ICA 3321	25, 26	
	DuoGliss™ 4433	24	
	IRL 3321	29	1 conduit + 1 accessoire d'assemblage non intégré (manchon) + 1 coude
	IRL 4552 ZH	29	1 conduit + 1 manchon + 1 cintre (en spécial, sur demande)
	IRL 4554	29	1 conduit + 1 manchon + 1 cintre
55			1 conduit + 1 manchon + 1 cintre + joint
67			1 conduit + 1 manchon + 1 cintre + colle
54	DuoGliss™ TPC	20	1 conduit + 1 manchon
68	MRL 5557	29	

Conduits

choix du diamètre

Choix du diamètre des conduits en fonction des sections et du nombre de fils

Les dimensions intérieures des conduits et des accessoires de raccordement doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou câbles après la pose des conduits et de leurs accessoires.

Grâce aux tableaux ci-dessous, vous pourrez trouver facilement le diamètre de conduit dont vous avez besoin en fonction des conducteurs à poser.

Exemple pour 3 fils 2,5 mm² dans un conduit ICTA (soit le premier tableau), vous prenez l'intersection de la ligne correspondant au 2,5 mm² avec la colonne 3 (nombre de fils). Vous obtenez alors le diamètre de conduit nécessaire : 20.

Ces tableaux ont été réalisés suivant la norme NFC 15-100 et le Guide UTE C 15-520 établissant que la somme des sections d'occupation des conducteurs (Sn) ne doit pas être supérieure au tiers de la section intérieure du système de conduits (0,33xSi).

Les conduits TPC et MRL 5557 ne sont pas concernés par ces règles, les conducteurs isolés ne devant pas y être mis en oeuvre (Guide UTE C 15-520). Il faut y installer des câbles.

Les tableaux

Note : dans les 3 tableaux, les indications sont données sur la base d'un fil H07V-U ou R.

Utilisation d'un conduit cintrable ICTA, ICA ou DuoGliss

Exemple : 3 x 2,5 mm² dans un conduit ICTA, Premier tableau, intersection de la ligne 2,5 mm² avec la colonne 3. Résultat : diamètre 20.

Conducteurs avec âmes de section nominale*	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm²	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25
2,5 mm²	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
4 mm²	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø32
6 mm²	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40
10 mm²	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50
16 mm²	Ø20	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63
25 mm²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-
35 mm²	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-
50 mm²	Ø32	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-	-	-
70 mm²	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	-	-	-	-
95 mm²	Ø40	Ø63	Ø63	-	-	-	-	-
120 mm²	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
150 mm²	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
Telecom ou TV Ø7 mm	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50

Conduits

choix du diamètre

Utilisation d'un tube IRL 3321

Conducteurs avec âmes de section nominale*	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm²	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25
2,5 mm²	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25
4 mm²	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
6 mm²	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40
10 mm²	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50
16 mm²	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50
25 mm²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63
35 mm²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-
50 mm²	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-	-
70 mm²	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-	-	-
95 mm²	Ø40	Ø63	Ø63	-	-	-	-	-
120 mm²	Ø40	Ø63	Ø63	-	-	-	-	-
150 mm²	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
Telecom ou TV Ø7 mm	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50

Utilisation d'un tube Extral IRL 4554, ZH ou IRL 4552 ZH

Conducteurs avec âmes de section nominale*	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm²	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25
2,5 mm²	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
4 mm²	Ø16	Ø16	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
6 mm²	Ø16	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø32	Ø40
10 mm²	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50
16 mm²	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50	Ø63
25 mm²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63
35 mm²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-
50 mm²	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-	-
70 mm²	Ø32	Ø50	Ø63	Ø63	-	-	-	-
95 mm²	Ø40	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-
120 mm²	Ø40	Ø63	-	-	-	-	-	-
150 mm²	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
Telecom ou TV Ø7 mm	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50

Conduits

Pouvoir Calorifique supérieur

Pouvoir Calorifique supérieur (PCs)

IRL Standard 3321

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	1,41	1,91	2,54	3,63	4,94	6,72	9,57

IRL Extral™ 4554

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	2,44	3,63	5,08	6,82	9,28	11,89	17,40

IRL 4552 ZH

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	2,55	3,75	5,23	7,10	9,65	12,40	18,09

ICTA 3422 TurboGliss™

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	1,93	2,60	3,54	4,69	6,30	8,46	12,42

ICTA 3422 OctoGliss™

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	-	-
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	2,16	2,76	3,82	5,29	7,08	-	-

ICA 3321 TurboGliss™ / OctoGliss™

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	0,86	1,20	1,66	2,48	3,40	4,50	6,08

DuoGliss™ 4433

Ø du conduit	-	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	-	3,68	4,92	6,67	8,97	11,73	17,48

DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

5 rue Jean Nicot - 93500 Pantin

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 94 - 95

☎ : 01 73 305 333
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 62 - 80

☎ : 0 805 129 129
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805
@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 61 - 76

☎ : 0 800 730 974
@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique
☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Contact : accessible sur legrandgroup.com

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min + prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

legrand.fr
facebook.com/LegrandFrance
linkedin.com/legrandfrance/
instagram.com/legrand_france/
youtube.com/legrandfrance/
pinterest.fr/legrandfrance/

CC224006 - Juillet 2024

legrand

LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 765 345 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88