NOUVELLES SOLUTIONS POUR **BRANCHER, (RE)CHARGER, ORGANISER.**



→ INCLUS PAGES CATALOGUE

DESIGN AWARD 2021

SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

legrand®

NOUVELLES SOLUTIONS DE BRANCHEMENT

De multiples usages, pour de multiples avantages.
Pour toutes vos activités et vos espaces, gagnez en tranquilité et en efficacité avec les multiprises Legrand. Pratiques, astucieuses et esthétiques, découvrez des solutions parfaites pour le télétravail. Vous avez toujours une solution à portée de main !







SOMMAIRE

SOLUTIONS UNIVERSELLES

Brancher, tout, simplement avec les biplites, les triplites et les multiprises — 02

(Re)charger, protéger, orienter avec les multiprises rotatives — 06

SOLUTIONS POUR ESPACES DÉDIÉS

Multiprise d'angle — 10

Multiprise espace TV — 12

Multiprise à clipser — 14

Multiprise station de charge — 16

PAGES CATALOGUE — 18

BRANCHER, TOUT, SIMPLEMENT.




POUR LES BESOINS DU QUOTIDIEN

BIPLITE ET TRIPLITE FRONTALES



Avec les biplites et triplites, vous avez toujours une prise de disponible pour brancher vos appareils.

⊕ L'orientation des prises facilite le branchement des appareils.



CARACTÉRISTIQUES

2 à 3 prises 2P+T

Blanc/Gris clair
Noir/Gris foncé

> Retrouvez le tableau de choix p. 18

TRIPLITE LATÉRALE



La triplite latérale est la solution idéale pour le branchement des appareils dans des espaces étroits.

CARACTÉRISTIQUES

3 prises 2P+T

Blanc/Gris foncé
Alu/Gris foncé

TRIPLITE ROTATIVE



Vous disposez de 2 prises accessibles à tout moment et pouvez également recharger vos appareils aux standards USB Type-A et USB Type-C tels que les smartphones ou les tablettes.

⊕ Grâce à son corps rotatif, la triplite rotative facilite l'utilisation au quotidien.



CARACTÉRISTIQUES

2 prises 2P+T

USB Type-A
USB Type-C

180° Corps rotatif

Blanc/Gris foncé
Alu/Gris foncé

BIPLITE AVEC CHARGEUR USB EXTRA-PLATE



Vous disposez de 2 prises 2P situées en-dessous et de prises USB Type-A et USB Type-C pour recharger vos appareils.

⊕ Elle dispose également d'un support pour smartphone et d'un système de rangement pour l'embout du cordon.



CARACTÉRISTIQUES

2 prises 2P

USB Type-A
USB Type-C

Blanc/Gris foncé




Multiplier
les prises

Des solutions efficaces au quotidien
pour tous vos branchements intérieurs.



Un design soigné et minimaliste. Les multiprises Legrand arborent une esthétique tout en rondeur.




La multiprise est déclinée en trois finitions pour vous permettre une parfaite intégration dans votre environnement de travail ou vos lieux de vie.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 à 6 prises 2P+T
- À câbler
  Câble 1,5m
  Câble 3m
- Blanc/Gris clair
- Blanc/Bleu
- Noir/Gris foncé

Optimisez vos branchements grâce aux prises orientées.



> Retrouvez le tableau de choix p. 18


(RE)CHARGER, PROTÉGER, ORIENTER.





La **multiprise** qui va encore plus loin...


Un design signé Legrand pour simplifier plus encore, toutes les utilisations !




Un design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort. Avec son bloc de prises rotatif, vous orientez les prises selon vos besoins.




Vous pouvez fixer la multiprise à l'horizontale ou à la verticale à l'aide de vis ou de collier selon vos préférences.



Les multiprises rotatives sont équipées de prises orientées pour optimiser les branchements et disposent d'un espace suffisant pour le branchement d'un transformateur.





Avec la **prise Surface** Legrand, vous disposez d'une prise sûre, esthétique qui évite l'accumulation de poussière. Le puits de la prise s'enfonce seulement lors de l'introduction d'une fiche.

> Retrouvez le tableau de choix p. 19


(RE)CHARGER, PROTÉGER, ORIENTER.





… avec **des fonctions** pour répondre à tous vos besoins


En plus de leur design cylindrique et des prises Surface, vous avez la possibilité de brancher vos appareils mobiles en USB Type-A ou USB Type-C.
Les fonctions de parafoudre, d'indicateur de charge et de disjoncteur intégré vous assurent sérénité quelles que soient les utilisations.



La multiprise rotative vous permet de brancher tous vos appareils. Des chargeurs USB Type-A et USB Type-C intégrés en face avant pour tous vos appareils mobiles tout en gardant l'usage des prises.



La multiprise rotative existe en version équipée d'un parafoudre à voyant pour protéger vos appareils contre les surtensions.



Disjoncteur de sécurité pour une protection contre les risques d'échauffement. L'**indicateur de charge** indique quand on approche de la puissance maximale de la multiprise. Le bloc est coupé en cas de dépassement de la puissance maximale. Le réarmement est possible après avoir débranché un ou plusieurs appareils.

> Retrouvez le tableau de choix p. 19

CARACTÉRISTIQUES

- 3 à 6 prises Surface 2P+T
- ON / OFF lumineux
- 180° Corps rotatif
- À câbler
  Câble 1,5m
  Câble 3m
- Blanc/Gris foncé
  Noir/Gris foncé

OPTIONNEL

- Parafoudre avec voyant
- USB Type-A
  USB Type-C
- Indicateur de charge
- Disjoncteur intégré réarmable

OPTIMISER LE MOINDRE RECOIN.



DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE





CHAMBRE | SALON | BUREAU | CUISINE



La **multiprise** d'angle

Vous l'installez comme vous voulez avec la satisfaction d'un plan de travail bien rangé.




La multiprise d'angle est disponible en deux finitions : Blanc/Aluminium et Blanc.



Grâce à son design, la multiprise d'angle est parfaitement adaptée pour un plan de travail ou un bureau. Votre espace de travail est toujours optimisé.



Grâce à la fixation horizontale ou verticale, votre plan de travail est dégagé.



La multiprise d'angle se fixe par vis ou par adhésif double face. Le passage de câble situé à l'arrière, vous permet de faire passer le câble au choix à droite ou à gauche.

CARACTÉRISTIQUES VERSION BLANC/ALU


- 3 prises Surface 2P+T
- USB Type-A USB Type-C
- À câbler Câble 1m

VERSION BLANC

- 4 prises Surface 2P+T
- À câbler Câble 1m



UN DESIGN EXCLUSIF POUR UNE
INTÉGRATION PARFAITE DANS L'ESPACE TV



CHAMBRE | SALON | BUREAU | CUISINE

legrand

La multiprise pour **l'espace multimédia** qui cache bien son jeu



La multiprise pour espace TV permet de brancher et d'alimenter **jusqu'à 8 équipements** et d'**organiser les câbles**. Votre espace multimédia n'a jamais été aussi bien rangé. La multiprise vous permet aussi de **protéger** en un point tout votre équipement multimédia contre les chocs de foudre grâce au **parafoudre intégré**.

CARACTÉRISTIQUES


- 4 prises 2P+T
- 4 prises 2P
- ON / OFF lumineux
- Parafoudre avec voyant
- Câble 2m

DESIGN AWARD 2021

Grâce à sa finition soignée et son capot en aluminium, la multiprise s'intègre parfaitement avec le mobilier et les équipements multimédia (TV, barre de son, console de jeu, box Internet, lecteur DVD/Bluray...).



La multiprise est équipée d'un interrupteur principal lumineux et d'une protection contre les surtensions.



La **prise Surface** est un brevet exclusif Legrand : le puits de la prise s'enfonce seulement lors de l'introduction d'une fiche. Vous disposez d'une prise sûre et esthétique qui évite l'accumulation de poussière.




La multiprise pour espace TV permet d'organiser les câbles en toute discretion grâce à son capot en aluminium.



UN DESIGN ÉLÉGANT
QUI SAIT SE FAIRE DISCRET





CHAMBRE | SALON | BUREAU | CUISINE

Alimenter vos appareils et libérer votre espace de travail


La multiprise à clipser vous permet d'alimenter des appareils branchés en permanence et de charger des produits mobiles sans encombrer davantage votre espace.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 prises 2P+T
- 2 USB Type-A
- ON / OFF lumineux
- Câble 1,5m



Discrète et esthétique, elle vous permet de brancher jusqu'à 4 produits 2P+T et 2 appareils mobiles en USB Type-A.



Pour s'adapter à toutes les configurations, la multiprise à clipser est équipée d'un câble rotatif à 90°.




Grâce à son système de clipsage, la multiprise s'adapte aux plans de travail d'une épaisseur jusqu'à 63 mm.

COMPACT, PRATIQUE, À PORTÉE DE MAIN.



UN DESIGN POUR LES ACCROS DE LA TECHNO




CHAMBRE | SALON | BUREAU | CUISINE

Rechargez efficacement votre smartphone sans brancher de câble grâce à sa station de charge sans fil ou avec les prises USB Type-A et USB Type-C.

La multiprise **compacte et pratique** avec son chargeur à induction



Une solution idéale pour le bureau ou la maison.



Posez votre smartphone sur la surface inclinée antidérapante, gardez un œil sur vos messages pendant que votre smartphone charge sans fil en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 prises Surface 2P+T
- USB Type-A / USB Type-C
- 10,0 W charge induction
- Témoin de charge sans fil
- ON / OFF lumineux
- Câble 2m



BLANC/GRIS FONCÉ | TAUPE/GRIS FONCÉ

La station de charge est déclinée en deux finitions pour vous permettre une parfaite intégration dans votre environnement de travail ou vos lieux de vie.

3 types de charge pour multiplier les branchements et charger des produits mobiles qui ne sont pas branchés en permanence.



Fiches et rallonges multiprises

FICHES MULTIPRISES

Produit	Nb de prises 2P	Nb de prises 2P+T	Orientation des prises	Rotative	USB	Couleur	Référence
 0 494 01	2	-	Latérale	-	Type-A + Type-C	Blanc/Gris foncé	0 494 01
	4			-	-	Blanc/Gris clair	0 494 00
 0 494 31  0 494 34	-	2	Frontale	-	-	Blanc/Gris clair	0 494 31
						Noir/Gris foncé	0 494 32
		3		-	-	Blanc/Gris clair	0 494 33
						Noir/Gris foncé	0 494 34
 0 494 39  0 494 35	-	2	Latérale	Oui	Type-A + Type-C	Blanc/Gris foncé	0 494 37
						Alu/Gris foncé	0 494 39
		3		-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 35
						Alu/Gris foncé	0 494 38
				Oui	-	Blanc/Gris foncé	0 494 36

RALLONGES MULTIPRISES EXTRA-PLATES À USAGE UNIVERSEL

Produit	Nb de prises 2P+T	Cordon	Couleur	Référence
 0 494 74	3	-	Blanc/Gris clair	0 494 96
		1,5 m 3G 1 mm²	Blanc/Gris clair	0 494 70
			Noir/Gris foncé	0 494 72
			Blanc/Bleu	0 494 74
		3 m 3G 1,5 mm²	Blanc/Gris clair	0 494 88
			Noir/Gris foncé	0 494 89
 0 494 77	4	-	Blanc/Gris clair	0 494 97
		1,5 m 3G 1 mm²	Blanc/Gris clair	0 494 75
			Noir/Gris foncé	0 494 77
			Blanc/Bleu	0 494 79
		3 m 3G 1,5 mm²	Blanc/Gris clair	0 494 90
			Noir/Gris foncé	0 494 91
 0 494 98	5	-	Blanc/Gris clair	0 494 98
		1,5 m 3G 1 mm²	Blanc/Gris clair	0 494 80
			Noir/Gris foncé	0 494 82
		3 m 3G 1,5 mm²	Blanc/Gris clair	0 494 92
			Noir/Gris foncé	0 494 93
 0 494 84	6	-	Blanc/Gris clair	0 494 99
		1,5 m 3G 1 mm²	Blanc/Gris clair	0 494 84
			Noir/Gris foncé	0 494 86
		3 m 3G 1,5 mm²	Blanc/Gris clair	0 494 94
			Noir/Gris foncé	0 494 95

Rallonges multiprises multifonction

RALLONGES MULTIPRISES MULTIFONCTION

Produit	Nb de prises 2P+T	Cordon	USB	Parafoudre et indicateur LED	Disjoncteur et indicateur de charge	Couleur	Référence
 0 494 17	3	-	-	-	-	Blanc/v	0 494 64
		1,5 m 3G 1 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 42
						Noir/Gris foncé	0 494 44
			Type-A + Type-C	Oui	-	Blanc/Gris foncé	0 494 17
						Noir/Gris foncé	0 494 25
		3 m 3G 1,5 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 58
 0 494 65  0 494 40  0 494 10	4	-	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 65
						Noir/Gris foncé	0 494 66
		1,5 m 3G 1 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 46
						Noir/Gris foncé	0 494 48
			-	Oui	-	Blanc/Gris foncé	0 494 15
						Noir/Gris foncé	0 494 23
		1,5 m 3G 1,5 mm²	-	-	Oui	Blanc/Gris foncé	0 494 40
		2 m 3G 1,5 mm²	-	Oui	-	Blanc/Gris foncé	0 494 10
		3 m 3G 1,5 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 59
						Noir/Gris foncé	0 494 60
 0 494 29	5	-	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 67
		1,5 m 3G 1 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 50
						Noir/Gris foncé	0 494 52
			Type-A + Type-C	Oui	-	Blanc/Gris foncé	0 494 21
						Noir/Gris foncé	0 494 29
		3 m 3G 1,5 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 61
 0 494 54	6	-	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 68
						Noir/Gris foncé	0 494 69
		1,5 m 3G 1 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 54
						Noir/Gris foncé	0 494 56
			-	Oui	-	Blanc/Gris foncé	0 494 19
						Noir/Gris foncé	0 494 27
		1,5 m 3G 1,5 mm²	-	-	Oui	Blanc/Gris foncé	0 494 41
		3 m 3G 1,5 mm²	-	-	-	Blanc/Gris foncé	0 494 62
						Noir/Gris foncé	0 494 63

Rallonges multiprises multifonction (suite)


RALLONGES MULTIPRISES POUR ESPACES DÉDIÉS

Produit	Nb de prises 2P	Nb de prises 2P+T	Cordon	USB	Parafoudre et indicateur LED	Chargeur sans fil	Couleur	Référence
Multiprises station de charge								
 0 494 02  0 494 12	-	2	2 m 3G 1,5 mm²	Type-A + Type-C	-	Oui	◑ Taupe/Gris foncé	0 494 02
							◑ Blanc/Gris foncé	0 494 12
Multiprises d'angle								
 0 494 06	-	3	-	Type-A + Type-C	-	-	◑ Blanc/Alu	0 494 09
			1 m 3G 1,5 mm²	Type-A + Type-C	-	-	◑ Blanc/Alu	0 494 06
	-	4	-	-	-	-	○ Blanc	0 494 08
			1 m 3G 1,5 mm²	-	-	-	○ Blanc	0 494 04
Multiprises avec support tablette								
 0 504 10(1)  0 504 11(1)	-	3	1,5 m 3G 1,5 mm²	Type-A	-	-	○ Blanc	0 504 10
							● Noir	0 504 11
Multiprise espace TV								
 0 494 30	4	4	2 m 3G 1,5 mm²	-	Oui	-	● Noir	0 494 30
Multiprise clipsable								
 0 504 12	-	4	1,5 m 3G 1,5 mm² (rotatif)	Type-A x 2	-	-	● Noir	0 504 12

1 : Protection surcharge réarmable

Rallonges multiprises multifonction pour espaces dédiés


0 494 02


0 494 30


0 494 06


0 504 10


0 504 12

Pour utilisation en intérieur uniquement

Réf.

Multiprises station de charge avec chargeur sans fil et ports USB - pour espace chambre et bureau

10 A - 230 V - 2300 W max.
Multiprises station de charge compacte 5 ports, équipée :
- de 2 prises 2P+T Surface
- d'un chargeur sans fil à induction pour smartphones, certifié Qi, 10,0 W (avec surface anti-dérapante et indicateur de charge), visualisation directe sur l'écran pendant la charge
- de ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.
- d'un cordon noir 3G 1,5 mm² (longueur 2 m)

0 494 02 ◑ Taupe/Gris foncé
0 494 12 ◑ Blanc/Gris foncé

Multiprise espace TV avec cordon, interrupteur et parafoudre

16 A - 230 V - 3680 W max.
Design spécifique pour intégration et gestion des câbles optimales dans l'espace TV
Equipée :
- de 4 prises 2P+T (16 A) et 4 prises 2P (6 A)
- d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un cordon 3G 1,5 mm² (longueur 2 m)

Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions
Indicateur signalant l'état du parafoudre :
- LED verte : la rallonge multiprise est protégée
- LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle

Capot en aluminium (métal) permettant l'organisation des câbles en toute discrétion et pouvant être utilisé comme support pour une box internet, une TV...

0 494 30 ● Noir

Multiprises d'angle

16 A - 230 V - 3680 W max.
Intégration optimale dans l'espace cuisine ou bureau
Equipées :
- de prises 2P+T Surface orientées à 45°
- d'une partie amovible à l'arrière permettant le passage et la gestion des câbles

Solutions sans cordon : à câbler avec un cordon 3G 1,5 mm²

0 494 09 **3 x 2P+T - sans cordon**
◑ Blanc/Alu
Equipée de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.

0 494 06 **3 x 2P+T - cordon blanc 1 m**
◑ Blanc/Alu - 3G 1,5 mm²
Equipée de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.

0 494 08 **4 x 2P+T - sans cordon**
○ Blanc

0 494 04 **4 x 2P+T - cordon blanc 1 m**
○ Blanc - 3G 1,5 mm²

Réf.

Multiprises avec support tablette

Equipée :
- de 3 prises 2P+T
- de 2 entrées USB Type-A (3,9 A au total dont 1 port Quickcharge Qualcomm 2,4 A) permettant de recharger des terminaux mobiles
- d'un support antidérapant pour tablette
- d'un interrupteur On/Off muni d'un disjoncteur coupe-circuit réarmable (16 A)
- d'un cordon 3G 1,5 mm² (longueur 1,5 m) en fil tressé

0 504 10 ○ Blanc
0 504 11 ● Noir

Multiprise clipsable

16 A - 230 V - 3680 W max.
Equipée :
- de 4 prises 2P+T
- de 2 ports USB Type-A (3,4 A au total)
- d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un cordon 3G 1,5 mm² (longueur 1,5 m) rotatif à 90°

Se clipse facilement sur une table ou un bureau (épaisseur maxi : 63 mm)
Permet de cacher les prises de courant sous un bureau tout en laissant accessibles les modules de charge USB

0 504 12 ● Noir

Rallonges multiprises multifonction pour espaces dédiés

Chargement sans fil par transfert d'énergie

La surface antidérapante de la station de charge permet le maintien de tous les smartphones

• Produits certifiés Qi-WPC*
Technologie faible émission compatible avec les spécifications ICNIRP relatives à la protection des individus vis-à-vis des champs électromagnétiques
Cette technologie sans fil permet la suppression des cordons et connecteurs

• Standard mondial
Adopté par l'automobile et les CHR (Café Hôtel Restaurant)
Equipe 100 % des smartphones à induction
Temps de charge moyen < 2 h


Principaux smartphones compatibles

Liste complète sur www.wirelesspowerconsortium.com

Marque	Gamme	Modèle de smartphone
Apple	iPhone	12 / 11 / X / 8 / 8+
Samsung	Galaxy	S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
LG	G	V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
Sony	Xperia	Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703

USB Type-C standardisation

USB Type-C : nouvelle version miniaturisée et réversible du connecteur USB traditionnel (Type-A)




La Commission européenne et les principaux fabricants de smartphones ont signé un M.O.U (memorandum of understanding) visant à généraliser l'équipement et l'usage des connecteurs Type-C. 7 fabricants leaders sont signataires de l'accord qui garantit la compatibilité de leurs smartphones avec les chargeurs USB de Type-C : Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola
La standardisation :
- facilite la connexion pour l'utilisateur
- optimise et rend compatible la charge
Les nouvelles rallonges multiprises Legrand intègrent USB Type-A et USB Type-C pour répondre à tous les cas de figure suivant l'appareil à connecter

Multiprise clipsable réf. 0 504 12

Exemple de mise en oeuvre



Côtes d'encombrement (en mm)




Multiprise espace TV avec cordon, interrupteur et parafoudre réf. 0 494 30

Exemple de mise en œuvre




Côtes d'encombrement (en mm)





Système d'ouverture



Rallonges multiprises multifonction



0 494 65



0 494 42



0 494 54



0 494 40

Pour utilisation en intérieur uniquement
16 A - 230 V - 3680 W max.

Réf.	Multiprises sans cordon – avec interrupteur
	Equipées : - de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un corps rotatif A câbler avec un cordon 3G 1,5 mm² Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)
	3 x 2P+T
0 494 64	◑ Blanc/Gris foncé
	4 x 2P+T
0 494 65	◑ Blanc/Gris foncé
0 494 66	● Noir/Gris foncé
	5 x 2P+T
0 494 67	◑ Blanc/Gris foncé
	6 x 2P+T
0 494 68	◑ Blanc/Gris foncé
0 494 69	● Noir/Gris foncé

	Multiprises avec cordon et interrupteur
	Equipées : - de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un corps rotatif Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)
	3 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 42	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 44	● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
	3 x 2P+T - cordon 3 m
0 494 58	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
	4 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 46	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 48	● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
	4 x 2P+T - cordon 3 m
0 494 59	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
0 494 60	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
	5 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 50	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 52	● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
	5 x 2P+T - cordon 3 m
0 494 61	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
	6 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 54	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 56	● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
	6 x 2P+T - cordon 3 m
0 494 62	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
0 494 63	● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²

Réf.	Multiprises avec cordon et parafoudre
	Equipées : - de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un corps rotatif Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis) Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions Indicateur signalant l'état du parafoudre : - LED verte : la rallonge multiprise est protégée - LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle
	4 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 15	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 23	● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
	6 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 19	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 27	● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

	Multiprises avec cordon, disjoncteur et indicateur de charge
	Equipées : - de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine) - d'un interrupteur On/Off lumineux - d'un corps rotatif Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis) Disjoncteur réarmable avec indicateur LED : - LED verte : consommation normale - LED rouge : charge maximale quasi atteinte - LED éteinte : alimentation coupée dû à une surcharge. Pour réarmer, débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton Reset situé sur le côté de la rallonge multiprise
	4 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 40	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²
	6 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 41	◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1,5 mm²

Rallonges multiprises multifonction (suite)



0 494 29

0 494 10

Pour utilisation en intérieur uniquement
16 A - 230 V - 3680 W max.

Réf. **Multiprises avec cordon, parafoudre et ports USB**

Equipées :
- de prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
- d'un interrupteur On/Off lumineux
- de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max. pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
- d'un corps rotatif

Peuvent être fixées avec des vis (non fournies) ou des colliers (non fournis)
Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions
Indicateur signalant l'état du parafoudre :
- LED verte : la rallonge multiprise est protégée
- LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle

3 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 17 ◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 25 ● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

5 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 21 ◑ Blanc/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 29 ● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

Multiprise version tour avec cordon, interrupteur et parafoudre

Peut être posée au sol pour brancher et protéger tout appareil
Equipée :
- de 4 prises 2P+T Surface orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
- d'un interrupteur On/Off lumineux
- d'un cordon 3G 1,5 mm² (longueur 2 m)
- d'un corps rotatif
- d'un système de gestion des câbles (en haut du bloc)

Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions
Indicateur signalant l'état du parafoudre :
- LED verte : la rallonge multiprise est protégée
- LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle

Peut être fixée avec des vis (non fournies)
0 494 10 ◑ Blanc/Gris foncé

Fiches multiprises pour usage universel



0 494 01



0 494 31



0 494 34



0 494 35



0 494 39

Pour utilisation en intérieur uniquement

Réf. **Fiche - 12 A - avec chargeurs USB**

12 A - 230 V - 2760 W max.
Fiche 2 prises 2P (6 A) latérales à brancher sur une prise murale 2P+T
Ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.
Pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
Equipée d'un support pour smartphone
0 494 01 ◑ Blanc/Gris foncé

Fiches - 16 A

16 A - 230 V - 3680 W max.

4 x 2P (6 A)
Fiche 4 prises 2P (6 A) latérales à brancher sur une prise murale 2P+T
0 494 00 ◑ Blanc/Gris clair

2 x 2P+T - prises frontales
0 494 31 ◑ Blanc/Gris clair
0 494 32 ● Noir/Gris foncé

3 x 2P+T - prises frontales
0 494 33 ◑ Blanc/Gris clair
0 494 34 ● Noir/Gris foncé

3 x 2P+T - prises latérales
0 494 35 ◑ Blanc/Gris foncé
0 494 38 ◑ Alu/Gris foncé

3 x 2P+T - prises latérales - rotative
0 494 36 ◑ Blanc/Gris foncé

2 x 2P+T - prises latérales - rotative - ports USB
Ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.
0 494 37 ◑ Blanc/Gris foncé
0 494 39 ◑ Alu/Gris foncé

Rallonges multiprises extra-plates pour usage universel



0 494 98



0 494 74



0 494 77



0 494 84

Pour utilisation en intérieur uniquement

Réf. **Multiprises sans cordon**

16 A - 230 V - 3680 W max.
Equipées de prises 2P+T orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
Extra-plates : peuvent être glissées sous un meuble
A câbler avec un cordon 3G 1,5 mm²

3 x 2P+T
0 494 96 ◑ Blanc/Gris clair

4 x 2P+T
0 494 97 ◑ Blanc/Gris clair

5 x 2P+T
0 494 98 ◑ Blanc/Gris clair

6 x 2P+T
0 494 99 ◑ Blanc/Gris clair

Multiprises avec cordon

16 A - 230 V - 3680 W max.
Equipées de prises 2P+T orientées à 45° (sauf une, orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine)
Extra-plates : peuvent être glissées sous un meuble

3 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 70 ◑ Blanc/Gris clair - 3G 1 mm²
0 494 72 ● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 74 ◑ Blanc/Bleu - 3G 1 mm²

3 x 2P+T - cordon 3 m
0 494 88 ◑ Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²
0 494 89 ● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²

4 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 75 ◑ Blanc/Gris clair - 3G 1 mm²
0 494 77 ● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²
0 494 79 ◑ Blanc/Bleu - 3G 1 mm²

4 x 2P+T - cordon 3 m
0 494 90 ◑ Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²
0 494 91 ● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²

5 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 80 ◑ Blanc/Gris clair - 3G 1 mm²
0 494 82 ● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

5 x 2P+T - cordon 3 m
0 494 92 ◑ Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²
0 494 93 ● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²

6 x 2P+T - cordon 1,5 m
0 494 84 ◑ Blanc/Gris clair - 3G 1 mm²
0 494 86 ● Noir/Gris foncé - 3G 1 mm²

6 x 2P+T - cordon 3 m
0 494 94 ◑ Blanc/Gris clair - 3G 1,5 mm²
0 494 95 ● Noir/Gris foncé - 3G 1,5 mm²


Rallonges et fiches multiprises

tableau d'équivalences ancienne offre / nouvelle offre

Ancienne réf	Nouvelle réf
0 500 30	0 494 74
0 500 33	0 494 72
0 500 35	0 494 89
0 500 51	0 494 70
0 500 52	0 494 88
0 500 53	0 494 96
0 500 55	0 494 75
0 500 56	0 494 90
0 500 57	0 494 97
0 500 58	0 494 80
0 500 59	0 494 92
0 500 60	0 494 98
0 500 61	0 494 84
0 500 62	0 494 94
0 500 63	0 494 99
0 500 71	0 494 42
0 500 72	0 494 58
0 500 73	0 494 64
0 500 75	0 494 46
0 500 76	0 494 59
0 500 77	0 494 65
0 500 79	0 494 50
0 500 80	0 494 61
0 500 81	0 494 67
0 500 83	0 494 54
0 500 84	0 494 62

Ancienne réf	Nouvelle réf
0 500 85	0 494 68
0 500 91	0 494 40
0 500 93	0 494 41
0 500 95	0 494 15
0 500 97	0 494 19
0 502 04	0 494 79
0 502 07	0 494 77
0 502 08	0 494 91
0 502 58	0 494 82
0 502 59	0 494 93
0 502 61	0 494 86
0 502 62	0 494 95
0 502 95	0 494 23
0 502 97	0 494 27
0 503 90	0 494 17
0 503 91	0 494 25
0 503 92	0 494 21
0 503 93	0 494 29
0 505 04	0 494 32
0 505 08	0 494 34
0 505 09	0 494 38
0 506 32	0 494 35
0 506 38	0 494 31
0 506 39	0 494 33
0 506 50	0 494 00

DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

5 rue Jean Nicot - 93500 Pantin

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 94 - 95

☎ : 01 73 305 333
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 62 - 80

☎ : 0 805 129 129
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805
@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 61 - 76

☎ : 0 800 730 974
@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique
☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 74 55
@ : direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min + prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

legrand.fr
facebook.com/LegrandFrance
linkedin.com/legrandfrance/
instagram.com/legrand_france/
youtube.com/legrandfrance/
pinterest.fr/legrandfrance/

CM220012 ©Legrand - Mai 2022

LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 368 545 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88