



WANDGOTEN
DLP
ZWART

WERELDSPECIALIST OP HET VLAK VAN ELEKTRISCHE
EN DIGITALE GEBOUWINFRASTRUCTUREN

 **legrand**[®]

EEN MODERN DESIGN
EN SNELLE INSTALLATIE
DANKZIJ HET DIRECTE
KLIKBEVESTIGINGSSYSTEEM



Ook verkrijgbaar met
2 compartimenten voor de scheiding
van sterk- en zwakstroom













DLP zwarte wandgoten klik-in Mosaic™

- Zwarte kleur RAL 9017 voor een modern design
- Gemakkelijke en snelle installatie
- Voor de integratie van zwarte contactdozen en RJ45's
- Toepassing in theater, bioscoop,...



Contactdozen met Soluclip
voor een perfecte bevestiging
met inachtneming van de norm

KEUZETABEL

		Doorsnede in mm	50 x 80	50 x 130
		Configuratie	45 	45 45 
		Kleur	Zwart	Zwart
VOLLEDIGE WANDGOOT ZWART	Wandgoot (2 m) + deksel (2 m)		075750	075752 ¹
BEKABELINGSTOEBEHOREN	Scheidingstussenschot (2 m)		075609	075609
AFWERKINGSTOEBEHOREN	Einddeksel		075755	075757
	Variabele binnenhoek (80° tot 100°)		075760	075762
	Variabele buitenhoek (85° tot 120°)		075765	075767
	Variabele platte hoek		075770	075772
	T-aftakking naar breedte 80 mm		075775	075775
	Tussenafdichting met las (set van 2)		075780	075780
	Dekselafdichting		075785	075785 x 2
	Vervangingsdeksel (2 m)		075779	075779

¹ De kabelgoot wordt geleverd met een ingebouwd verdeelschot en 2 deksels

Mosaic™ mechanismen zwart schakelaar, contactdozen en RJ 45 zwart



077011NO



077182



079481

Ref.

Schakelaars 10 AX - 250 V~



Zwart

077011NO

Aansluiting zonder gereedschap door steekklemmen

Wisselschakelaar - 2 modules



Zwart

079481

Cat. 6 UTP

1 module



079485

Cat. 6 FTP

2 modules



079486

Cat. 6 STP

2 modules



Ref.

Speciale zwarte contactdozen voor wandgoten met Soluclip

Contactdozen met tweezijdige aansluiting voor montage via directe klikbevestiging op de kabelgoten

De contactdozen zijn uitgerust met een Soluclip voor een perfecte bevestiging met inachtneming van de norm


Verbinding met automatische klemmen

2 x 2 P+T




Zwart

077182




077183



3 x 2 P+T


077232



Mosaic-contactdozen Duitse standaard

2 x 2 P+T

077233



3 x 2 P+T



Zwart



075786

Toebehoren Soluclip



Vorkomt schuiven en lostrekken en is daarmee de perfecte afwerking van de deksels, IP 4X; kan met alle functies van het Mosaic-gamma worden geïnstalleerd

CAPACITEITSTABEL

Afmetingen Aantal compartimenten	Breedte deksel	Doorsnede (mm ²)	Configuratie	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	UTP & FTP Cat. 6
Ref. 075750, 50 x 80 mm 1 compartiment 	CV 45	2934	max.	177	131	115	85	26	19	58
		1564	met contactdozen voor wandgoten	94	70	61	45	13	10	31
Ref. 075752, 50 x 130 mm 2 compartimenten 	CV 45	2442	max.	148	109	96	71	21	16	48
		1072	met contactdozen voor wandgoten	65	48	42	31	9	7	21
	CV 45	2442	max.	148	109	96	71	21	16	48
		1072	met contactdozen voor wandgoten	65	48	42	31	9	7	21



Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be