

LCS ³ patchpanelen		24 poort patchpaneel inclusief connectoren	Cable management beugel	Cable management paneel	LCS ³ connectoren	24 poort patchpaneel vlak	48 poort patchpaneel vlak	24 poort patchpaneel gehoekt	48 poort patchpaneel gehoekt
		Inclusief 4 modules en 24 connectoren	Set van twee	Universele montage zonder schroeven	Set van 6 connectoren	Inclusief modules, exclusief connectoren	Inclusief modules, exclusief connectoren	Exclusief connectoren	Exclusief connectoren
Cat. 8.1	Shielded (STP)	033782	033759	1U 046522 2U 046523	033785	033790	033793	033792	033794
Cat. 6 _A	Shielded (STP)	033772			033775				
Cat. 6	Unshielded (UTP)	033760			033763				
Cat. 6	Shielded (FTP)	033761			033764				
Cat. 5e	Unshielded (UTP)	033750			033753				

LCS ³ patchpanelen		LCS ³ connectoren	1U patchpaneel	Zero-U kit	6 poort RJ45 module	6 poort RJ45 module met shutters	12 poort RJ45 module	Blind module	Blind stop
		Set van 6 connectoren	Leeg, zonder modules	Incl. montage connectoren en Cablofil adapter, excl. RJ45 module	Exclusief connectoren	Exclusief connectoren	Exclusief connectoren	I.p.v. connector module	Set van 12
Cat. 8.1	Shielded (STP)	033785	033791	032103	033755	033766	033795	033757	033756
Cat. 6 _A	Shielded (STP)	033775							
Cat. 6	Unshielded (UTP)	033763							
Cat. 6	Shielded (FTP)	033764							
Cat. 5e	Unshielded (UTP)	033753							

LCS ³ koper kabel op haspel van 500 meter*	Cat. 5e (grijs)	Cat. 6 (blauw)	Cat. 6 (blauw)	Cat. 6 _A (geel)	Cat. 6 _A (geel)	Cat. 6 _A (geel)	Cat. 6 _A (geel)	Cat. 6 _A /7 (geel)	Cat. 6 _A /7 (zwart)	Cat. 8.1 (aqua)
	U/UTP	U/UTP	F/UTP	U/UTP	U/FTP	F/UTP	F/FTP	S/FTP	S/FTP outdoor	S/FTP
B2ca		032879		032838-Ø7,7				032882-Ø7,7		
CCa		032886-Ø5,9*		032828-Ø7,7	032884-Ø7,7		032883-Ø7,7	032849-Ø7,4		
DCa	032750-Ø5,0* 032853-Ø5,0	032754-Ø5,8* 032861-Ø5,8	032856-Ø7,2* 032756-Ø7,2	032787-Ø8,3		032778-Ø7,3	032799-Ø7,5	032777-Ø7,3	033890-Ø7,3**	033788-Ø8,5

*doos van 305mtr, ** Eca kabel

LCS ³ werkplek aansluiting*		Mosaic module vlak	Mosaic module vlak	Mosaic module vlak	Mosaic module 45 graden	Mosaic module 45 graden	LCS3 Keystone jack	Keystone module 45 graden	Field installable Modular plug	Cable extender
		1xRJ45 Wit 1 module breed 45x22,5 mm	1xRJ45 Wit 2 modules breed 45x45 mm	1xRJ45 Wit 2 modules breed 45x45 mm voor 90 graden montage in verticale zuilen	1xRJ45 Wit 2 modules breed 45x45 mm, verticaal en horizontaal monteerbaar	2xRJ45 Wit 2 modules breed 45x45 mm, verticaal en horizontaal monteerbaar	T.b.v.montage in schakelmateriaal derden	2x RJ45 keystone derden (excl.)	Voor montage op datakabel bij b.v. een WAP of CCTV	Voor het verlengen van datakabel bij b.v. een WAP of CCTV
Cat. 6 _A	Shielded (STP)	076573	076576		076508		033154	078613	033749	033743
Cat. 6	Unshielded (UTP)	076561	076564	076591	076503	076504	076588		051710	033742
Cat. 6	Shielded (FTP)	076562	076565	076592	076505	076506			051711	033748
Cat. 5e	Unshielded (UTP)	076551	076554		076501	076502	076587		051703	

LCS ³ consolidationpoint- en opbouw aansluiting		CP box	CP box	LCS ³ connectoren	Montageplaat	Opbouwdoos 30-40mm	Opbouwdoos	CP kabels 8 meter	CP kabels 15 meter	CP kabels 20 meter
		12 voudig, excl. LCS ³ connectoren	24 voudig, excl. LCS ³ connectoren	Set van 6 connectoren t.b.v. CP box	Geschikt voor 4x RJ45 modules	Geschikt voor 2x RJ45 modules	Geschikt voor 1x [Cat. 6 _A] of 2x [Cat5-6] keystone jacks	RJ45/stripped (single end) solid wire consolidation point kabels		
Cat. 6 _A	Shielded (STP)	033796	033797	033775	350158 (+ inbouwdoos voor holle wand in optie : PB504N)	40mm: 080281 +080251+078802 30mm: 080280 +080251+078802	632779	051786	051787	051788
Cat. 6	Unshielded (UTP)			033763				051757	051758	051759
Cat. 6	Shielded (FTP)			033764				051796	051797	051798
Cat. 5e	Unshielded (UTP)			033753				Gebruik Cat. 6 CP kabels voor Cat. 5e installatie		

LCS ³ RJ45/RJ45 patchkabels en RJ45/RJ45 consolidationpoint kabels		Patchkabels 0,5 meter	Patchkabels 1 meter	Patchkabels 2 meter	Patchkabels 3 meter	Patchkabels 5 meter	CP kabels 8 meter	CP kabels 15 meter	CP kabels 20 meter	
Cat. 8.1	S/STP			033703	033704					
Cat. 6 _A	S/FTP	051816	051780	051781	051782	051783	051523	051524	051525	
Cat. 6 _A	S/FTP High Density	051550	051551	051552	051553	051554				
Cat. 6	U/UTP	051818	051772	051773	051774	051775	051510	051511	051512	
Cat. 6	U/UTP High Density	051545	051546	051547	051548	051549				
Cat. 6	F/UTP	051815	051762	051763	051764	051765	051513	051514	051515	
Cat. 6	F/UTP High Density	051540	051541	051542	051543	051544				
Cat. 6	SF/UTP		051752	051753	051754	051755				
Cat. 5e	U/UTP	051817	051636	051637	051638	051639	051500	051501	051502	

*Modules vlak met shutter en modules 45 graden zonder shutter

1U lade voorzien van modules		
12x (4x3) SC duplex	MM	032102
24x (4x6) LC duplex	MM	032104
12x (4x3) SC duplex	SM	032106

1U lade voorzien van koppelbussen		
12x SC duplex	MM	032161
24x LC duplex	MM	032162
12x SC duplex	SM	032164
24x LC duplex	SM	032165

1U modulaire glasvezellade, samen te stellen met modules								
Leeg paneel	Glasvezel module					Blind module	Lascassette	Lasbeschermer
Glaslade incl. 2 spoelen en lascassette	3x LC duplex	6x LC duplex	12x LC duplex	3x SC duplex	6x SC duplex	Blind	Geschikt voor 24 lassen	Set van 50 stuks
032100	MM SM	032136 032113	032137 032114	032125 032115	032120 032110	032121 032111	032129	032130 032744

1U modulaire glasvezellade, samen te stellen met modules										
Leeg paneel	Glasvezel cassettes incl. module en pigtails			Cassette excl. module en pigtails			Blind cassette	Lasbeschermer Set van 50 stuks		
032175	MM	3x SC duplex + 6x SC pigtail 032180		032180		032141	Module 6x LC duplex	032137	033757	032744
		3x LC duplex + 6x LC pigtail 032181		032181						
		6x SC duplex + 12x SC pigtail 032182		032182						
		6x LC duplex + 12x LC pigtail 032183		032183						
	SM	3x SC duplex + 6x SC pigtail 032184		032184		Module 12x LC duplex	032125			
		3x LC duplex + 6x LC pigtail 032185		032185						
		6x SC duplex + 12x SC pigtail 032186		032186						
		6x LC duplex + 12x LC pigtail 032187		032187						

- Note:**
- Alle glasvezellades en cassettes geschikt voor afmontage van pigtails en/of pre-assembled kabels
 - Alle glasvezellades en cassettes voorzien van wartels en heatshrink lasprotectorhouder en spoelen

Glasvezelkabel	Loose tube Cca (RR-GFLT)			Loose tube Dca (RR-GFLT)		
	OM3	OM4	OS2	OM3	OM4	OS2
12 fiber	-	032549	032526	032539	032545	032514
24 fiber	-	032519	032518	032553	-	032551

Pigtails (Easy Strip)						
	OM3	OM4	OS2	OM3 (12 pack)	OM4 (12 pack)	OS2 (12 pack)
LC	032224	032234	032247	032626	032671	032624
SC	032223	032233	032246	-	-	-

Patchkabels						
Type	OM3	OM4	OS2	Type	OM4	OS2
Twin-Zip				Uniboot		
LC-LC - 1 meter	032615	032634	032606	LC-LC	032695	032686
LC-SC - 1 meter	032612	-	032603	-	-	-
SC-SC - 1 meter	032609	032630	032600	-	-	-
LC-LC - 3 meter	032617	032636	032608	LC-LC	032697	032688
LC-SC - 3 meter	032614	-	032605	-	-	-
SC-SC - 3 meter	032611	032632	032602	-	-	-

- Note:**
- Alle patchkabels en pigtails voorzien van meetrapport