

- Interrupteur général
- Hoofdschakelaar
- Main switch
- Hauptschalter
- Interuptor general
- Interruttore principale

224 90



• **Caractéristiques techniques**

Ith = 20A
 Ui = 690V
 Bornes raccordement cuivre
 • Rigide : Maxi 10 mm²
 • Souple avec embout : 0,75 à 6mm²
 Catégories d'emploi
 AC-22A/500V = 20A
 AC-23A/400V = 16A
 AC-23A/690V = 10A

• **Technische gegevens**

Ith = 20A
 Ui = 690V
 Koperen aansluitklemmen
 • Hard : Max 10 mm²
 • Soepel met dopje : 0,75 à 6mm²
 Toepassingscategorieën
 AC-22A/500V = 20A
 AC-23A/400V = 16A
 AC-23A/690V = 10A

• **Technical characteristics**

Ith = 20A
 Ui = 690V
 Copper connection terminals
 • Cable : Max. 10 mm²
 • Wire with terminal end : 0,75 to 6mm²
 Use categories
 AC-22A/500V = 20A
 AC-23A/400V = 16A
 AC-23A/690V = 10A

• **Technische Daten**


Ith = 20A
 Ui = 690V
 Anschlußklemmen
 • Eindrätig : Max 10 mm²
 • Feindrätig mit Aderendhülse : 0,75 bis 6mm²
 Gebrauchskategorie :
 AC-22A/500V = 20A
 AC-23A/400V = 16A
 AC-23A/690V = 10A

• **Características técnicas**


Ith = 20A
 Ui = 690V
 Terminales de conexión cobre
 • Rígido : Max. 10 mm²
 • Flexible con puntera : 0,75 à 6mm²
 Categorías de empleo
 AC-22A/500V = 20A
 AC-23A/400V = 16A
 AC-23A/690V = 10A

• **Caratteristiche tecniche**


Ith = 20A
 Ui = 690V
 Morsetti di collegamento in rame
 • Filo rigido : Max. 10 mm²
 • Filo flessibile con terminale : 0,75 à 6mm²
 Categoria d'impiego
 AC-22A/500V = 20A
 AC-23A/400V = 16A
 AC-23A/690V = 10A




- A**
- Montage sur paroi
 - Monteren op wand
 - Panel mounting
 - Schalttafel-Einbau
 - Montaje sobre pared
 - Montaggio a parete



- Assemblage
- In elkaar zetten
- Assembly
- Zusammenbau
- Ensamblaje
- Montaggio






- Désassemblage
- Uit elkaar nemen
- Demounting
- Demontage
- Desensamblaje
- Smontaggio




Gabarit de perçage pour réf. 224 90 et 227 33

NT W21


legrand[®]




- Montage de la poignée
- Monteren van de handgreep
- Fitting the knob
- Montage des Schaltgriffs
- Montaje de la empuñadura
- Montaggio della manopola




- Dénudage des conducteurs
- Afstrippen van de geleiders
- Wire stripping
- Leiter-Abisolierung
- Pelado de los conductores
- Spelamento dei conduttori




- Cadenassage
- Afsluiten met hangsloten
- Padlocking
- Verriegeln mit Vorhängeschloß
- Bloqueo con candados
- Chiusura




- B** • Montage direct
- Direct monteren
- Direct mounting
- Montage
- Montaje directo
- Montaggio diretto
- Sur rail
- Op een rail
- On Din rail
- Auf Normschiene
- Sobre perfil
- Su guida




- Assemblage
- In elkaar zetten
- Assembly
- Zusammenbau
- Ensamblaje
- Montaggio




- Désassemblage
- Uit elkaar nemen
- Demounting
- Demontage
- Desensamblaje
- Smontaggio




- Montage
- Monteren
- Mounting
- Montage
- Montaje
- Montaggio




- Démontage
- Demontieren
- Disassembling
- Demontage
- Desmontaje
- Smontaggio



- Montage de la poignée
- Montage des Schaltgriffs
- Monteren van de handgreep
- Montaje de la empuñadura
- Fitting the knob
- Montaggio della manopola



- Dénudage des conducteurs
- Afstrippen van de geleiders
- Wire stripping
- Leiter-Abisolierung
- Pelado de los conductores
- Spelamento dei conduttori



- Cadenassage
- Afsluiten met hangsloten
- Padlocking
- Verriegeln mit Vorhängeschloß
- Bloqueo con candados
- Chiusura

