

0 997 61 - LE07324AA MECANISME - PRISE RJ45 titane - CELIANE™

⚠ Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation

Dans le cas d'un ajout d'une prise RJ45, conserver le type de câblage initial.

1 < 2 m 50 mm

Fixation à vis Fixation à griffes

LE07324AA © Legrand 2014

2 3 OK 4

5 6

En utilisation téléphonique

	1	2	3	4	5	6	7	8
Câblage actuel	Gris	Incolore	Blanc	Marron	Bleu	Jaune	Violet	Orange
Câblage nouveau	Noir	Blanc	Rose	Orange	Jaune	Bleu	Violet	Marron

En utilisation informatique. Type de câblage : au choix A ou B

	1	2	3	4(tele)	5(tele)	6	7	8
B	Blanc/ Orange	Orange	Blanc/ Vert	Bleu	Blanc/ Bleu	Vert	Blanc/ Marron	Marron
A	Blanc/ Vert	Vert	Blanc/ Orange	Bleu	Blanc/ Bleu	Orange	Blanc/ Marron	Marron

19 266 0

Pour fiches RJ 45, RJ 12, RJ 11

* Boîte profondeur 40 mm conseillée

Made in Hungary

Fixation à vis Fixation à griffes

Téléphone Informatique

CE 22

2 ans GARANTIE

3 245060 997618