



### 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Подключение устройств класса I** для кабеля диаметром до 15 мм

Максимальная **температура** при непрерывном использовании (без механических напряжений): 90 °C

#### **Защита от воздействия химических веществ**

Стойкость резинового корпуса к воздействию химических веществ при нормальной температуре

Кислоты (уксусная, борная, щавелевая, молочная, серная, фосфорная)	Хорошая
Соли (карбонат натрия, нитрат аммония)	Хорошая
Соляные и щелочные растворы	Хорошая
Спиртовые растворы (этанол)	Хорошая
Моющие средства	Хорошая
Глицерин	Хорошая
Азотная кислота	Плохая
Бензин марки «Супер»	Плохая
Дизельное топливо	Плохая
Масло марки ASTM3	Плохая

### 2. СООТВЕТСТВИЕ ФРАНЦУЗКИМ СТАНДАРТАМ (USE)

### 3. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP20