

NOLLAKISKO KN4.2xx (KJ19)

HUOM! ASENNUSOHJE ON LIITETTÄVÄ KESKUKSEEN.

Asennustyön tai mittauksen päätyttyä on ruuvi [1] kierrettävä kiinni (myötäpäivään →), kiristysmomentti 2 - 3 Nm.

NOLLSKENA KN4.2xx (KJ19)

OBS! MONTERINGSANVISNINGEN MÅSTE FÖLJA MED CENTRALEN.

Efter avslutad montering eller mätning måste skruven [1] tilldragas (medsols →), åtdragningsmoment 2 - 3 Nm.

