

2 ANS
Garantie légale



FR
Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



CE



Emballage
Carton
PAP Recyclable

CZ0154 Made in China



LA05335AA

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifié au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sans mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Pour neuf et rénovation,
Compatible avec une
boîte d'enceinte
de profondeur 40 mm,
50 mm conseillée.



One Output
5V = 3.0 A 15W
9V = 2.2 A 20W
12V = 1.6 A 20W
Two Outputs
5V = 1.5 A 7.5W
5V = 1.5 A 7.5W

LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 Limoges CEDEX FRANCE
www.legrand.fr
Design and Quality by LEGRAND (France)

Le saviez-vous ?



À compléter avec la plaque Céliane de votre choix. À découvrir sur legrand.fr



legrand®

legrand®



Support
fixation à vis



USB C
x 2



20 W*

Céliane™

CHARGEUR 20 W
2 USB C+C
Noir

*Charge rapide/compatible avec la technologie Power Delivery



Bornes auto



Connexion déconnexion sans outils



Peut s'installer à la place d'une prise de courant avec ou sans terre

15 W maxi partagés




Répartition automatique

20 W maxi



Charge rapide



Produit compatible avec les dispositifs de protection en vigueur pour les prises de courant. Peut recharger simultanément 2 terminaux électronique mobiles : smartphone, tablette, powerbank

Entrée 100-240 V~ - 50/60 Hz - 0,5 A



12 mm* Fil rigide section 2,5 mm²

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune