

2 ANS
Garantie légale



FR
Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



CE



Emballage Carton Recyclable

CX0155 Made in China



3414973012361

LA07094AA

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sans mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent être exclusivement ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Pour neuf et rénovation,
Compatible avec une
boîte d'enceinte
de profondeur 40 mm,
50 mm conseillée.



One Output A
5V = 3.0 A 15 W
9V = 2.0 A 18 W
12V = 1.5 A 18 W

One Output C
5V = 3.0 A 15 W
9V = 2.2 A 20 W
12V = 1.6 A 20 W

Two Outputs
5V = 1.5 A 7.5 W
5V = 1.5 A 7.5 W

LEGRAND
Pro Consumer Service
BP 30076 - 87002 Limoges CEDEX FRANCE
www.legrand.fr
Design and Quality by LEGRAND (France)

Le saviez-vous ?



À compléter avec la plaque Céliane de votre choix. À découvrir sur legrand.fr



legrand®

legrand®

Support fixation à vis


USB A + C

20 W*

Classe II

Céliane™
CHARGEUR 20 W
2 USB A+C
Blanc

*Charge rapide/compatible avec la technologie Power Delivery



Peut s'installer à la place d'une prise de courant avec ou sans terre


15 W maxi partagés



20 W maxi



Produit compatible avec les dispositifs de protection en vigueur pour les prises de courant. Peut recharger simultanément 2 terminaux électronique mobiles : smartphone, tablette, powerbank



6 mm Fil section max. 2,5 mm²

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune