


Raventi


7 681 23 / 25 / 26 / 27 / 28 / 57 / 58 / 59, 7 682 23 / 25 / 26 / 27 / 28 / 57 / 58 / 59,
7 683 23 / 25 / 26 / 27 / 28 / 57 / 58 / 59, 7 684 23 / 25 / 26 / 27 / 28 / 57 / 58 / 59,
7 685 23 / 25 / 26 / 27 / 28 / 57 / 58 / 59, 7 686 23 / 25 / 26 / 27 / 28 / 57 / 58 / 59,
7 688 23 / 25 / 26 / 27 / 28 / 57 / 58 / 59, 7 689 23 / 25 / 26 / 27 / 28 / 57 / 58 / 59




7 681 23 / 26 / 57
7 682 23 / 26 / 57
7 683 23 / 26 / 57
7 684 23 / 26 / 57
7 685 23 / 26 / 57
7 686 23 / 26 / 57
7 688 23 / 26 / 57
7 689 23 / 26 / 57













7 681 25
7 682 25
7 683 25
7 684 25
7 685 25
7 686 25
7 688 25
7 689 25













7 681 27 / 28 / 58
7 682 27 / 28 / 58
7 683 27 / 28 / 58
7 684 27 / 28 / 58
7 685 27 / 28 / 58
7 686 27 / 28 / 58
7 688 27 / 28 / 58
7 689 27 / 28 / 58














7 681 59
7 682 59
7 683 59
7 684 59
7 685 59
7 686 59
7 688 59
7 689 59













LE09912AA

A 7 681 25 / 57, 7 682 25 / 57, 7 683 25 / 57, 7 684 25 / 57, 7 685 25 / 57, 7 686 25 / 57, 7 688 25 / 57, 7 689 25 / 57


	kablo bağlantısı	çıkış	kontrol
TV	yıldız	**1dB** (4-2400MHz)	EVET 500mA







B 7 681 23 / 26, 7 682 23 / 26, 7 683 23 / 26, 7 684 23 / 26, 7 685 23 / 26, 7 686 23 / 26, 7 688 23 / 26, 7 689 23 / 26







	ref	kablo bağlantısı	çıkış	kontrol
TV	 26	sonlu	**10dB** (4-862MHz)	Hayır
	 23	geçişli	**14dB** (4-862MHz)	Hayır





C 7 681 27 / 28 / 58 / 59, 7 682 27 / 28 / 58 / 59, 7 683 27 / 28 / 58 / 59, 7 684 27 / 28 / 58 / 59, 7 685 27 / 28 / 58 / 59, 7 686 27 / 28 / 58 / 59, 7 688 27 / 28 / 58 / 59, 7 689 27 / 28 / 58 / 59



TV-SAT	7 681 58, 7 682 58, 7 683 58, 7 684 58, 7 685 58, 7 686 58, 7 688 58, 7 689 58		 
	7 681 28, 7 682 28, 7 683 28, 7 684 28, 7 685 28, 7 686 28, 7 688 28, 7 689 28		
	7 681 27, 7 682 27, 7 683 27, 7 684 27, 7 685 27, 7 686 27, 7 688 27, 7 689 27		 
TV-R-SAT-SAT	7 681 59, 7 682 59, 7 683 59, 7 684 59, 7 685 59, 7 686 59, 7 688 59, 7 689 59		 

	ref	kablo bağlantısı	çıkış TV iec 9.52 erkek	Radyo IEC 9.52 dişi	SAT, F Tipi	SAT 2, F Tipi	Kontrol
TV SAT	7 681 58, 7 682 58, 7 683 58, 7 684 58, 7 685 58, 7 686 58, 7 688 58, 7 689 58	yıldız	**1.5dB** (4-862MHz)		**2dB** (950-2400MHz)		SAT çıkış 500mA
	7 681 27, 7 682 27, 7 683 27, 7 684 27, 7 685 27, 7 686 27, 7 688 27, 7 689 27	geçişli	**14dB** (4-862MHz)		**14dB** (950-2400MHz)		SAT çıkış 500mA
	7 681 28, 7 682 28, 7 683 28, 7 684 28, 7 685 28, 7 686 28, 7 688 28, 7 689 28	sonlu	**10dB** (4-862MHz)		**10dB** (950-2400MHz)		SAT çıkış 500mA
TV R SAT SAT	7 681 59 7 682 59 7 683 59 7 684 59 7 685 59 7 686 59 7 688 59 7 689 59	yıldız 2 girişli	**1.5dB** (4-68 & 120-862MHz)	**1.5dB** (87.5-108MHz)	**2dB** (950-2400MHz)	**2dB** (4-2400MHz)	SAT çıkış 500mA

⚠ Güvenlik talimatları

Ürün montajına başlanmadan önce elektrik akımı kesilmelidir. Ürün, montaj kurallarına uygun olarak ve tercihen yetkili bir elektrikçi tarafından monte edilmelidir. Hatalı bir yerleştirme ve kullanım, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Yerleştirmeden önce talimatlar okunmalı ve ürüne özgü montaj yerine dikkat edilmelidir. Talimatta aksi belirtilmediği sürece cihaz açılmamalı, sökülmemeli veya üzerinde değişiklik yapılmamalıdır. İlgili ürün, uzman bir elektrikçi tarafından açılmalı ve müdahale edilmelidir.

Standart işlemlerin dışında uzman olmayan elektrikçiler tarafından yapılan bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme haklarını ve garantileri iptal eder. Belirtilen nominal akım değerinin üzerinde akım çekilmesinden kaynaklanan arızadan firma sorumlu değildir. Yalnızca Legrand marka aksesuarlar kullanılmalıdır. Herhangi bir arıza durumunda, aşağıda iletişim adresleri bulunan Legrand teknik servisine başvurulması gereklidir. Mekanizmanın içi açılmamalı ve temizliği kuru bir bezle yapılmalıdır. Bakım gerektirmez.

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.
GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan Dede Cad. No:112 41480 Gebze KOCAELİ
Ücretsiz Teknik Danışma Hattı : 444 65 47 (Pazartesi-Cuma saat 08:00' dan 17:30' a kadar)
Tel: (262) 648 90 00
E-mail : info.turkiye@legrand.com.tr