




1




2




3




4



5



6



LE09947AC_FI

FI

Noudata asennus- ja käyttöohjeita.

1 Vastaanottimen (soittokellon) kuvaus

A - Kaiutin
B - Merkkivalo (LED)
C - Vyökiinnike
D - Parituspainike

2 Lähettimen (painonapin) kuvaus

A - Nimikyltti
B - Painike
C - Merkkivalo (LED)
D - Melodian valintapainike (32 melodiaa)

3 Vastaanottimen (soittokellon) ja lähettimen (painonapin) pariliitos

Paina vastaanottimen (soittokellon) paritus-painiketta [**D**] ja lähettimen (painonapin) painiketta [**B**] samanaikaisesti.

4 Vastaanottimen (soittokellon) asennus

Asennus seinään ruuvilla / vapaasti asennettava.

5 Lähettimen (painonapin) asennus

Asenna pystysuoraan nimikyltti alaspäin.
Älä kiinnitä metalliseen alustaan.

Asennus ruuveilla:

- Irrota lähettimen (painonapin) asennuslevy.
- Kiinnitä lähettimen (painonapin) asennuslevy seinään.
- Aseta lähetin (painonappi) paikalleen.

Asennus liimalla:

- Irrota lähettimen (painonapin) takaosassa oleva liimapinnan suoja.
- Liimaa lähetin (painonappi) seinään.

6 Paristot

Varmista oikea napaisuus (+/-) paristokotelon merkintöjen mukaisesti.

Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppejä keskenään.

Älä käytä ladattavia paristoja.

7 Tekniset ominaisuudet

Toimintasäde	50 m esteettömässä ympäristössä
Vastaanottimen (soittokellon) äänenvoimakkuus	80 dB
Vastaanottimen (soittokellon) virtalähde	2 x 1,5 V AA-paristoa (ei sisälly toimitukseen)
Lähettimen (painonapin) virtalähde	1 x 3 V (CR2032) paristo (sisältyy toimitukseen)
Taajuusalue	433,05 ... 434,79 MHz
RF-tehotaso	< 10 mW
Kotelointiluokka	Vastaanotin (soittokello): IP20 Lähetin (painonappi): IP44

LEGRAND vakuuttaa, että radiolaite [0 942 50, 0 942 51] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **www.legrandoc.com**

SV

Följ installations- och bruksanvisningar.

1 Beskrivning av mottagaren (dörrklockan)

A - Högtalare
B - Indikatorlampa (LED)
C - Bältesklämma
D - Parkopplingsknapp

2 Beskrivning av sändaren (tryckknappen)

A - Namnskylt
B - Knapp
C - Indikatorlampa (LED)
D - Knapp för val av melodi (32 melodier)

3 Para ihop mottagaren (dörrklockan) och sändaren (tryckknappen)

Tryck samtidigt på mottagarens (dörrklockans) parningsknapp [**D**] och sändarens (tryckknappens) knapp [**B**].

4 Installation av mottagaren (dörrklockan)

Väggmontering med en skruv / portabel.

5 Installation av sändaren (tryckknappen)

Installera vertikalt med namnskylten nedåt.
Fäst inte på en metallyta.

Installation med skruvar:

- Ta bort sändarens (tryckknappens) monteringsplatta.
- Fäst sändarens (tryckknappens) monteringsplatta på väggen.
- Placera sändaren (tryckknappen) på plats.

Installation med lim:

- Ta bort skyddsfilmen från sändarens (tryckknappens) baksida.
- Fäst sändaren (tryckknappen) på väggen.

6 Batterier

Se till att polariteten (+/-) är korrekt enligt markeringarna i batterifacket.

Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.

Använd inte uppladdningsbara batterier.

7 Tekniska egenskaper

Radioräckvidd	50 m i en fri miljö
Mottagarens (dörrklockans) volym	80 dB
Mottagarens (dörrklockans) strömförsörjning	2 x 1,5 V AA-batterier (ingår ej)
Sändarens (tryckknappens) strömförsörjning	1 x 3 V (CR2032) batteri (ingår)
Frekvensområde	433,05 ... 434,79 MHz
RF-effektnivå	< 10 mW
Kapslingsklass	Mottagaren (dörrklockan): IP20 Sändaren (tryckknappen): IP44

LEGRAND försäkrar att radioutrustning [0 942 50, 0 942 51] uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **www.legrandoc.com**