


1




2







3




4 0 942 52/53




0 942 54



5



6 0 942 52/53



FI

Noudata asennus- ja käyttöohjeita.

1 Vastaanottimen (soittokellon) kuvaus

A - Kaiutin
B - Melodian valintapainike (15 melodiaa)
C - Äänenvoimakkuuden säätö
D - Parituspainike

2 Lähettimen (painonapin) kuvaus

A - Nimikyltti
B - Painike
C - Merkkivalo (LED)

3 Vastaanottimen (soittokellon) ja lähettimen (painonapin) pariliitos

Voit parittaa enintään 4 lähetintä (painonappia) per vastaanotin (soittokello).

1. Paina vastaanottimen (soittokellon) parituspainiketta [**D**] yli 5 sekuntia kunnes kuulet 2 äänimerkkiä.
2. Paina lähettimen (painonapin) painiketta [**B**]. Kuulet yhden äänimerkin.
3. Paina vastaanottimen (soittokellon) parituspainiketta [**D**] kunnes kuulet äänimerkin.

4 Vastaanottimen (soittokellon) asennus

0 942 52/53: Asennus seinään ruuvilla / vapaasti asennettava.

0 942 54: Kytke pistorasiaan.

5 Lähettimen (painonapin) asennus

Asennus ruuveilla:

- Irrota lähettimen (painonapin) asennuslevy.
- Kiinnitä lähettimen (painonapin) asennuslevy seinään.
- Aseta lähetin (painonappi) paikalleen.

Asennus liimalla:

- Irrota lähettimen (painonapin) takaosassa oleva liimapinnan suoja.
- Liimaa lähetin (painonappi) seinään.

6 Paristot

Varmista oikea napaisuus (+/-) paristokotelon merkintöjen mukaisesti.

Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppejä keskenään.

Älä käytä ladattavia paristoja.

7 Tekniset ominaisuudet

Toimintasäde	100 m esteettömässä ympäristössä
Vastaanottimen (soittokellon) äänenvoimakkuus	75 dB
Vastaanottimen (soittokellon) virtalähde	**0 942 52/53:** 3 x 1,5 V AA-paristoa (ei sisälly toimitukseen) **0 942 54:** 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Lähettimen (painonapin) virtalähde	1 x 3 V (CR2032) paristo (sisältyy toimitukseen)
Taajuusalue	433,05 ... 434,79 MHz
RF-tehotaso	< 10 mW
Kotelointiluokka	Vastaanotin (soittokello): IP20 Lähetin (painonappi): IP44

LEGRAND vakuuttaa, että radiolaite [0 942 52, 0 942 53, 0 942 54] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **www.legrandoc.com**

SV

Följ installations- och bruksanvisningar.

1 Beskrivning av mottagaren (dörrklockan)

A - Högtalare
B - Knapp för val av melodi (15 melodier)
C - Volymkontroll
D - Parkopplingsknapp

2 Beskrivning av sändaren (tryckknappen)

A - Namnskylt
B - Knapp
C - Indikatorlampa (LED)

3 Para ihop mottagaren (dörrklockan) och sändaren (tryckknappen)

Du kan para ihop upp till 4 sändare (tryckknappar) per mottagare.

1. Tryck på mottagarens (dörrklockans) parkopplingsknapp [**D**] i mer än 5 sekunder tills du hör 2 ljudsignaler.
2. Tryck på sändarens (tryckknappens) knapp [**B**]. Du hör en ljudsignal.
3. Tryck på mottagarens (dörrklockans) parkopplingsknapp [**D**] tills du hör en ljudsignal.

4 Installation av mottagaren (dörrklockan)

0 942 52/53: Väggmontering med en skruv / portabel.

0 942 54: Anslut till ett eluttag.

5 Installation av sändaren (tryckknappen)

Installation med skruvar:

- Ta bort sändarens (tryckknappens) monteringsplatta.
- Fäst sändarens (tryckknappens) monteringsplatta på väggen.
- Placera sändaren (tryckknappen) på plats.

Installation med lim:

- Ta bort skyddsfilmen från sändarens (tryckknappens) baksida.
- Fäst sändaren (tryckknappen) på väggen.

6 Batterier

Se till att polariteten (+/-) är korrekt enligt markeringarna i batterifacket.

Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.

Använd inte uppladdningsbara batterier.

7 Tekniska egenskaper

Radioräckvidd	100 m i en fri miljö
Mottagarens (dörrklockans) volym	75 dB
Mottagarens (dörrklockans) strömförsörjning	**0 942 52/53:** 2 x 1,5 V AA-batterier (ingår ej) **0 942 54:** 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Sändarens (tryckknappens) strömförsörjning	1 x 3 V (CR2032) batteri (ingår)
Frekvensområde	433,05 ... 434,79 MHz
RF-effektnivå	< 10 mW
Kapslingsklass	Mottagaren (dörrklockan): IP20 Sändaren (tryckknappen): IP44

LEGRAND försäkrar att radioutrustning [0 942 52, 0 942 53, 0 942 54] uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **www.legrandoc.com**