

1







USB type A




2




3




4






LE09949AB_FI

5



6



FI

Noudata asennus- ja käyttöohjeita.

1 Vastaanottimen (soittokellon) kuvaus

A - Kaiutin
B - Melodian valinta (30 melodiaa + MP3)
C - Äänenvoimakkuuden säätö
D - Parituspainike
E - Merkkivalon säätö
F - Micro-USB-liitin
G - Merkkivalo (LED)

2 Lähettimen (painonapin) kuvaus

A - Nimikyltti
B -Painike
C - Merkkivalo (LED)

3 Vastaanottimen (soittokellon) ja lähettimen (painonapin) pariliitos

Voit parittaa enintään 4 lähetintä (painonappia) per vastaanotin (soittokello).

1. Paina vastaanottimen (soittokellon) parituspainiketta [**D**] yli 5 sekuntia kunnes kuulet 2 äänimerkkiä.
2. Paina lähettimen (painonapin) painiketta [**B**]. Kuulet yhden äänimerkin.
3. Paina vastaanottimen (soittokellon) parituspainiketta [**D**] kunnes kuulet äänimerkin.

4 Vastaanottimen (soittokellon) asennus

Ruuvilla / vapaasti asennettava.

5 Lähettimen (painonapin) asennus

Asennus ruuveilla:

- Irrota lähettimen (painonapin) asennuslevy.
- Kiinnitä lähettimen (painonapin) asennuslevy seinään.
- Aseta lähetin (painonappi) paikalleen.

Asennus liimalla:

- Irrota lähettimen (painonapin) takaosassa oleva liimapinnan suoja.
- Liimaa lähetin (painonappi) seinään.

Vapaasti asennettava

6 Paristot

Varmista oikea napaisuus (+/-) paristokotelon merkintöjen mukaisesti.

Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppejä keskenään.

Älä käytä ladattavia paristoja.

7 Tekniset ominaisuudet


Toimintasäde	200 m esteettömässä ympäristössä
Vastaanottimen (soittokellon) äänenvoimakkuus	80 dB
Vastaanottimen (soittokellon) virtalähde	3 x 1,5 V AA-paristoa (ei sisälly toimitukseen)
Lähettimen (painonapin) virtalähde	1 x 3 V (CR2032) paristo (sisältyy toimitukseen)
Taajuusalue	433,05 ... 434,79 MHz
RF-tehotaso	< 10 mW
Kotelointiluokka	Vastaanotin (soittokello): IP20 Lähetin (painonappi): IP54

8 Vastaanottimen (soittokellon) merkkivalo

Merkkivalo	Tila
Vilkuu hitaasti	
Vilkkuu nopeasti	Joku soittaa ovikelloa
Vilkkuu vaihtelevasti	Alhainen pariston varaustaso

6 MP3


1. Kytke vastaanotin (soittokello) tietokoneeseen USB-kaapelilla.




2. Asenna ohjelmisto vastaanottimen (soittokellon) sisäisestä muistista tietokoneelle. Napsauta tietokoneen näytöllä olevaa kuvaketta.



3. Tuo MP3-melodia valintaikkunaan painamalla painiketta +



4. Valitse melodia ja paina toistopainiketta ▶



5. Aseta melodian kesto valitsemalla alku ja loppu. Napsauta painiketta ✂
6. Ohjelmisto pyytää vahvistamaan, mihin uusi MP3-tiedosto tallennetaan. Tallenna tiedosto vastaanottimen (soittokellon) muistiin.
7. Valitse haluamasi melodia valintapainikkeella [**B**].



LEGRAND vakuuttaa, että radiolaite [0 942 70, 0 942 71] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **www.legrandoc.com**

SV

Följ installations- och bruksanvisningar.

1 Beskrivning av mottagaren (dörrklockan)

A - Högtalare
B - Val av melodi (30 melodier + MP3)
C - Volymkontroll
D - Parkopplingsknapp
E - Indikatorlampans inställningar
F - Micro-USB anslutning
G - Indikatorlampa (LED)

2 Beskrivning av sändaren (tryckknappen)

A - Namnskylt
B - Knapp
C - Indikatorlampa (LED)

3 Para ihop mottagaren (dörrklockan) och sändaren (tryckknappen)

Du kan para ihop upp till 4 sändare (tryckknappar) per mottagare (dörrklocka).

1. Tryck på mottagarens (dörrklockans) parkopplingsknapp [**D**] i mer än 5 sekunder tills du hör 2 ljudsignaler.
2. Tryck på sändarens (tryckknappens) knapp [**B**]. Du hör en ljudsignal.
3. Tryck på mottagarens (dörrklockans) parkopplingsknapp [**D**] tills du hör en ljudsignal.

4 Installation av mottagaren (dörrklockan)

Med en skruv / portabel.

5 Installation av sändaren (tryckknappen)

Installation med skruvar:

- Ta bort sändarens (tryckknappens) monteringsplatta.
- Fäst sändarens (tryckknappens) monteringsplatta på väggen.
- Placera sändaren (tryckknappen) på plats.

Installation med lim:

- Ta bort skyddsfilmen från sändarens (tryckknappens) baksida.
- Fäst sändaren (tryckknappen) på väggen.

Portabel

6 Batterier

Se till att polariteten (+/-) är korrekt enligt markeringarna i batterifacket.

Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.

Använd inte uppladdningsbara batterier.

7 Tekniska egenskaper


Radioräckvidd	200 m i en fri miljö
Mottagarens (dörrklockans) volym	80 dB
Mottagarens (dörrklockans) strömförsörjning	3 x 1,5 V AA-batterier (ingår ej)
Sändarens (tryckknappens) strömförsörjning	1 x 3 V (CR2032) batteri (ingår)
Frekvensområde	433,05 ... 434,79 MHz
RF-effektnivå	< 10 mW
Kapslingsklass	Mottagaren (dörrklockan): IP20 Sändaren (tryckknappen): IP54

7 Mottagarens (dörrklockans) indikatorlampa

Indikatorlampa	Läge
Blinkar långsamt	
Blinkar snabbt	Någon ringer på dörrklockan
Blinkar alternerande	Låg batterinivå

6 MP3


1. Anslut mottagaren (dörrklockan) till din dator med en USB-kabel.



2. Installera programvaran från mottagarens (dörrklockans) interna minne på din dator. Klicka på ikonen på din datorskärm.




3. Tryck på + knappen för att importera MP3-melodin till valfönstret.



4. Välj melodin och tryck på uppspelningsknappen ▶



5. Ställ in start- och slutpunkterna för melodin. Klicka på knappen ✂
6. Programvaran kommer att be dig bekräfta var den nya MP3-filen ska sparas. Spara filen i mottagarens (dörrklockans) minne.
7. Välj önskad melodi med hjälp av valknappen [B].



LEGRAND försäkrar att radioutrustning [0 942 70, 0 942 71] uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **www.legrandoc.com**