





1



A
B
D
C
ON
OFF

2



+35° C
-20° C





x 2
x 2
x 1




3



ON
OFF


4



110°
±8 m
20°


5



> 5 s
Ding
Ding
1




Ding
2




x 1
Ding
Ding
3



FI

Noudata asennus- ja käyttöohjeita.

1 Infrapunatunnistimen kuvaus

A - Tunnistin
B - Säädettävä tuki
C - Kytkin ON/OFF (PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ)
D - Paristokotelo

2 Asennus

Asenna ruuvien ja seinätulppien avulla.

Yhteensopiva seuraavien tuotenumeroiden kanssa: 0 942 52/53/54/70/71/72.

Asennus ainoastaan sisätiloihin.

Älä asenna lähelle sähkömagneettista lähdettä (mikroaaltouunia, jääkaappia jne.) tai suoraan metallipinnalle.

Vältä asennusta kosteisiin tiloihin tai äärimmäisiin lämpötiloihin.

3 Paristot (ei sisälly toimitukseen)

Teholähteenä käytetään 3kpl AAA 1,5 V paristoja.

Varmista oikea napaisuus (+/-) paristokotelon merkintöjen mukaisesti.

Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppejä keskenään.

Älä käytä ladattavia paristoja.

4 Tekniset ominaisuudet

Infrapunatunnistus	Tunnistusalue: +/- 8 m, 110° (vaakasuora) ja 20° (pystysuora)
Toimintasäde	Maks. 100 m
Jännite	4,5 V DC
Taajuusalue	433,05 ... 434,79 MHz
RF-tehotaso	< 10 mW
Kotelointiluokka	IP20

5 Tunnistimen ja vastaanottimen (soittokellon) pariliitos

Voit parittaa enintään 4 tunnistinta per vastaanotin (soittokello).

1. Paina vastaanottimen (soittokellon) parituspainiketta yli 5 sekuntia kunnes kuulet 2 äänimerkkiä.
2. Kytke tunnistin päälle [**C**]. Kuulet äänimerkin.
3. Paina vastaanottimen (soittokellon) parituspainiketta kunnes kuulet äänimerkin.

LEGRAND vakuuttaa, että radiolaite [0 942 80] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: **www.legrandoc.com**

SV

Följ installations- och bruksanvisningar.

1 Beskrivning av infraröd sensor

A - Sensor
B - Justerbart stöd
C - Strömställare ON/OFF (PÅ/AV)
D - Batterifack

2 Installation

Installera med skruvar och plugg.

Kompatibel med följande produktnummer: 0 942 52/53/54/70/71/72.

Endast för installation inomhus.

Installera inte nära elektromagnetiska källor (mikrovågsugnar, kylskåp etc.) eller direkt på metallytor.

Undvik installation i fuktiga utrymmen eller vid extrema temperaturer.

3 Batterier (ingår ej)

Som strömkälla används 3st AAA 1,5 V batterier.

Se till att polariteten (+/-) är korrekt enligt markeringarna i batterifacket.

Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.

Använd inte uppladdningsbara batterier.

4 Tekniska egenskaper

Infraröd detektering	Detekteringsområde: +/- 8 m, 110° (horisontellt) och 20° (vertikalt)
Räckvidd	Max. 100 m
Spänning	4,5 V DC
Frekvensområde	433,05 ... 434,79 MHz
RF-effektnivå	< 10 mW
Kapslingsklass	IP20

5 Para ihop sensorn och mottagaren (dörrklockan)

Du kan para ihop upp till 4 sensorer per mottagare (dörrklocka).

1. Tryck på mottagarens (dörrklockans) parkopplingsknapp i mer än 5 sekunder tills du hör 2 ljudsignaler.
2. Slå på sensorn [**C**]. Du hör en ljudsignal.
3. Tryck på mottagarens (dörrklockans) parkopplingsknapp tills du hör en ljudsignal.

LEGRAND försäkrar att radioutrustning [0 942 80] uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **www.legrandoc.com**