



0 676 74/79



0 676 75/80




0 676 92


2,4GHz par ZigBee PRO fonction Green Power Sécurité : authentification Communication bidirectionnelle : non supportée Puissance RF max < 10dBm/10mW 2,4 GHz via ZigBee PRO functie Green Power Veiligheid: verificatie Tweewegcommunicatie: wordt niet ondersteund Uitgangsvermogen radio < 10 dBm / 10 mW 2,4GHz by ZigBee PRO + Green Power feature set Security: authentication Bidirectional communication: not supported RF Power Output < 10 dBm / 10 mW 2,4 GHz von ZigBee PRO + Green Power Funktion Sicherheit: Authentifizierung bidirektionale Kommunikation: nicht unterstützt Max. HF-Leistung < 10 dBm/10 mW 2,4 GHz por ZigBee PRO función Green Power Seguridad: autenticación Comunicación bidireccional: no admitida Potencia RF máx. < 10 dBm/10 mW	2,4 GHz por ZigBee PRO função Green Power Segurança: autenticação Comunicação bidireccional: não suportada Potência RF máx. < 10 dBm/10 mW 2,4 GHz ανά ZigBee PRO λειτουργία Green Power Ασφάλεια: πιστοποίηση Αμφίδρομη επικοινωνία: μη συμβατή Μέγ. ισχύς RF < 10 dBm/10 mW 2,4 ГГц через ZigBee PRO с функцией Green Power Защита: аутентификация Двухнаправленная связь: не поддерживается Макс. мощность РЧ < 10 дБм/10 мВт ZigBee PRO 2.4GHz + Green Power fonksiyonu Güvenlik: doğrulama Çift yönlü iletişim: desteklenmiyor Maksimum RF gücü < 10 dBm/10 mW
	30 m en intérieur - 300 m en extérieur/30 m binnen - 300 m in de open lucht/30 m indoors - 300 m outdoors/ 30 m innen - 300 m außen/30 m en interior - 300 m en exterior/30 m no interior - 300 m no exterior/ 30 m εσωτερικά - 300 m εξωτερικά/30 м в помещении - 300 м вне помещения/içeriden 30 m - dışarıdan 300 m
	+5°C à +45°C/+5°C tot +45°C/+5°C to +45°C/+5°C bis +45°C/+5°C a +45°C +5°C a +45°C/+5°C έως +45°C/от +5°C до +45°C/+5°C - +45°C
	95 % max.
Canal/Kanaal/ Channel/Kanal/ Canal/Canal/ Δίαυλος/Κανάλ/ Kanal	Tout dans la bande 2400-2483,5 MHz (11-26) - :11 Recherche : 11,15, 20, 25 puis 11, 12, 13, 14, 15, 26, 11, 15, 20, In de gehele band 2400-2483,5 MHz (11-26) - :11 Opzoeken : 11,15, 20, 25 daarna 11, 12, 13, 14, 15, 26, 11, 15, 20, All in 2.4 GHz band 2400-2483,5 MHz (11-26) - :11 Search: 11,15, 20, 25 and then 11, 12, 13, 14, 15, 26, 11, 15, 20, Alles im 2.4 GHz Band 2400-2483,5 MHz (11-26) - :11 Suche : 11,15, 20, 25 danach 11, 12, 13, 14, 15, 26, 11, 15, 20, Todo en la banda 2400-2483,5 MHz (11-26) - :11 Búsqueda: 11,15, 20, 25 y entonces 11, 12, 13, 14, 15, 26, 11, 15, 20, Tudo na banda 2400-2483,5 MHz (11-26) - :11 Procura : 11, 15, 20, 25, em seguida 11, 12, 13, 14, 15, 26, 11, 15, 20, etc. Όλα στη ζώνη 2400-2483,5 MHz (11-26) - :11 Αναζήτηση: 11,15, 20, 25 και μετά 11, 12, 13, 14, 15, 26, 11, 15, 20, Все в полосе 2400-2483,5 ГГц (11-26) - :11 Пуск: 11, 15, 20, 25, затем 11, 12, 13, 14, 15, 26, 11, 15, 20, ... Tümü 2400-2483,5 MHz (11-26) - :11 Arama: 11,15, 20, 25 ardından 11, 12, 13, 14, 15, 26, 11, 15, 20,

0 676 74/79

0 676 75/80




Provisoire (pour choisir le meilleur emplacement)
Temporary (to choose the best location)




Emplacement définitif
Permanent location


0 676 92



0 676 74/79
0 676 75/80



0 676 92



Touche de commande A0
Bedientoets A0
Control key A0
Bedientaste A0
Botón de mando A0
Tecla de comando A0
Πλήκτρο ελέγχου A0
Клавиша управления A0
Kumanda tuşu A0

Touche de commande A1
Bedientoets A1
Control key A1
Bedientaste A1
Botón de mando A1
Tecla de comando A1
Πλήκτρο ελέγχου A1
Клавиша управления A1
Kumanda tuşu A1

Barre génératrice
Generatorstaaf
Piezoelectric generator bar
Stromleiste
Barra generadora

Barra geradora
Γεννήτρια ραβδώσεων
Πьезоэлектрическая полоса
Akım çubuğu

Touche de commande B0
Bedientoets B0
Control key B0
Bedientaste B0
Botón de mando B0
Tecla de comando B0
Πλήκτρο ελέγχου B0
Клавиша управления B0
Kumanda tuşu B0

Touche de commande B1
Bedientoets B1
Control key B1
Bedientaste B1
Botón de mando B1
Tecla de comando B1
Πλήκτρο ελέγχου B1
Клавиша управления B1
Kumanda tuşu B1

Barre génératrice
Generatorstaaf
Piezoelectric generator bar
Stromleiste
Barra generadora

Barra geradora
Γεννήτρια ραβδώσεων
Πьезоэлектрическая полоса
Akım çubuğu

0 676 74/75/79/80/92

A0 = SCENE 1
A1 = SCENE 2

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 676 74 - 75 - 79 - 80 - 92) est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com

De ondergetekende, LEGRAND, verklaart dat de radioapparatuur van het type (0 676 74 - 75 - 79 - 80 - 92) voldoet aan de richtlijnen van 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: www.legrandoc.com

The undersigned, LEGRAND, declares that radio equipment of the type (0 676 74 - 75 - 79 - 80 - 92) complies with Directive 2014/53 / EU.
The full text of the EU declaration of conformity can be found at: www.legrandoc.com

Legrand bestätigt hiermit, dass unser Funksignal-Gerät der Type (0 676 74 - 75 - 79 - 80 - 92) die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Die komplette Konformitätserklärung finden sie unter: www.legrandoc.com

El abajo firmante, LEGRAND, declara que el equipo radioeléctrico de tipo (0 676 74 - 75 - 79 - 80 - 92) cumple con la directiva 2014/53/UE.
El informe completo de la declaración UE de conformidad se encuentra disponible en: www.legrandoc.com

O abaixo assinado, LEGRAND, declara que o equipamento radioelétrico de tipo (0 676 74 - 75 - 79 - 80 - 92) cumpre com a diretiva 2014/53/EU.
O texto completo da declaração EU de conformidade encontra-se disponível no seguinte endereço: www.legrandoc.com

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, LEGRAND, δηλώνει ότι τα υλικά ασύρματης τεχνολογίας του τύπου (0 676 74 - 75 - 79 - 80 - 92) είναι σύμφωνα με την Οδηγία 2014/53 / EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.legrandoc.com

Компания LEGRAND заявляет, что типовое радиоэлектронное оборудование (0 676 74 - 75 - 79 - 80 - 92) соответствует требованиям Директивы 2014/53/UE.
Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен на сайте: www.legrandoc.com

Aşağıda imzası bulunan LEGRAND, (0 676 74 - 75 - 79 - 80 - 92) telsiz ekipmanının 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.
AB uyumu beyanının tam metni www.legrandoc.com adresinde bulunabilir.



FCC ID:
2ACN8-PTM215ZGP



Model: ZLGP01
ID: ZIG18001GPF20016-24



www.legrandoc.com

⚠ **Consignes de sécurité**
Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

(FR) (LU) (BE) (CH)

⚠ **Veiligheidsvoorschriften**
Onderbreek voor enige ingreep de stroom.
Neem de installatie- en gebruiksvoorwaarden nauwgezet in acht.

(NL) (BE)

⚠ **Safety instructions**
Make sure the power supply is disconnected before any intervention.
Strictly comply with instructions for installation and use.

(GB) (IE)

⚠ **Sicherheitshinweise**
Vor jeglichem Eingriff die Spannungsfreiheit sicherstellen.
Einbau- und Gebrauchsanleitungen sind genau zu beachten.

(DE) (CH)

⚠ **Consignas de seguridad**
Antes de realizar cualquier intervención, cortar la corriente eléctrica.
Respetar estrictamente las condiciones de instalación y uso.

(ES)

⚠ **Instruções de segurança**
Antes de qualquer intervenção, desligar a corrente.
Respeitar rigorosamente as condições de instalação e de utilização.

(PT)

⚠ **Συστάσεις ασφαλείας**
Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση, διακόψτε την παροχή ρεύματος.
Να τηρείτε ανστηρά τις συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης.

(GR) (CY)

⚠ **Меры предосторожности**
Отключить питание перед проведением любых ремонтных работ.
Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

(RU)

⚠ **Güvenlik talimatları**
Herhangi bir müdahaleden önce, akımı kesiniz.
Yerleştirme ve kullanım koşullarına titizlikle riayet ediniz.

(TR) (CY)