

















		R		L		C/L			
				^(*) 	^(*) 			Dimmable 	Dimmable 
100-240 V 50/60 Hz	2 x 2.5 mm ²								
240 V	Max.	400 W	400 W	400 VA	200 VA	400 VA	200 VA	75 W or 10 lamps max.	75 W or 10 lamps max.
	Min.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 W	3 W
100 V	Max.	200 W	200 W	200 VA	100 VA	200 VA	100 VA	37 W or 10 lamps max.	37 W or 10 lamps max.
	Min.	3 W	3 W	3 VA	3 VA	3 VA	3 VA	3 W	3 W

- Ne pas mélanger différents modèles de charge sur le même produit
- Meng nooit verschillende modellen van ladingen op hetzelfde product
- No combine diferentes tipos de carga en un mismo producto


^(*) • Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des inters électroniques.

 Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance.

^(*) • Uitsluitend gebruikmaken van transformatoren die bestemd zijn om met elektronische schakelaars te functioneren.

 Rekening houden met de verliezen van de transformatoren bij de berekening van het vermogen. De transformatoren moeten voor meer dan 60% van hun vermogen zijn geladen.

^(*) • Utilizar únicamente los transformadores previstos para funcionar con interruptores electrónicos.

 Tener en cuenta las pérdidas de los transformadores en el cálculo de la potencia. Los transformadores deben estar cargados a más del 60% de su potencia.

Consignes de sécurité

FR BE CA LU CH

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Veiligheidsvoorschriften

NL BE

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig.










Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

Consignas de seguridad

ES CL CO CR MX PE US VE


Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías.

Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.









- Si la charge ne s'allume pas correctement, effectuer le réglage suivant :
- Gaat de lamp niet branden zoals het hoort, voer dan de volgende instelling uit:
- Si la carga no se activa correctamente, efectúe los ajustes siguientes :




- Mode inductif forcé (plus de reconnaissance de charge automatique) : (clignotement vert)
- Geforceerde inductieve modus (geen ladingsherkenning) : (Knippert groen)
- Modo inductivo forzado (no existe reconocimiento de carga) : (Parpadeo verde):




- Mode capacitif forcé (plus de reconnaissance de charge automatique) : (clignotement rouge)
- Geforceerde capacatieve modus (geen ladingsherkenning) : (Knippert rood)
- Modo capacitivo forzado (no existe reconocimiento de carga) : (Parpadeo rojo)




- Retour en mode configuration usine (reconnaissance automatique de charge).
- Terugkeer naar de fabrieksconfiguratiemodus (automatische ladingsherkenning).
- Regresar al modo de configuración de fábrica (reconocimiento automático de carga).






- Réglage du minimum et maximum d'éclairage, recommandé dans le cas de scintillement de la lampe en fonctionnement mini ou maxi du variateur.
(Avant de réaliser les réglages, laisser se stabiliser l'éclairage en laissant la lampe allumée quelques secondes).
- Instelling van de minimale en maximale lichtsterkte, aanbevolen wanneer de lamp flinkt als de dimmer op de minimum- of maximumsterkte is ingesteld.
(Laat, alvorens met het afstellen te beginnen, de verlichting zich stabiliseren door de lamp enkele seconden te laten branden).
- Ajuste del mínimo y máximo de iluminación, recomendado en el caso de que la lámpara parpadee en funcionamiento mínimo o máximo del variador.
(Antes de realizar los ajustes, deje que se establezca la iluminación dejando la lámpara encendida unos segundos).


- Réglage seuil haut
- Instelling bovengrens
- Ajuste del umbral máximo




- Validation seuil haut (clignotement bleu 4)
- Valideren bovengrens (knippert blauw 4)
- Validación del umbral máximo (parpadeo azul 4)





- Réglage seuil bas
- Instelling ondergrens
- Ajuste del umbral mínimo



- Validation seuil bas (clignotement bleu 4)
- Valideren ondergrens (knippert blauw 4)
- Validación del umbral mínimo (parpadeo azul 4)





- Mode niveaux pré-réglés
- Vooraf ingest. niv.
- Modo niveles preajustado









- Mode niveaux préréglés + veilleuse
- Modus vooraf ingestelde niveaus + stand-by
- Modo niveles preajustados + luz de noche



- Mode variateur (préréglé en usine)
- Dimmermodus (fabrieksinstelling)
- Modo variador (preajustado en fábrica)



- Désactivation mémoire de niveau
- Uitschakeling geheugen niveau
- Desactivación memoria de nivel



- Activation mémoire de niveau (préréglé en usine)
- Aktivierung der Niveau-Speicherung (werksvoreingestellt)
- Activación memoria de nivel (preajustado en fábrica)

