


• Configuration	• Configuración	• Konfiguracija	• Konfiguracija	• Konfiguracija	• Konfiguracija
For the first installation and/or replacement, and/or removal of the device, or any other information, refer to the App or to the gateway manual, which can be downloaded from the website:					
Pour effectuer la première installation, le changement et/ou le retrait d'un dispositif et pour toute autre information, faire référence à l'appli ou au manuel de la passerelle téléchargeable se rendant sur le site :					
Para efectuar la primera instalación, la sustitución y/o el desmontaje de un equipo y para otra información, se ha de consultar la App o el manual del gateway, que puede descargarse en el sitio:					
Për të kryer për herë të parë instalimin, zëvendësimin dhe/ose heqjen e një pjesëjeje dhë për çdo informacion tjetër, referohuni Aplikacionit ose manualit të portës që mund të sharkohet nga siti:					
Če želite izvesti prvo namestitev, zamenjavo in/ali odstranitev naprave in za katrino koliko druge informacije, glejte aplikacijo ali navodila za prenos, ki jih lahko najdete na spletni strani:					
За да осъществите първоначалното инсталлиране, смяна или демонтиране на устройство, както и за всяка друга информация, направете спаска с Приложението или ръководството за шилоза, което можете да изтеглите от сайта:					
За първа инсталация, замяна и/или укланяне на уредаја за све остале информације, користите Апликацију или пратичник гатевая који можете преузети на веб-страница:					
Pentru a efectua prima instalare, înlocuirea și/sau eliminarea unui dispozitiv și pentru orice altă informație, consultați aplicația sau manualul pentru gateway, ce poate fi descărcat de pe site-ul:					
Kada se vrši prva instalacija, zamjene i/ili uklanjanja nekog uređaja i za bilo kakvo objašnjenje, pogledajte aplikaciju ili pratinik za gateway na sajtu:					
لتنفيذ التثبيت الأول، واستبدال، وإزالة جهاز، وهي معلومات أخرى، يرجى الرجوع إلى التطبيق أو "الراوتر" الذي يمكن تنزيله من الموقع: www.homesystems-legrandgroup.com					
<ul style="list-style-type: none"> - ANDROID: requires Android 5.0 and higher with access to Google Play - ANDROID : nécessite Android 5.0 ou suivant avec accès à Google Play - ANDROID: requiere Android 5.0 y sucesivo con acceso a Google Play - ANDROID: Nevojitet Android 5.0 dle verzije të mëtejshme me akses në Google Play - ANDROID: Zahteva Android 5.0 ali novejši z dostopom do Trgovine Play - ANDROID: Извеска Android 5.0 или по-нова верзија с досмѣн до Google Play - ANDROID: Potreban je Android 5.0 i novije verzije s pristupom Google Playu - ANDROID: Necesita Android 5.0 sau versiuni mai recente cu acces la Google Play - ANDROID: Zahteva Android 5.0 i noviji sa pristupom usluzi Google Play - نظام تشغيل أندرويد 5.0 وما فوقه: يتطلب نظام التشغيل أندرويد 5.0 وما فوقه بـ iOS: يتطلب أي آيفون، أي آي باد، أو أي بود بالملمس مع نظام تشغيل iOS 12.0 أو ما يليه 					
<ul style="list-style-type: none"> - iOS: requires an iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 12.0 or later - iOS : nécessite un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec iOS 12.0 ou suivant - iOS: require el uso de un iPhone, iPad, o iPod touch con iOS 12.0 o sucesivo - iOS: Nevojitet një iPhone, iPad, ose iPod touch me iOS 12.0 ose versione të mëtejshme - iOS: Zahteva iPhone, iPad ali iPod touch z iOS 12.0 ali novejšim - iOS: Извеска iPhone, iPad или iPod Touch z iOS 12.0 или по-нова верзија - iOS: Potreban je iPhone, iPad, o IPod touch s iOS-om 12.0 ili s novijom verzijama - iOS: Necesita un iPhone, iPad sau iPod touch cu iOS 12.0 sau versiuni mai recente - iOS: Zahteva iPhone, iPad ili iPod touch sa sistemom iOS 12.0 ili novijim - نظام تشغيل iOS: يتطلب أي آيفون، أي آي باد، أو أي بود بالملمس مع نظام تشغيل iOS 12.0 أو ما يليه 					
www.homesystems-legrandgroup.com					



Warning: only compatible with standard motors (no pulse motors, no radio motors)

Attention : compatible uniquement avec les moteurs standard (et non pas avec les moteurs à impulsions ni avec les moteurs radio)

Atención: compatible solamente con motores estándares (no motores de impulsos, no motores radio)

Kujdes: përpuneth vetëm me motorët standardë (pa motor me impulse, pa motor radio)

Pozor: združljiv samo s standardnimi motorji (ne z impulsnimi motorji, ne z radijskimi motorji)

Внимание: совместимо само с со стандартни мотори (без импульсни и радиоуправляеми електромотори)

Pažnja: kompatibilno samo sa standardnim motorima (ne s impulsnim i radijskim motorima)

Atenție: compatibil doar cu motoare standard (nu cu motoare cu impulsuri, nu motoare radio)

Pažnja: kompatibilno samo sa standardnim motorima (ne sa impulsnim motorima niti sa radio motorima)

تنبيه: يتواافق فقط مع المحركات الفياسية (ليس محركات الدفع ولا محركات الرadio)



Switch the power supply OFF before any work on the system.

Couper l'alimentation avant toute intervention sur l'installation.

Corte la alimentación antes de intervenir en el sistema.

Shkëputeni pafisjen nga rryma përpëra se të kreni ndërhyrje mbi impiantin.

Pred vsakim posegom napravi prekiniti napajanje.

Изключвайте електрохранването преди всякакви работи по инсталацията.

Isključiće napajanje prije izvođenja bilo kakvih radova na sustavu.

Decuplați alimentarea înainte de orice intervenție la aparat.

Pre svake intervencije na postrojenju isključiće napajanje.

افصل التغذية قبل كل عملية تدخل بالمنظومة.

Remote operation may cause damage to people or property.

L'actionnement à distance peut causer des dommages corporels ou matériels.

Elaccionamiento a distancia puede causar daños a personas o cosas.

Ndejza né distancé mund tē shkaktojé déme né njeréz ose sende.

Zagon na daljavo lahko poškoduje ljudi ali povzroči materialno škodo.

Дистанционното задействане може да причини уврежданя на хора или материјални ћачи.


Daljinsko uključivanje može uzrokovati štetu ljudima ili stvarima.

Actionarea de la distanță poate cauza daune asupra persoanelor sau obiectelor.


Daljinsko aktiviranje može naškoditi osobama ili stvarima.

يمكن أن يتسبب التشغيل عن بعد في حدوث أضرار للأشخاص والأشياء.


• Mounting • Montage • Montaje • Montimi • Montaż • Монтаж • Ugradnja • Montaj • Montaż • الترکیب



*To be purchased separately
À acheter séparément



Comprar por separado
Duhet të blihet veçmas




Kupiti ločeno
Купува се отдельно

Kupuje se zasebno
De achiziționat separat

Kupuje se odvojeno
يجب شراؤها على حدة



• Disassembling • Démontage • Desmontaje • Çmontimi • Demontaža • Демонтаж • Demontaža • Demontare • Demontare • Demontaža • الفا



• Reset to the factory settings
• Rétablissement des réglages par défaut
• Restablecer los ajustes de la fábrica
• Rivendosje e parametrave të fabrikës

• Ponastavitev na tovarniške nastavitev
• Възстановяване на фабричните настройки
• Resetiranje na tvorničke postavke
• Resetarea setărilor din fabrică

• Resetovanje fabričkih postavki
• الرجوع إلى إعدادات المصنع



3 Press and hold down the reset pushbutton until it flashes red. Now release. The reset has been done.
Appuyer sur le bouton de reset et le maintenir enfoncé jusqu'au clignotement rouge. Ensuite relâcher. Le reset est effectué.
Presionar sin soltar el botón reset hasta que parpadee en color rojo. Entonces soltar. El reset se ha efectuado.
Shtypni dhe mbajeni shtypur butonin e rivendosjes derisa të ndriçojet dritë të kuqe. Në këtë pikë lëshojeni. Rivendosje është kryer me sukses.
Pritisnite i držite gumb za ponastavitev dokler ne začne rdeče utripati. Tako ga spustite. Ponastavitev je izvedena.
Намиснете и задржите написанот бутон за нулиране , докато започне да мига в червено. След това со омиснете. Възстановяването е завършено.
Pritisnite i zadržite tipku reset sve dok crvena lampica treperi. Zatim je otpustite. Resetiranje je izvršeno.
Apăsați lung butonul de resetare până când clipește în culoarea roșii. În acest punct, eliberați-l. Resetarea a fost efectuată.
Pritisnite i držite pritisnuto dugme reset sve dok ne zatreperi crveno. Tada pustite. Resetovanje je izvršeno.
اضغط واستمر في الضغط على زر إعادة الضبط إلى أن يومض المؤشر باللون الأحمر. عند هذه اللحظة انترك الزر، ثم تفبيه إعادة الضبط.

Warning: a short accidental pressure of the reset pushbutton, starts the device association. To end it, briefly press at the same time the two keys of the Master radio control (if present), or briefly press the reset button of the gateway.

Attention: une brève pression involontaire sur le bouton de reset active l'association des dispositifs. Pour l'arrêter, appuyer brièvement et simultanément sur les deux touches de la commande radio Master (si présente) ou appuyer brièvement sur le bouton de reset de la passerelle.

Atención: la presión involuntaria breve de la tecla de reset acciona la asociación de los dispositivos. Para acabarla, presione brevemente y, al mismo tiempo, las dos teclas del mando radio Master (si presente) o brevemente la tecla de reset del gateway.

Kujdes: shypja e shkurtër dhe pa dashje e butonit të rivendosjes bën që pajisjet të fillojnë të lidhen me njëra tjetër. Për ta ndërprerë lidhjen, shtypni shkurtimish dhe njëkohësisht dy butonat e kontrollit radio Master (nëse i pranishëm) ose shtypni shkurtimish butonin e rivendosjes së portës.

Pozor: naključen kratek pritisk gumba za ponastavitev zažene povezovanje naprav. Prekinete jo tako, da na hitro istočasno pritisnete krmilni tipki radijskoga krmilnika Master (če prisoten) ali na hitro pritisnete gumb za ponastavitev prehoda.

Внимание: при неволно натискане на бутона за нулиране за кратко време се стартира свързването на устройствата. За да го прекратите, натиснете за кратко единовременно двата бутона за радиоуправление Master (ако ги има) или натиснете за кратко бутона за нулиране на шлюза.



Pažnja: slučajan kratki pritisak na tipku reset pokreće povezivanje uređaja. Za prekid povezivanja, kratko pritisnite istovremeno dvije tipke radijskog upravljanja Master (ako postoje) ili kratko pritisnite tipku za restiranje gatewaya.

Atenție: apăsarea accidentală scurtă a butonului de resetare pornește asocierea dispozitelor. Pentru a-i pune capăt, apăsați scurt și simultan pe cele două taste ale comenzi radio Master (dacă există) sau apăsați scurt pe butonul de resetare pentru gateway.

Pažnja: slučajno kratko pritiskanje dugmeta za resetovanje pokreće spajanje uređaja. Da bi se prekinulo, kratko pritisnite istovremeno dva tastera komande radio Master (ako ga ima) ili kratko pritisnite dugme za resetovanje gatewaya.

تنبيه: بُؤدي الضغط غير المقصود لمدة وجية على زر إعادة الضبط. إلى بعد عملية اقتران أجهزة السلامة. لــهاها. اضغط لفترة وجية بالتزامن على زر تحكم المadio الرئيسي (إذا كان موجوداً) أو اضغط لفترة وجية على زر إعادة ضبط البوابة.

- Technical features
- Caractéristiques techniques
- Características técnicas
- Karakteristikat tekniqe
- Tehnične značilnosti
- Технически характеристики
- Tehničke karakteristike
- Caracteristici tehnice
- Tehničke karakteristike
- المواصفات الفنية



Loads	Motor for shutters
230 VAC max.	1 x 500 VA
110 VAC max.	1 x 270 VA
Voltage	110 – 230 Vac
Operating frequency	50/60 Hz
Technology	Radio (wireless mesh network)
Power level	<100mW
Band frequency	from 2,4 to 2,4835 GHz
Charges	Moteur pour volets roulants
230 VAC max.	1 x 500 VA
110 VAC max.	1 x 270 VA
Tension	110 – 230 Vac
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz
Technologie	Radio (Réseau maillé sans fil)
Niveau de puissance	<100mW
Fréquence de bande	de 2,4 à 2,4835 GHz
Cargas	Motor para persianas
230 VAC max.	1 x 500 VA
110 VAC max.	1 x 270 VA
Tensión	110 – 230 Vca
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz
Tecnología	Radio (Mallas de red sin hilos)
Nivel de potencia	<100mW
Frecuencia de banda	de 2,4 a 2,4835 GHz
Ngarkesat	Motori i grilave
230 Vac max.	1 x 500 VA
110 Vac max.	1 x 270 VA
Tensioni	110 – 230 Vac
Frekuencia e funksionimit	50/60 Hz
Teknologji	Radio (Kryqëzime rrjetesh pa fije)
Niveli i fuqisë	<100mW
Frekuencia e bandës	nga 2,4 në 2,4835 GHz
Bremena	Motor rolete
230 VAC max.	1 x 500 VA
110 VAC max.	1 x 270 VA
Napetost	110 – 230 Vac
Delovna frekvanca	50/60 Hz
Tehnologija	Radijska (Brezžično prepleteno omrežje)
Močnostni nivo	<100 mW
Frekvenčni pas	od 2,4 do 2,4835 GHz

Товар	Электромотор за щори
230 Vac макс.	1 x 500 VA
110 Vac макс.	1 x 270 VA
Напрежение	110 – 230 Vac
Работна честота	50/60 Hz
Технология	Радио (безжични мрежи)
Ниво на мощността	<100 mW
Честотна лента	от 2,4 до 2,4835 GHz
Opterećenja	Motor roleta
230 Vac maks.	1 x 500 VA
110 Vac maks.	1 x 270 VA
Napon	110 – 230 Vac
Radna frekvencija	50/60 Hz
Tehnologija	Radija (Bežična mreža)
Razina snage	<100mW
Frekvenčijski pojas	od 2,4 do 2,4835 GHz
Sarcini	Motor jaluzele
230 V c.a. max.	1 x 500 VA
110 V c.a. max.	1 x 270 VA
Tensiune	110 – 230 V c.a.
Frecvența de funcționare	50/60 Hz
Tehnologie	Radio (Plase de retea fară fire)
Nivel de putere	<100 mW
Frecvența de bandă	de la 2,4 la 2,4835 GHz
Punjjenja	Motor rolo-vrata
230 Vac maks.	1 x 500 VA
110 Vac maks.	1 x 270 VA
Napon	110–230 Vac
Frekvencija funkcija	50/60 Hz
Tehnologija	Radio (mreže bez žica)
Nivo snage	< 100 mW
Frekvencija opsega	od 2,4 do 2,4835 GHz
محرك المصاريق الدوّارة	الاحتياط
فولت من التيار المتردد كحد أقصى . 230	
فولت أمبير 500 x 1	
فولت أمبير 270 x 1	فولت من التيار المتردد كحد أقصى . 110
فولت تيار متعدد 230 - 110	الجهد
هرتز 60 / 50	تردد التشغيل
راديو (شبكة متداخلة دون أسلاك)	الเทคโนโลยيا
ميجا وات 100 >	مستوى الجهد
من 2,4 حنن 2,4835 جيجا هرتز	نطاق التردد

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Comando tapparella connesso 2M art. RW/RG/RA4027CM2 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bticino.it/red

Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type Shutter switch with neutral item RW/RG/RA4027CM2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red