



1-10V




	230 V~ +/- 10 %
	50 Hz
	1.5 mm ²
	- 10 °C / + 30 °C
	PIR
	20 min.
	Auto ON / OFF
	2,8 m 7 m

DIM+/DIM-**L/OUT**

230 V~	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A	3 A	3 A	3 A	3 A






- Approche axiale
- Walk towards
- Camminare verso



- Approche transversale
- Walk across
- Attraversare




Hauteur Height Altezza	Diamètre Diameter Diametro
2.5 m	4 m




- La longueur de câble maximale entre la tête de détection et le bloc de puissance est de 1 mètre
- The maximum cable length between sensor head and power unit is 1 meter
- La lunghezza massima del cavo tra la testa di rilevamento e l'unità di potenza è di 1 metro

• Tête de détection
 • Sensor head
 • Testa di rilevamento




• Fixation en saillie

Utiliser les ergots à l'arrière du détecteur pour fixation sur une tôle mince (1 mm max.).




• Surface mounting

Use the lugs on rear of detector to secure into thin sheet metal (1 mm max.).



• Fixation latérale




• Side mounting

Mount the detector onto a wall using the side mounting arm.


• Montaggio in superficie

Utilizzare le lingue sul retro del rivelatore per fissare in lamiera sottile (1 mm max.).




• Fixation encastrée

Le produit peut être monté avec l'accessoire de montage encastré comme indiqué. En cas de montage encastré dans un matériau de plus de 6 mm d'épaisseur, retirez la base des languettes de fixation avec un cutter. Un trou de 32 mm de diamètre sera nécessaire pour insérer l'accessoire de montage encastré.



• Flush mounting

The product can be mounted using the flush mount ring as shown. If flush mounting in a material that is greater than 6 mm thick, remove bottom of retention arms with side cutters. A 32 mm diameter hole will be required to insert the flush mount ring.




• Montaggio a filo

Il prodotto può essere montato con l'accessorio da incasso come mostrato. In caso di montaggio a filo in materiale di spessore superiore a 6 mm, rimuovere la base delle linguette di fissaggio con un cutter. Un foro di 32 mm di diametro sarà necessario per inserire l'accessorio da incasso.




- Retirer la base des 2 languettes de fixation
- Remove the base of 2 small retention arms
- Rimuovere la base delle 2 lingue fissaggio




Auto ON / OFF



Manual ON / Auto OFF



0 882 40		
		0-999
		0-99 min.
		1-9
Legrand Close Up	Mode	Auto - Manual



- Lentille PIR / récepteur IR / capteur de luminosité / LED d'état
- PIR lens / IR Receiver / Light Level Sensor / Status LED
- Lente PIR / ricevitore IR / sensore luminosità / LED di stato

• Pour la configuration, il est nécessaire d'effectuer une opération d'initialisation proposée dans l'application de configuration Legrand Close Up :

- 1 – cliquer sur "lecture des paramètres produits"
 - 2 – cliquer sur "détails de paramètres / copier"
 - 3 – dans le menu en haut à droite (...) sélectionner "Initialiser"
 - 4 – cliquer sur "écriture des paramètres produits"
- Cette opération permet le réglage prédefini de certains paramètres.

• For configuration, it is necessary to operate an operation for initialization proposed in the Legrand Close Up application:

- 1 – click on "new scan"
 - 2 – click on "see details"
 - 3 – from the menu at the top right (...) select the action "Initialise"
 - 4 – click on "upload configuration"
- This operation allows the predefined setting of some parameters.

• Per la configurazione, è necessario eseguire un'operazione di inizializzazione proposta nell'applicazione Legrand Close Up:

- 1 – clicca su "leggi i parametri del prodotto"
 - 2 – clicca su "dettagli parametro"
 - 3 – dal menu in alto a destra (...) selezionare "Inizializza"
 - 4 – clicca su "scrivi parametri prodotto"
- Questa operazione consente l'impostazione predefinita di alcuni parametri.