

legrand®

**COMMANDE DE VMC
Blanc**

Avec plaque et griffes de fixation

NEPTUNE



Design and Quality by LEGRAND (France)
NB 6610 WH
Made in Egypt

2 ANS
Garantie
légalé

Compatible avec une
boîte d'encastement
de profondeur 40 mm.




Support
fixation à vis
ou à griffes



Montage




10 A - 250 V ~
2500 W max.



N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
PE (terre) = vert/jaune



Câblage



FR
Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN MAGASIN EN DÉCHÈTÈRIE
ou
Points de collecte sur www.quefairedelemesdechets.fr



⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, alétrer ou modifier l'appareil sans mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.



LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 Limoges CEDEX FRANCE
www.legrand.com
LE15651AA © Legrand 2025

D-LGD-103-00
NB 6610 WH