




Especificaciones técnicas
SP

Especificaciones del producto	Descripción del producto	Temperatura, calidad del aire, humedad y nivel sonoro: el Medidor de Calidad del Aire Interior Inteligente te revela los secretos de tus instalaciones profesionales o de tu institución abierta al público en un panel de control personalizado, controlable desde nuestra plataforma Netatmo
	Materiales	Cuerpo de aluminio monobloque Acabados de plástico blanco
	Color	Blanco
	Rango de temperatura interior (°C / °F)	0°C a 50°C
	Precisión de la temperatura interior (°C / °F)	± 0.3°C
	Rango de humedad (%)	0 a 100%
	Precisión de la humedad (%)	± 3%
	Rango del medidor de CO2 (ppm)	0 a 5000 ppm
	Precisión del medidor de CO2 (ppm)	± 50 ppm (De 0 a 1 000 ppm) or ± 5 % (De 1 000 a 5 000 ppm)
	Rango del sonómetro (dB)	35 - 120 dB
Unidades	°C / °F	
Dimensiones del producto	Producto principal	
	Longitud (mm / pulg.)	45 mm
	Anchura (mm / pulg.)	45 mm
	Altura (mm / pulg.)	155 mm
Peso del producto	Peso neto (g / lbs)	173 g
	Peso bruto (g / lbs)	621g
Potencia	Tipo de alimentación (batería / red eléctrica / cableado)	Red eléctrica
	Consumo de energía (W)	2,75W
	Compatibilidad eléctrica (V)	100-240V
Contenido producto		1 Smart Medidor de Co2 1 adaptador de corriente USB 1 Soporte
Requisitos		Router wifi y acceso a Internet No admite puntos de acceso públicos (HotSpot)
Especificaciones de conectividad		Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz) Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES)
App	Nombre de la aplicación	Home Coach
	Características de la aplicación	Aplicación gratuita sin suscripciones App Store y en Google Play
Compatibilidades	Compatibilidad de las aplicaciones	• iOS 9 mínimo requerido • Android 5.0 mínimo requerido
	Otras compatibilidades	HomeKit
Compatibilidad con los navegadores		No
Declaraciones reglamentarias con enlaces		https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nhc_reg_statements.pdf
Especificaciones medioambientales	Tª de funcionamiento	0°C a 50°C
	Tª de almacenamiento	-20°C a 80°C
	Humedad de funcionamiento (%)	0 a 100%
Descargo de responsabilidad importante		
Garantía		2 años por ahora (01/2022)
Logotipo WEEE		
Categorías de materiales peligrosos		No
Certificado RoHS		Yes