bticino

Smarther with NETATMO

SXG/SXM/SXW8002 – XW/SXW8002W – XW/XM/XG8002

Felhasználói és telepítési kézikönyv



RA00175AC-04/22-PC

Smarther with NETATMO

Felhasználói és telepítési kézikönyv



Tartalomjegyzék

A Smarther máris használható! 5
Az otthon gyors befűtése (Boost) 5
A hőmérséklet beállítása 6
Telepítés 7
Beépített telepítés (SXG8002 / SXM8002 / SXW8002) 7
503E dobozok esetén 7
500 dobozok esetén 8
502PB dobozok esetén 8
Telepítés falra SXW8002W 9
Elölnézet 10
Kijelzett szimbólumok 11
Hátulnézet 12
SXG8002 / SXM8002 / SXW8002 12
Kapcsolási rajzok 12
SXW8002W 13
Kapcsolási rajzok 14
Műszaki adatok 15
Figyelmeztetések és fogyasztói jogok 15
Működés 16
Kezdő funkciók 18
Boost funkció 18
A hőmérséklet beállítása 20
A környezeti páratartalom megjelenítése 23
A Smarther vezérlése Home + Control alkalmazással 24
Bevezetés 24
A Home + Control alkalmazás letöltése 25
A fiók regisztrálása 26
Előzetes műveletek iOS operációs rendszerű okostelefon használata esetén 27
A Smarther társítása 29
Android operációs rendszerű okostelefon használata esetén 30
iOS operációs rendszerű okostelefon használata esetén 34
Programozás létrehozása irányított eljárás útján 40
Meghívón keresztüli hozzáférés az otthonhoz 43
Elfelejtett jelszó 44
Hitelesítés 45
Kezdőlap 46
Egyetlen eszköz vezérlése 48
A hőmérséklet beállítása 48
Fagyvédő funkció (fűtés üzemmódú rendszernél) / KI funkció (hűtés üzemmódú rendszernél) beállítása 49
A Boost funkció beállítása 50
A szoba összes eszközének vezérlése 51
Az otthon összes eszközének vezérlése 52
Távollét funkció 52
Fagyvédő funkció 53
Programozás beállítása az otthon összes eszközéhez 54


Beállítások **55**
Saját otthon kezelése 55
Otthon paraméterek *55*
Szobák beállításai *58*
Smarther beállítások *60*
Szelepek beállításai *69*
Paraméterek *72*
Programozott ütemtervek 73
Új programozás létrehozása *73*
Programozás másolása *74*
Programozás átnevezése *75*
Programozás módosítása *76*
Programozás aktiválása *83*
Programozás eltávolítása *84*
Példa egy új programozás meglévőből történő létrehozására *85*
Hőkomfort 91
Elsőbbségi beállítások *92*
Kézi hőmérséklet és Boost előre meghatározott (alapértelmezett) időtartama *93*
Nyitott ablak érzékelése (Netatmo szelepek) *93*
Fűtés előrejelzése *94*
Grafici 95
Hőmérséklet grafikon *95*
Páratartalom grafikon *96*
Vendégek kezelése 97
Felhasználó meghívása *98*
Felhasználó törlése *98*
Termék hozzáadása az otthonhoz 99
Szelepek hozzáadása a Smarther termosztáthoz *100*
Új otthon telepítése 103
Parancsikonok 104
Tárgykör 105
Súgó 105
Saját fiók (fiókom) 106
Jelezze véleményét! 112
Kilépés 112
Reset **113**
A Wi-Fi konfiguráció és a HomeKit beállítások visszaállítása **113**
A gyári beállítások visszaállítása **115**
A Smarther használata harmadik fél appok bevonásával **118**


A Smarther máris használható!

Az otthon gyors befűtése (Boost)


A BOOST funkcióval gyorsan bekapcsolható a rendszer


AKTIVÁLÁS ESZKÖZRŐL vagy ALKALMAZÁSRÓL







1. A funkció aktiválásához érintse meg





2. A 30/60/90 perc bekapcsolási időtartam kiválasztása






3. Egy jelzés mutatja a rendszer bekapcsolásának hátralévő időtartamát


A hőmérséklet beállítása


AKTIVÁLÁS ESZKÖZRŐL vagy ALKALMAZÁSRÓL






1. A Smarther görgetésével jelenítse meg a hőmérséklet beállítás oldalát, vagy érintse meg az alkalmazás megfelelő ikonját






2. A Smarther eszközön a gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hőmérsékletet, vagy az alkalmazáson görgetéssel növelheti vagy csökkentheti a hőmérsékletet..




***Megjegyzés**: ha időpontok és a hét napjai szerint kíván beállításokat végezni, ehhez létre kell hoznia egy megfelelő programozást (lásd Programozott ütemtervek)*


Telepítés

Beépített telepítés (SXG8002 / SXM8002 / SXW8002)







Eltérő hatályos jogszabály hiányában javasolt magasság.




503E dobozok esetén



500 dobozok esetén




502PB dobozok esetén




***Figyelem**: tilos túl nagy erővel meghúzni a csavarokat, hogy elkerülhetők legyenek az alap alakváltozásai, amelyek veszélyeztethetik az eszköz helyes telepítését.*
Az elülső résznek stabilan kell az alaphoz kapcsolódnia, és az akasztórugónak be kell pattannia a helyére.
A telepítés elvégzése után várjon 2 órát a leolvasott hőmérséklet ellenőrzésével.

Telepítés falra SXW8002W



***Figyelem**: tilos az alapot szabálytalan felületre rögzíteni és túl nagy erővel meghúzni a csavarokat, hogy elkerülhetők legyenek az alap alakváltozásai, amelyek veszélyeztethetik az eszköz helyes telepítését.*
Az elülső résznek stabilan kell az alaphoz kapcsolódnia, és az akasztórugónak be kell pattannia a helyére.
A telepítés elvégzése után várjon 2 órát a leolvasott hőmérséklet ellenőrzésével.

Elölnézet



Megjegyzés: *a* % SET MIN, ▷, ◇, *ikonok csak a készülék bekapcsolt állapotában világítanak; a készülék készenléti állapotában az ikonok nem világítanak*

1. Érintőképernyős kijelző
2. Hőmérséklet/páratartalom megjelenítése
3 „Boost" üzemmód funkció jelzőlámpa
4. Wi-Fi kapcsolat gomb
5. Reset gomb


Kijelzett szimbólumok

Ikon	Jelentése
Smarther „kikapcsolva”	RENDSZER FŰTÉS ÜZEMMÓDBAN: A Smarther gyári alapbeállítása 7°C téli hőmérséklet. Ez az állapot az alkalmazásról állítható be, illetve kézzel csökkenthető vagy növelhető a hőmérséklet a gyári alapbeállítás eléréséig. RENDSZER HŰTÉS ÜZEMMÓDBAN: A Smarther kikapcsolva
Működés fűtés üzemmódban	A rendszer fűtés üzemmódban van és be van kapcsolva.
Működés hűtés üzemmódban	A rendszer hűtés üzemmódban van és be van kapcsolva.
Működés kézi üzemmódban	Kézi üzemmódban ideiglenesen nem programozhatók be az időpontok; a Home + Control alkalmazásról azonban beállítható a kézi üzemmód időtartama, aminek letelte után visszaáll a programozás szerinti működés
Boost üzemmód aktiválás	Boost üzemmódban a mért és a beprogramozott hőmérséklettől függetlenül korlátozott időtartamra (30, 60 vagy 90 percre) kényszeríthető a rendszer bekapcsolása.
Hőmérséklet beállítás gombok	A beállított érték csak kézi üzemmódban való működéshez érvényes.
Wi-Fi kapcsolat jelzőlámpa	Világít = csatlakozva Nem világít = leválasztva Kék villogás = az eszköz készen áll a Home + Control alkalmazással való társításra Fehér villogás = egyes eljárásoknál az adott Smarther azonosítása, ha a rendszer egynél többet tartalmaz.

***Megjegyzés**: mivel a jelen kézikönyvben szereplő képek csak a tájékoztatást szolgálják, ezért előfordulhat, hogy nem pontosan a termékre jellemző részleteket mutatják.*

Hátulnézet


SXG8002 / SXM8002 / SXW8002




1. Csatlakoztató kapocslécek (lásd rajzok)

Kapcsolási rajzok


Csak fűtési berendezés száraz érintkezővel (pl. kazán engedélyezés)




Csak fűtési berendezés hálózati feszültség szerint vezérelt terheléssel
(pl. 230 voltos vagy más terheléssel, érintkező kapacitás 5(2) A)



Fűtés és hűtés padlórendszerrel




Fűtés és hűtés egyéb rendszerekkel



* Fontos a külső váltókapcsoló helyes aktiválása, amikor a rendszer működése fűtésről hűtésre vált, és fordítva.


SXW8002W




1. Csatlakoztató kapocslécek (lásd rajzok)

Kapcsolási rajzok


Csak fűtési berendezés száraz érintkezővel (pl. kazán engedélyezés)




Csak fűtési berendezés hálózati feszültség szerint vezérelt terheléssel (pl. 230 voltos vagy más terheléssel, érintkező kapacitás 5(2) A)



Fűtés és hűtés padlórendszerrel



Fűtés és hűtés egyéb rendszerekkel



Műszaki adatok

Áramellátás	110–240 V váltóáram, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	2 W max
Legnagyobb kábelkeresztmetszet	1 x 1,5mm2
Érintkező kapacitás	5(2) A
Üzemi hőmérséklet	5 – 40 °C
Fűtési setpoint	5 – 30 °C
Hűtési setpoint	5 – 40 °C
Működtetési típus	1BU
Szennyezés mértéke	2
Névleges lökőfeszültség	4 kV
802.11b/g/n szabvány szerinti wireless eszköz, frekvencia: 2,4–2,4835 GHz, átviteli teljesítmény: < 20 dBm. Biztonsági protokoll: WEP/WPA/WPA2. IPv4 protokoll.	
Rádiókapcsolat: rövidhullám kommunikáció, frekvencia: 868 MHz/915 MHz, átviteli teljesítmény: < 25 mW ERP	


Figyelmeztetések és fogyasztói jogok

	A használat előtt olvassa el figyelmesen és őrizze meg gondosan.
	Nedves kézzel tilos megérinteni az egységeket. Tilos a folyékony vagy aeroszolos tisztítószerek használata. Tilos akadályozni a szellőzőnyílásokat. Tilos az eszközöket módosítani. Tilos az eszközökről leszerelni a védőelemeket. Tilos az egységet csepegés vagy vízpermet hatásának kitenni. Tilos az egységeket hő/hidegforrások vagy meleg/hideg levegő kibocsátási pontok közelében telepíteni. Tilos az egységeket hő/hidegforrások közelében telepíteni. Tilos az egységeket ártalmas gázok és por közelében telepíteni. Tilos az egységeket nem megfelelő felületekre rögzíteni.
	Áramütés veszélye.
	Az eszközök leesésének veszélye a helytelen telepítés vagy a telepítés helyéül választott felület leszakadása miatt. A berendezésen végzendő minden beavatkozás előtt le kell kapcsolni az áramellátást. A távműködtetés személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
	Figyelem: a telepítés, konfigurálás, üzembe helyezés és karbantartás műveleteit kizárólag szakképzett személyeknek szabad végezniük. Ügyelni kell arra, hogy a falra végzett telepítés helyesen, a telepítési útmutató szerint történjen. Ügyelni kell arra, hogy az egység telepítése a hatályos jogszabályok szerint történjen. A tápvezetékeket az előírások szerint kell csatlakoztatni. Az esetleges rendszerbővítésekhez csak a műszaki előírásban szereplő tételeket szabad felhasználni


Megjegyzés: *a távműködtetés személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat*

Működés

Kezdő módban a Smarther a hőmérséklet kézzel történő beállítását és a rendszer korlátozott időre való bekapcsolását (Boost) engedi.
A speciális funkciók a megfelelő áruházból (iOS eszközök: App Store, Android eszközök: Play Store) ingyen letölthető Home + Control alkalmazáson keresztül érhetők el. A programozott ütemtervek végzése speciális módban lehetséges.
A Home + Control alkalmazást futtató okostelefon és a Smarther közötti kommunikáció a készülék Wi-Fi kapcsolatán keresztül történik, vagyis nincs szükség vezetékes csatlakozásra és áramellátásra, illetve a fűtés rendszerhez való kapcsolódásra.



Funkciók	Elérhető funkciók, és a frissen telepített Smarther és az alkalmazáshoz kapcsolódó Smarther közötti különbségek		
	 Frissen telepített Smarther (nem csatlakoztatott)		 Alkalmazáshoz csatlakoztatott Smarther
		Smarther eszközről	Alkalmazásról
Boost	✔	✔	✔
	A beállított időszak végén a Smarther visszatér az aktiválást megelőzően aktív üzemmódra.	A beállított időszak végén a Smarther visszatér a folyamatban lévő programozáshoz.	A beállított időszak végén a Smarther visszatér a folyamatban lévő programozáshoz.
Kikapcsolás	✔	✔	✔
	A beállított üzemmód megőrződik	A beállított üzemmód megőrződik	A beállított üzemmód megőrződik
A hőmérséklet beállítása	✔	✔	✔
	A beállított hőmérséklet megőrződik	A beállított hőmérséklet határozott időtartama (alapbeállítás: 3 óra) az alkalmazásról módosítható	A beállított hőmérséklet határozott időtartama (alapbeállítás: 3 óra) módosítható
A páratartalom megjelenítése	✔	✔	✔
	A harmadik oldalon jelenik meg	A harmadik oldalon jelenik meg	A kezdőlapon jelenik meg
Fagyvédő üzemmód	✖	✖	✔
Távollét üzemmód	✖	✖	✔

Funkciók	Elérhető funkciók, és a frissen telepített Smarther és az alkalmazáshoz kapcsolódó Smarther közötti különbségek		
	 **Frissen telepített Smarther (nem csatlakoztatott)**	 **Alkalmazáshoz csatlakoztatott Smarther**	
		Smarther eszközről	Alkalmazásról
Beállítások	✖	✖	✔
			– Fűtés/hűtés váltogatása (alapbeállítás: fűtés) – Érintőpanel engedélyezése (alapbeállítás: engedélyezve) – Kijelzési fényerő (*) (alapbeállítás: automatikus, kikapcsolás nélkül) – Fűtésvédő hőmérséklet (alapbeállítás: 7°C) – Hőmérséklet kalibrálása – Hangjelzés aktiválása (alapbeállítás: letiltva) – Rezgés aktiválása (alapbeállítás: engedélyezve)
Napi vagy heti hőmérsékleti profil programozása 	✖	✖	✔
Több otthon és több Smarther kezelése 	✖	✖	✔

(*) kijelzési fényerő szintek: **Ki; Automatikus, kikapcsolás nélkül; Automatikus, kikapcsolással; Egyedi**

Megjegyzés: *a Smarther és az okostelefon közötti csatlakozáshoz otthoni Wi-Fi hálózatra és internetelérésre van szükség. A szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfélnek be kell szereznie az internetelérést lehetővé tevő műszaki eszközöket, ehhez az internetszolgáltató és az ügyfél közötti szerződés szükséges, amiben a BTicino nem vesz részt.*
A Smarther programozásához és használatához a saját okostelefonra telepíteni kell a dedikált Home + Control alkalmazást. Az alkalmazáson keresztül kínált szolgáltatásokhoz a Smarther távoli és interneten keresztüli vezérlése szükséges. Ilyen esetben a Smarther és az alkalmazás közötti integráció és jó működés az alábbi tényezők függvénye lehet:


– *a) a Wi-Fi jel minősége;*
– *b) az adatjel minősége;*

Megjegyzendő továbbá, hogy az alkalmazással végzett távoli működtetés adatfelhasználással jár, de az adatok felhasználási költségét az ügyfél viseli és az ügyfél által az internetszolgáltatóval kötött szerződés típusa határozza meg.


Kezdő funkciók

Boost funkció

Boost üzemmódban a mért és a beprogramozott hőmérséklettől függetlenül korlátozott időtartamra (30, 60 vagy 90 percre) kényszeríthető a rendszer bekapcsolása.
A beállított idő leteltekor a Smarther visszatér az előző programozás szerinti működéshez.




1. Érintse meg a kijelzőt, ekkor világítani kezd a ▷ szimbólum
2. A funkció időtartamának beállításához érintse meg egyszer vagy többször a szimbólumot; a kijelzőn megjelenik a beállított idő, ezzel egyidejűleg világítani kezd a jelzőlámpa.




A kívánt időtartam (30, 60 vagy 90 perc) beállítása után várjon, amíg befejeződik a számok villogása, ezt követően megtörténik a Boost üzemmód aktiválása.

A kijelző a mért hőmérsékletet mutatja; a világító jelzőlámpa a beállított idő múlásával párhuzamosan fokozatosan kialszik.




3. A beállítás korábbi befejezéséhez érintse meg a ▷; szimbólumot; ekkor a Smarther visszatér az előző programozás szerinti működéshez.




A hőmérséklet beállítása


A helyileg beállítható hőmérsékletszint csak kézi üzemmódban való működéshez érvényes.




1. Érintse meg a kijelzőt
2. A kijelzőn görgetve lépjen a következő oldalra




3. Megjelenik az aktuális beállítás, a beállítás a gombokkal módosítható



A beállítás elvégzése után várjon néhány másodpercet, hogy a kijelző visszatérjen a mért hőmérséklet megjelenítéséhez.




Megjegyzés: *a fűtésvédő hőmérséklet (7°C) beállítása esetén a kijelzőn megjelenik a kikapcsolás szimbólum*




A környezeti páratartalom megjelenítése

A Smarther érzékelője mutatja a környezet páratartalmának százalékos értékét; a mért érték megjelenítéséhez kövesse az alább ismertetett eljárást.



1. Érintse meg a kijelzőt
2. A kijelzőn 2-szer görgetve lépjen az adott oldalra

A mért páratartalom százalékos értéke csak néhány másodpercig látható, majd ismét a mért hőmérséklet értéke jelenik meg a kijelzőn.




A Smarther vezérlése Home + Control alkalmazással


Bevezetés

A Smarther programozásához az ingyenes Home + Control alkalmazás használható, ehhez:

1. Töltse le az alkalmazást az áruházakból
2. Regisztráljon és hozzon létre egy fiókot
3. Az alkalmazáson keresztül társítsa a fiókot a Smarther eszközhöz



A Home + Control alkalmazás letöltése




A Smart rendszer távoli vezérléséhez előbb le kell töltenie az alkalmazást a megfelelő áruházból (iOS® eszközök: App Store, Android® eszközök: Play Store).




1. Okostelefonján indítsa el az alkalmazást a QR-kódok leolvasásához, majd keretezze be a QR-kódot, vagy keresse meg a Home + Control alkalmazást az áruházakban.

A fiók regisztrálása

A Home + Control alkalmazás és a Smarther speciális funkcióinak használatához előbb regisztrálnia kell.
Az alkalmazás megnyitása után kövesse a regisztrálási utasításokat:



1. Érintéssel regisztráljon és hozzon létre egy fiókot, vagy használja hitelesítő adatait, ha már regisztrált
2. Adja meg a regisztráláshoz használni kívánt e-mail címet
3. Érintéssel folytassa
4. Adjon meg egy alábbi követelményeknek megfelelő jelszót:
   – legalább 8 karakterből álljon;
   – tartalmazzon legalább egy kisbetűt (pl. a);
   – tartalmazzon legalább egy nagybetűt (pl. A);
   – tartalmazzon legalább egy számot (pl. 1);
   – tartalmazzon legalább egy speciális karaktert (pl. $);
5. Érintéssel folytassa



6. Válassza ki az országot

A *Érintéssel fogadja el a mellékelt szövegben rögzített felhasználási feltételeket (kötelező)*

B *Érintéssel engedélyezze a Legrand csoport márkáiról szóló hírek és reklámanyagok fogadását*


C *Érintéssel segítse a Legrand csoport termékeinek javítását*

7. Érintéssel hozza létre a fiókot


Előzetes műveletek iOS operációs rendszerű okostelefon használata esetén

A társítás megkezdése előtt készítse elő a beolvasandó HomeKit kódot, vagy írja be a megadott helyre.
A HomeKit kód helye:

– a használati utasítás hátoldalán




– a Smarther védőfóliáján



HomeKit KÓD

1 2 3 4 5 6 7 8

– a Smarther hátoldalán




HomeKit KÓD

1 2 3 4 5 6 7 8

A Smarther társítása

Ekkor a rendszer egy oktatóanyag bemutatásával segíti elvégezni a Smarther társítását.

***Megjegyzés**: a rendszerrel való társítás előtt aktiválja a kapcsolódást az otthoni Wi-Fi hálózathoz*



A *Érintse meg, ha egy felhasználótól meghívót kapott egy otthon kezeléséhez*


1. Érintse meg a telepíteni kívánt termék márkájának kiválasztásához
2. Érintse meg a Smarther kiválasztásához

A konfigurálási eljárás az okostelefon operációs rendszerétől függően eltérő:


– Android operációs rendszerű okostelefon használata esetén

– Ios operációs rendszerű okostelefon használata esetén

Android operációs rendszerű okostelefon használata esetén





3. Érintéssel indítsa el a konfigurálást
4. Érintéssel engedélyezze az eszköz helymeghatározását
5. Érintéssel hagyja jóvá a Smarther helyének elérését a Home + Control részére




A A probléma megoldását segítő GYIK rész megnyitása


6. Az „AP” megjelenéséig tartsa lenyomva a Smarther felső nyomógombját






7. Megnyomással lépjen tovább






8. A Smarther megjelenít egy kék Wi-Fi szimbólumot, megérintésével végezze el a konfigurálást

A Azt jelzi, hogy a társítást nem megfelelő alkalmazással próbálják elvégezni




9. Érintéssel erősítse meg a felkínált otthoni WI-FI hálózatot, vagy érintéssel (A) válasszon másikat
10. Adja meg az otthoni Wi-Fi jelszót
11. Érintéssel folytassa
12. Válassza ki a Smarther eszközt




13. Érintse meg, ha ez a Smarther első telepítése
14. Érintéssel erősítse meg, hogy ez az első telepítés

Figyelem: minden meglévő adat törlődik




15. Adjon meg egy otthon nevet
16. Érintéssel hozzon létre új otthont Home + Control
17. Érintéssel hozzon létre új szobát
18. Válassza ki a Smarther elhelyezésére szolgáló szoba típusát
19. Érintéssel elvégezheti a szoba átnevezését
20. Érintéssel erősítse meg



21. Végezze el a Smarther nevének testreszabását
22. Érintéssel erősítse meg
23. Megtörtént a Smarther helyes konfigurálása, érintéssel hozzon létre programozást az irányított eljárás útján (Android és iOS operációs rendszerhez közös)

iOS operációs rendszerű okostelefon használata esetén







3. Érintéssel indítsa el a konfigurálást
4. Érintéssel végezzen újabb telepítést


A Érintse meg, ha egy felhasználótól meghívót kapott egy otthon kezeléséhez







5. Az „AP" megjelenéséig tartsa lenyomva a Smarther felső nyomógombját






6. Megnyomással lépjen tovább





7. A Smarther megjelenít egy kék Wi-Fi szimbólumot, megérintésével végezze el a konfigurálást

A Azt jelzi, hogy a társítást nem megfelelő alkalmazással próbálják elvégezni



8. Adjon meg egy otthon nevet
9. Megnyomással lépjen tovább


Készítse elő a HomeKit kódot (lásd Előzetes műveletek iOS operációs rendszerű okostelefon használata esetén)

10. Nyomja meg a HomeKit kód beolvasásához




11. Végezze el a HomeKit kód beolvasását

Vagy



12. Érintéssel nyissa meg a kézi megadásra szolgáló oldalt, ha nem történik meg a kód automatikus észlelése, vagy nem sikerül a beolvasás
13. Érintse meg a közelben észlelt Smarther eszközt
14. Érintéssel hagyja jóvá a Smarther hozzáférését a Wi-Fi hálózathoz



15. Adja meg kézzel a HomeKit kódot


A Nevezze át a Smarther eszközt a fűtés funkcióhoz

B Nevezze át a Smarther eszközt a páratartalom érzékelése funkcióhoz


C Válassza ki a/hozzon létre új szobát a Smarther elhelyezésére a HomeKit alkalmazásban

D Vegye fel/zárja ki a kedvencek közé/közül


16. Érintéssel lépjen tovább



17. Érintéssel válassza ki a Smarther eszközhöz használni kívánt forgatókönyveket
18. Érintéssel lépjen tovább
19. Érintéssel fejezze be a HomeKit alkalmazás konfigurálását
20. Érintse meg, ha ez a Smarther első telepítése




21. Érintéssel erősítse meg, hogy ez az első telepítés
22. Érintéssel válassza ki a Smarther elhelyezésére szolgáló szoba típusát




23. Érintéssel elvégezheti a szoba átnevezését
24. Érintéssel erősítse meg
25. Megtörtént a Smarther helyes konfigurálása, érintéssel hozzon létre programozást az irányított eljárás útján (Android és iOS operációs rendszerhez közös)

Programozás létrehozása irányított eljárás útján


Ekkor az eljárás – megválaszolandó kérdéseken keresztül – egy hőmérsékletszabályozó programozás létrehozását javasolja.
A programok működését a Programozott ütemtervek fejezet részletezi




1. Érintéssel indítsa el az irányított eljárást
2. Válassza ki, hogy fűtési vagy hűtési berendezést kíván-e programozni
3. Érintéssel folytassa




4. Állítsa be az időszakoknál a kezdő és záró időpontokat (a felkelés és lefekvés időpontját a hét folyamán)
5. Érintéssel lépjen tovább
6. Válassza ki, hogy általában otthon marad-e napközben.
7. Állítsa be az időszakoknál a kezdő és záró időpontokat
8. Érintéssel lépjen tovább



9. Válassza ki, hogy általában hazamegy-e ebédelni a hét folyamán.
10. Érintéssel erősítse meg
11. Állítsa be az időszakoknál a kezdő és záró időpontokat (a felkelés és lefekvés időpontját a hétvége folyamán)
12. Érintéssel lépjen tovább



13. Válassza ki, hogy általában otthon tölti-e a szombatokat.
14. Érintéssel lépjen tovább
15. Válassza ki, hogy általában otthon tölti-e a vasárnapokat.
16. Érintéssel lépjen tovább




17. Válassza ki az otthon tartózkodáshoz Önnek megfelelő napközbeni hőmérsékletet.
18. Érintéssel lépjen tovább.
19. Érintéssel fejezze be, megjelenik a Kezdőlap

Meghívón keresztüli hozzáférés az otthonhoz

Az alábbi illusztrált lépéseken keresztül férhet hozzá a telepítő vagy családtag által létrehozott Smart rendszerhez.


***Megjegyzés**: minden felhasználónak azonos jogosultságai vannak a parancsok, meghívók és módosítások terén.*

- Töltse le az alkalmazást az áruházakból
- Regisztráljon és hozzon létre egy fiókot
- **Fogadja el a meghívót,** amelyet e-mailben kapott a telepítőtől vagy családtagtól
- **Lépjen be az alkalmazásba** a most létrehozott hitelesítő adatokkal
- **Vezérelje a Smart rendszert** az alkalmazáson keresztül




1. Érintse meg a rendszer által a meghívót követően küldött e-mailben található hivatkozást
2. Adja meg a regisztráláshoz használt hitelesítő adatokat
3. Érintéssel lépjen be

Egy üzenet és e-mail erősíti meg a meghívó elfogadását; nyissa meg az alkalmazást és adja meg a hitelesítéshez szükséges adatokat




Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtené a jelszót:




1. Érintéssel nyissa meg a bejelentkezési oldalt
2. Érintéssel aktiválja a jelszó visszaállítás eljárását
3. Adja meg az e-mail címet, amelyre a rendszer hivatkozást küld majd a jelszó módosításához
4. Érintse meg a hivatkozás küldéséhez


A megerősítés után a rendszer a megadott e-mail címre hivatkozást küld a jelszó módosításához



5. Érintéssel módosítsa a jelszót
6. Adja meg az alábbi követelményeknek megfelelő új jelszót::
   – legalább 8 karakterből álljon;
   – tartalmazzon legalább egy kisbetűt (pl. a);
   – tartalmazzon legalább egy nagybetűt (pl. A);
   – tartalmazzon legalább egy számot (pl. 1);
   – tartalmazzon legalább egy speciális karaktert (pl. $);
7. Érintéssel erősítse meg


A jelszó sikeres módosítását üzenet erősíti meg; nyissa meg az alkalmazást és adja meg a hitelesítéshez szükséges adatokat





Hitelesítés

A portálon történt regisztráció után az e-mail cím és a jelszó megadásával történik a hitelesítés.




A Érintéssel végezze el egy új fiók létrehozását

1. Érintéssel nyissa meg a bejelentkezési oldalt
2. Adja meg az e-mail és a jelszót
3. Érintéssel lépjen be


B Érintéssel indítsa el a jelszó visszaállítás eljárását

Kezdőlap

A hitelesítés után erről az oldalról kezelheti otthona hőmérsékletét a Smarther eszköz és/vagy Netatmo szelepek útján.
A Kezdőlapon megjelenő elemeket az otthon szervezési kialakítása, például szobákra osztása, szobánként egy vagy több eszköz elhelyezése, illetve a hőmérséklet szabályozásához ebből adódóan rendelkezésre álló vezérlések határozzák meg, amelyek a következők lehetnek:
– Egyetlen eszköz vezérlése
– Szoba vezérlése
– Otthon vezérlése
A Kezdőlap alább illusztrált példája esetében egyetlen szobában egyetlen eszköz van elhelyezve



A Otthon neve/otthonok megjelenítése
B Megnyitja a „ Grafikon" irészt, ahol megjeleníthetők a rendszer által rögzített hőmérséklet és páratartalom grafikonok
C Mért hőmérséklet és a mért páratartalom százalékos értéke
D Átváltott fűtés vagy hűtés érintkező
E Beállított hőmérséklet
F Fagyvédő funkció (fűtés üzemmódú rendszernél) / KI funkció (hűtés üzemmódú rendszernél) beállítása
G "Boost" funkció beállítása
H Programozott ütemtervek és a távollét, fagyvédő és programmódosítás funkció kiválasztása
I A folyamatban lévő Smarther funkciók megjelenítése
L A Hőmérséklet beállítása



Folyamatban lévő programozás
Boost funkció
Kézi funkció
Fagyvédő funkció
Távollét funkció

M Beállítások legördülő menü


	Saját otthon kezelése	Megnyitja azt a részt, ahol módosíthatók az egyes szobákhoz és eszközökhöz tartozó bizonyos beállítások vagy az egész otthon beállításai. Itt állíthatók be a Smarther bizonyos paraméterei is
	Programozott ütemtervek	Megnyitja azt a részt, ahol létrehozhatók és kezelhetők a programozások
	Hőkomfort	Az otthon hőkomfortjának javítását biztosító különböző paraméterek beállítása
	Vendégek kezelése	Megnyitja azt a részt, ahol megjeleníthetők, meghívhatók vagy szükség esetén törölhetők a Smarther eszközökhöz hozzáférő felhasználók
	Termék hozzáadása az otthonhoz	Megnyitja azt a részt, ahol hozzáadhatók a rendszerhez kapcsolódó eszközök.
	Speciális	
	Új otthon telepítése	Megnyitja azt a részt, ahol telepítheti a fiókjához társított új otthont (pl. hegyvidéki ház)
	Parancsikonok	Megnyitja azt a részt, ahol hozzáadhatók az okostelefon Kezdőlapjához a Smarther vezérléséhez előre beállított egyes parancsikonok
	Tárgykör	Megnyitja azt a részt, ahol kiválasztható az alkalmazás grafikus felületének tárgyköre
	Súgó	Megnyitja azt a részt, ahol megjeleníthetők és megkereshetők a Home + Control alkalmazás használatára vonatkozó gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) válaszai
	Saját fiók (fiókom)	Megnyitja azt a részt, ahol megjelenítheti saját fiókját és módosíthatja annak jelszavát
	Jelezze véleményét!	Megnyitja azt a részt, ahol megadható az alkalmazásra vonatkozó értékelés.
	Kilépés	Kijelentkezés a Home + Control alkalmazásból

Egyetlen eszköz vezérlése

Beállítható a hőmérséklet és elvégezhető a boost, a beállítások csak a szobában elhelyezett egyetlen eszközre lesznek érvényesek


A hőmérséklet beállítása

Ezzel a funkcióval állítható be a hőmérséklet.
Egy szöveges jelzés mutatja a hátralévő időt.
Az adott funkcióval a lejárat előtt módosítható a beállítás.



1. Érintéssel és húzással állítsa be a hőmérsékletet
2. Érintéssel állítsa be, hogy milyen időpontig legyen tartva a hőmérséklet
3. Állítsa be, hogy milyen időpontig legyen tartva a kiválasztott hőmérséklet

Ezzel megtörtént a hőmérséklet beállítása



A Beállított hőmérséklet


B Beállított idő vége

C Beállított üzemmód jelzése

4. Érintéssel lépjen ki az aktuális üzemmódból és térjen vissza a programozott üzemmódhoz

Fagyvédő funkció (fűtés üzemmódú rendszernél) / KI funkció (hűtés üzemmódú rendszernél) beállítása

A Fagyvédő funkció aktiválása lehetővé teszi – kizárólag fűtés üzemmódú rendszernél – egy biztonsági minimális hőmérséklet fenntartását.
A Fagyvédő funkció nagyon hasznos, ha közepesen vagy nagyon hosszú időre kell elmennie és az otthoni rendszer problémái nélkül kíván elfogadható hőmérsékletet fenntartani.
Ellenkező esetben – hűtés üzemmódú rendszernél – aktiválja a KI üzemmódot a Smarther eszközön (Smarther kikapcsolása)




1. Fagyvédő funkció (fűtés üzemmódú rendszernél) / KI funkció (hűtés üzemmódú rendszernél) aktiválása érintéssel

Ezzel megtörtént a funkció beállítása


A *Beállított üzemmód jelzése*

2. Érintéssel kapcsolja be újra az eszközt




A Boost funkció beállítása

Ebben az üzemmódban a mért vagy a beprogramozott hőmérséklettől függetlenül korlátozott időtartamra (30, 60, 90 percre) kényszeríthető a rendszer bekapcsolása.
A beállított idő leteltekor a Smarther visszatér az előző programozás szerinti működéshez.



1. Érintse meg a funkció beállításához
2. Érintse meg a kívánt időtartam beállításához
3. Görgetéssel válassza ki a kívánt 30, 60 vagy 90 perc időtartamot (alapbeállítás: 30 perc)

Ezzel megtörtént a funkció beállítása




A Beállított üzemmód jelzése


B Beállított idő vége

3. Érintéssel lépjen ki az aktuális üzemmódból és térjen vissza a programozott üzemmódhoz

A szoba összes eszközének vezérlése

A szoba összes eszközének vezérlése.
Beállítható a hőmérséklet és elvégezhető a boost, a beállítások a szobában elhelyezett összes eszközre érvényesek lesznek, vagy válasszon új programot az egész otthonhoz.





1. Érintéssel kezelje a szoba hőmérsékletét

A Szobában mért hőmérséklet

B A mért páratartalom százalékos értéke

C A szobában elhelyezett eszközök száma és típusa

D Szobában beállított hőmérséklet

*E A **Boost funkció** beállítása az egész szobához*

*F A **Hőmérséklet** beállítása a szobához*

*G Megnyitja a **programozások** részt, ahol az egész otthonhoz kezelhetők a programozott ütemtervek*


***Megjegyzés**: ha külön kell beállítania a szoba minden eszközének hőmérsékletét, akkor hozzon létre további szobákat és mindegyikben helyezzen el egy eszközt.*
A szobák létrehozása lehetőséggel például «nappali déli oldal» és «nappali északi oldal» hozható létre és azokban egy-egy Netatmo szelep helyezhető el és kezelhető elkülönítve.

Az otthon összes eszközének vezérlése


A kezdőlap középső nyomógombján keresztül állíthatja be az otthon hőmérsékletét, az így küldött parancsok az összes eszközre érvényesek lesznek.
Aktiválható például a Fagyvédő funkció, a „Távollét" funkció vagy az otthon összes eszközének programozása.

Távollét funkció

Ezzel a beállítással aktiválható a „Távollét" funkció a Smarther eszközön (12°C-os hőmérséklet).
A Távollét funkció nagyon hasznos, ha rövid vagy közepesen hosszú időre kell elmennie és felesleges energiapazarlás nélkül kíván elfogadható hőmérsékletet fenntartani.



1. Érintéssel lépjen be a programozott ütemtervek részbe
2. Érintse meg a „Távollét" funkció beállításához




A Érintéssel állítsa be az eszközöket távollét üzemmódba a beállítás kézi módosításáig.

3. Érintéssel válasszon ki egy dátumot és időpontot a „Távollét" funkció végéhez
4. Válassza ki, hogy melyik napig és milyen időpontig maradjon aktív a „Távollét" funkció
5. Érintéssel erősítse meg

A „Távollét" funkció most az otthon összes eszköze esetében aktív

Fagyvédő funkció

Ezzel a beállítással aktiválható a „Fagyvédő" funkció (7°C-os hőmérséklet).
A Fagyvédő funkció nagyon hasznos, ha közepesen vagy nagyon hosszú időre kell elmennie és az otthoni rendszer problémái nélkül kíván elfogadható hőmérsékletet fenntartani.



1. Érintéssel lépjen be a programozott ütemtervek részbe
2. Érintse meg a „Fagyvédő" funkció beállításához




A Érintéssel állítsa be az eszközöket fagyvédő üzemmódba a beállítás kézi módosításáig.

3. Érintéssel válasszon ki egy dátumot és időpontot a „Fagyvédő" funkció végéhez
4. Válassza ki, hogy melyik napig és milyen időpontig maradjon aktív a „Fagyvédő" funkció
5. Érintéssel erősítse meg

A „Fagyvédő" funkció most az otthon összes eszköze esetében aktív

Programozás beállítása az otthon összes eszközéhez




1. Érintéssel lépjen be a programozott ütemtervek részbe
2. Érintéssel válasszon ki egyet az elérhető programozások közül
3. Érintéssel erősítse meg

A kiválasztott programozás most az otthon összes eszköze esetében aktív.
A programozások kezeléséhez vagy újak létrehozásához lásd a Programozott ütemtervek szakaszt.

Beállítások

Saját otthon kezelése

Itt módosíthatók az egyes szobák és eszközök vagy az egész otthon bizonyos beállításai. Itt állíthatók be az otthon eszközeinek bizonyos paraméterei is.




1. Érintéssel nyissa meg beállítások menüt
2. Érintéssel lépjen be az otthon kezelése oldalra

A *Az Otthon paraméterek rész megnyitása*

B *A Szobák beállításai és az eszközök beállítása (Smarther / Szelepek) megnyitása*

Otthon paraméterek



1. Érintéssel lépjen be az otthon paraméterekhez


A *Érintéssel módosítsa az otthon leírását*

B *Állítsa be a speciális paramétereket pl. Helymeghatározás, Időzóna, Energiaforrás, Otthon mérete és Otthon típusa.*

Speciális beállítások

Itt állíthatók be a következők: az otthon földrajzi helyzete, a hivatkozási időzóna, az otthonhoz használt energiaforrás, az otthon típusa és az otthon méretei.

Helymeghatározás




1. Érintéssel állítsa be az otthon helyzetét
2. Írja be és válassza ki a felkínáltak közül a címet

Vagy

3. Érintéssel engedélyezze az automatikus helymeghatározást

Időzóna





1. Érintéssel állítsa be a hivatkozási időzónát
2. Görgesse az időzónák listáját

Vagy

3. Írja be a zónát
4. Érintse meg a kiválasztáshoz


Energiaforrás






1. Érintéssel válassza ki az otthonhoz használt energiaforrást
2. Az alábbiak közül választhat:
   – Elektromos áram;
   – Gáz;
   – Nafta;
   – Hőszivattyú;
   – Fa


Az otthon mérete



1. Adja meg otthona méretét


Az otthon típusa






1. Válassza ki otthona típusát
2. Válasszon típust az alábbiak közül:
   – Catering;
   – Oktatás;
   – Lakás;
   – Kórház;
   – Családi ház;
   – Iroda;
   – Orvosi rendelő;
   – Üzlet;

Szobák beállításai








1. Érintéssel lépjen be a szobához
2. Érintéssel nyissa meg a szoba beállításai részt


A *Szoba nevének módosítása*


B *Szoba törlése*

Szoba törlése

Itt végezhető el egy szoba törlése.








1. Érintéssel törölje a szobát
2. Érintéssel erősítse meg

***Megjegyzés**: egy szoba törléséhez előbb törölnie kell az abban elhelyezett összes terméket.*

Smarther beállítások



1. Érintéssel lépjen be a Smarther elhelyezésére szolgáló szobához
2. Érintéssel lépjen be az eszköz kezelése oldalra

A A Smarther eszközhöz elérhető lehetőségek megjelenítése

B ***Speciális***

C A Wi-Fi jel megjelenítése

D ***Hálózat konfigurálása***


E Megjeleníti a Smarther modellt

F A firmware verzió megjelenítése

G Az eszköz sorozatszámának megjelenítése

H Megjeleníti a telepített szelepek számát

A marther kezelése




1. Érintse meg az eszköz kezeléséhez

A ***A termék átnevezése***

B ***Áthelyezés***


C ***Törlés***

A termék átnevezése




1. Érintse meg a Smarther átnevezéséhez
2. Egy azonosító név választásával nevezze át a Smarther eszközt
3. Érintéssel erősítse meg

Áthelyezés




1. Érintéssel helyezze át a Smarther eszközt egy másik szobába
2. Érintéssel válassza ki a szobát a Smarther kívánt elhelyezéséhez
3. Érintéssel erősítse meg

Törlés



1. Érintéssel törölje ottho nából a Smarther eszközt
2. Érintéssel erősítse meg

Speciális



1. Érintéssel lépjen be a speciális paraméterek részbe

A *Érintse meg **a fűtési algoritmus** kiválasztáshoz*


B *Végezze el a Smarther fizikai gombok és érintőpanel engedélyezését/letiltását; letiltás esetén a funkció nem képes többé kommunikálni a Smarther fizikai panellel, és csak információkat tud megjeleníteni.*
Ez a funkció akkor hasznos, amikor a fizikai Smarther helyett csak az alkalmazásról szabad engedélyezni a beállítások módosítását (pl. gyerekszoba vagy nyilvános hely esetén).

C *Végezze el a (kijelzőn lévő vagy a fizikai) gombok megnyomásakor megszólaló hangjelzés engedélyezését/letiltását.*

D *Végezze el a (kijelzőn lévő vagy a fizikai) gombok megnyomásakor jelentkező rezgés engedélyezését/letiltását.*

E ***A kijelző készenléti háttérvilágítása erősségének szabályozása***


Fűtési algoritmus Speciális



1. Érintéssel válassza ki a rendszer típusa alapján használni kívánt algoritmust.
2. Érintéssel válassza ki a speciális algoritmust: a termosztát speciális módon, a szelepek nyitásának szabályozásával kezeli a hőmérsékletet, ehhez pedig a telepített rendszer típusától függő paramétereket alkalmaz; ez biztosítja a komfort és a fogyasztás optimalizálását.
3. Válassza ki a rendszer termosztát által végzett aktiválásának minimális időtartamát. Ez a funkció a rendszer felesleges aktiválásainak elkerülésére szolgál. Ha például a termosztát által vezérelt szelep nyitási időtartama 2 perc, akkor ajánlatos ennél a paraméternél 2 percet beállítani.


***Megjegyzés**: a speciális algoritmus menüből való kiválaszthatósága csak kicsivel azt követően jelenik meg, hogy a termosztátot telepítették a működő rendszerben.*
Erre azért van szükség, hogy a termosztát kiszámíthassa a szükséges paramétereket.
A rendszernek hozzávetőleg legalább 15 napra van szüksége a számítások elvégzéséhez.

Fűtési algoritmus Hiszterézis küszöb



1. Érintéssel válassza ki a rendszer típusa alapján használni kívánt algoritmust.
2. Érintéssel válassza ki a hiszterézis algoritmust: ez a rendszer azon képessége, hogy saját hőmérsékletét gyorsabban vagy lassabban változtassa a rendszer típusa és az alapján, hogy a telepített eszközök milyen sebességgel képesek fűteni/hűteni.
3. Válassza ki a hiszterézis értékét:
   0,1°C: gyári beállítás, magas hiszterézisű (lassú) fűtési és hűtési rendszerekhez alkalmas.
   1°C: alacsony hiszterézisű (gyors) fűtési és hűtési rendszerekhez alkalmas beállítás

Kijelző fényerő




1. Érintse meg a kijelző háttérvilágítási módjának kiválasztásához

10 másodperc elteltével a kijelző kialszik és készenléti állapotba kerül, ily módon végrehajtva a kiválasztott üzemmódot.

2. Válasszon üzemmódot az alábbiak közül


OFF	Kialszik
Automatikus, kikapcsolás nélkül	A környezeti világítás alapján szabályozza és gyenge megvilágítás esetén minimálisra veszi le a kijelzőt
Automatikus, kikapcsolással	A környezeti világítás alapján szabályozza és gyenge megvilágítás esetén (pl. éjszaka) kikapcsolja a kijelzőt
Testreszabott	Pontosan és a felhasználó által beállítható módon szabályozza a kijelzőt (lásd alább)



3. Válassza ki az egyedi üzemmódot
4. Görgetéssel végezze el a készenléti háttérvilágítás pontos szabályozását
5. Érintéssel végezzen mentést


Hálózat konfigurálása

Itt állítható be, hogy a Smarther milyen Wi-Fi hálózathoz kapcsolódjon.
Ez a funkció például a router cseréje esetén, illetve akkor hasznos, ha a Smarther eszközt az első telepítéskor kiválasztottól eltérő hálózathoz kívánják csatlakoztatni.




1. Érintéssel módosítsa a Smarther csatlakoztatásához használt Wi-Fi hálózatot
2. Érintéssel indítsa el







A A probléma megoldását segítő GYIK rész megnyitása


3. Az „AP" megjelenéséig tartsa lenyomva a Smarther felső nyomógombját






4. Megnyomással lépjen tovább






5. A Smarther megjelenít egy kék Wi-Fi szimbólumot, megérintésével végezze el a konfigurálást

A Azt jelzi, hogy a társítást nem megfelelő alkalmazással próbálják elvégezni




6. Érintéssel erősítse meg a felkínált otthoni WI-FI hálózatot, vagy érintéssel (A) válasszon másikat
7. Adja meg az otthoni Wi-Fi jelszavát
8. Érintéssel folytassa
9. Válassza ki a Smarther eszközt



10. Megtörtént a Smarther helyes konfigurálása, érintéssel fejezze be az eljárást

Szelepek beállításai



1. Érintéssel lépjen be a Netatmo termosztatikus szelep elhelyezésére szolgáló szobához
2. Érintéssel lépjen be az eszköz kezelése oldalra

A A Netatmo termosztatikus szelephez elérhető lehetőségek megjelenítése

B Megnyomásakor elindul a szelep kalibrálási eljárása

A szelepből érkező hang (a motoros elem mozgása) azt jelzi, hogy a kalibrálás folyamatban van.

C Megnyomásakor azonosítószám jelenik meg a szelepen

D A szelep típusának megjelenítése

E Az akkumulátorszint megjelenítése


F A rádiójel minőségének megjelenítése

G A firmware verzió megjelenítése

H Az eszköz sorozatszámának megjelenítése

I A szelep által a hálózati csatlakozáshoz használt gateway megjelenítése

A szelepek kezelése




1. Érintse meg az eszköz kezeléséhez

A ***A termék átnevezése***

B ***Áthelyezés***


C ***Törlés***

A termék átnevezése




1. Érintse meg a Netatmo termosztatikus szelep átnevezéséhez
2. Egy azonosító név választásával nevezze át a Netatmo termosztatikus szelepet
3. Érintéssel erősítse meg

Áthelyezés



1. Érintéssel helyezze át a Netatmo termosztatikus szelepet egy másik szobába
2. Érintéssel válassza ki a szobát a Netatmo termosztatikus szelep kívánt elhelyezéséhez
3. Érintéssel erősítse meg

Törlés




1. Érintéssel törölje otthonából a Netatmo termosztatikus szelepet
2. Érintéssel erősítse meg

Paraméterek

Valós hőmérséklet

A termosztát vagy a szelep adott helyzetétől függően különbségek figyelhetők meg a termosztáton megjelenített hőmérséklet és a például egy hőmérőn megjelenített hőmérséklet között; e funkció alkalmazásával kiválasztható a termosztáton megjelenített hőmérséklet, amely jobban tükrözi a környezeti hőmérsékletet.



1. Érintéssel lépjen be a Smarther által mért valós hőmérséklet részbe
2. Válassza ki a mért valós hőmérsékletet


Programozott ütemtervek

A Smarther okostelefonnal történő társítása során – az életvitelre vonatkozó kérdések megválaszolása nyomán – az oktatóanyag segítségével sikerült létrehoznia egy programozást, amely az Ön igényei szerint végzi otthona hőmérsékletének kezelését.
A létrehozott programozás különböző hőmérséklet értékeket állít be a hét napjai és időpontjai szerint; az alábbi előre beállított hőmérsékletek alkalmazása lehetséges:

ECO	Beállítandó hőmérséklet, amikor Ön nincs otthon
KOMFORT	Beállítandó hőmérséklet, amikor Ön otthon van
KOMFORT +1	Beállítandó hőmérséklet, amikor Ön fázik
ÉJSZAKA	Éjszakára beállítandó hőmérséklet

A set-point értékek módosításához vagy újak létrehozásához lásd Set-point

Új programozás létrehozása




1. Érintéssel lépjen be a programozások részbe
2. Érintéssel nyissa meg a programozásokat megjelenítő menüt
3. Érintéssel hozzon létre új programozást
4. Adjon meg egy nevet a programozáshoz
5. Érintéssel erősítse meg

Ekkor új programozást hozhat létre az irányított eljárás útján.

***Megjegyzés**: egy új programozás irányított eljárás útján történő létrehozásán kívül egy már létező programozás testreszabását is elvégezheti (lásd "Példa egy meglévő programozásból új programozás létrehozására"*


Programozás másolása

Ezzel a funkcióval másolhat le és szükség esetén módosíthat egy már meglévő programozást



1. Érintéssel lépjen be a programozások részbe és másolás útján hozzon létre egy új programozást*
2. Érintse meg a másolandó programozás kiválasztásához
3. Válassza ki a másolandó programozást
4. Érintse meg a programozás másolásához

Figyelem: minden Smarther legfeljebb **10 program, **150** heti hőmérsékletváltoztatás és **12** különböző hőmérséklet kezelésére képes*




5. Válassza ki a programozás másolásához
6. Adjon meg egy leírást a programozáshoz
7. Érintéssel erősítse meg


A program megjelenik a programok listáján és most már aktiválható, módosítható, törölhető.

Programozás átnevezése

Ezzel a funkcióval nevezhetők át a programozások.



1. Érintéssel lépjen be a programozások részbe
2. Érintse meg a programozás lehetőségeinek megjelenítéséhez
3. Érintse meg a programozás átnevezéséhez




4. Végezze el a programozás átnevezését
5. Érintéssel erősítse meg

Programozás módosítása


Egyes paraméterek módosításával jobban testreszabhat egy programozást:

- Időszak módosítása;
- Napok másolása és beillesztése;
- Set-point.


Időszak módosítása



1. Érintéssel lépjen be a programozások részbe
2. Érintse meg a módosítandó programozás kiválasztásához
3. Érintse meg a módosítandó időszak kiválasztásához




4. Érintse meg az időszak végéhez tartozó nap és időpont kiválasztásához
5. Válassza ki az időszak végéhez tartozó órát
6. Válassza ki az időszak végéhez tartozó percet



7. Érintéssel erősítse meg a kiválasztott órát és percet
8. Érintéssel erősítse meg a módosítást


Napok másolása és beillesztése

Ez a funkció teszi lehetővé egy adott naphoz létrehozott profil lemásolását a hét egy vagy több napjához.



1. Érintéssel lépjen be a programozás részbe
2. Érintse meg a programozáshoz elérhető funkciók megjelenítéséhez
3. Érintse meg a napok másolását és beillesztését lehetővé tevő funkció kiválasztásához

Ebben a példában a pénteki profil szombathoz és vasárnaphoz történő lemásolása látható




4. Válassza ki a másolandó profilt tartalmazó napot
5. Válassza ki a napot vagy napokat, amely(ek)hez a profilt másolni kívánja
6. Érintéssel erősítse meg

Set-point


A Smarther programozásainak jobb kezeléséhez testreszabott set-point értékek hozzáadását végezheti, továbbá módosíthatja az alapértelmezett set-point értékek hőmérsékletét.

Set-point hozzáadása


Ezzel a funkcióval set-point értékek hozzáadását végezheti, igény szerint testreszabva azok hőmérsékletét és nevét. Set-point hozzáadása csak az éppen megnyitott programozáshoz lehetséges.



1. Érintéssel lépjen be a programozás részbe
2. Lépjen be a napba, amelynél testreszabott set-point értéket kíván megadni
3. Érintse meg a testreszabott set-point megadásához




4. Érintse meg egy set-point hozzáadásához
5. Végezze el a név testreszabását
6. Érintse meg a set-point hőmérsékletének kiválasztásához
7. Érintéssel erősítse meg




8. Érintéssel erősítse meg

Set-point módosítása


Ezzel a funkcióval módosítható egy már létező set-point hőmérséklete.
Pl. a komfort set-point növelése 2°C értékkel, azaz 19°C-ról 21°C-ra



1. Érintéssel lépjen be a programozás részbe
2. Érintse meg a set-point hőmérsékletének módosításához
3. Válassza ki azt a set-point értéket, amelynek hőmérsékletét módosítani kívánja



4. Görgetéssel válassza ki a kívánt hőmérsékletet
5. Érintse meg a módosított set-point megerősítéséhez




6. Érintse meg a set-point módosításának megerősítéséhez

Set-point eltávolítása


Ezzel a funkcióval eltávolítható egy létrehozott set-point.

***Megjegyzés**: nem távolítható el alapértelmezett set-point (Komfort / Komfort + / Eco / Éjszaka).*

***Megjegyzés**: a set-point csak akkor távolítható el, ha nem jelenik meg programozásban.*
Ha az eltávolítandó set-point programozásban jelenik meg, a rendszer addig nem engedi eltávolítani, amíg nem történik meg törlése az egyes napok programozásából.




1. Érintéssel lépjen be a programozás részbe
2. Érintse meg a kiválasztott programozáshoz elérhető összes set-point megjelenítéséhez
3. Válassza ki az eltávolítani kívánt set-point értéket




4. Érintse meg a set-point végleges eltávolításához
5. Érintéssel erősítse meg


Programozás aktiválása


A programok létrehozása után végezze el a kívánt program aktiválását





1. Érintéssel nyissa meg a programozott ütemtervek menüt
2. Válassza ki az aktiválandó programozást






3. Érintéssel zárja be a programozott ütemtervek menüt

Ezzel megtörtént a programozás aktiválása


Programozás eltávolítása

Ez a funkció a meglévő programozások végleges eltávolítására szolgál.



1. Érintéssel lépjen be a programozások részbe
2. Érintse meg valamelyik elérhető programozás kiválasztásához
3. Válassza ki az eltávolítani kívánt programozást

***Megjegyzés**: aktív programozás eltávolítása nem lehetséges.*



4. Érintse meg a programozás eltávolításához
5. Végezze el a programozás eltávolítását
6. Érintéssel erősítse meg a programozás eltávolítását

Példa egy új programozás meglévőből történő létrehozására

Úgy is módosíthat egy programozást, hogy nagyon részletesen és teljesen szabadon határozza meg a programozást alkotó különböző paramétereket (hőmérsékletszintek, időszakok és alkalmazási napok).
Lássuk tehát, hogy miként módosítható egy már meglévő programozás az alábbi beállításoknak megfelelően:

– egyhetes távollét az otthontól;

– a háztartási alkalmazott érkezése miatt szerdán profilváltás;


– optimális hőmérséklet biztosítása hazaérkezéskor.

1. vasárnap **00:00** órától szerda **14:00** óráig a hőmérsékletet „Eco" (16°) set-point értékre kell beállítani
2. szerda **14:00** órától szerda **18:00** óráig a hőmérsékletet „Komfort" (19°) set-point értékre kell beállítani
3. szerda **18:00** órától péntek **23:45** óráig a hőmérsékletet „Eco" (16°) set-point értékre kell beállítani
4. szombaton a meglévő programozás szerinti hőmérséklet érvényes

***Megjegyzés**: a Smarther naponta egyszer frissíti belső időbeosztását az NTP szerverről.
Ehhez az szükséges, hogy a kérés időpontjában a Smarther csatlakozzon az elektromos hálózathoz és működjön az internetkapcsolat.
Ha nincs elektromos tápellátás, a Smarther a belső akkumulátorról egy napig tudja fenntartani az időbeosztást, majd ezt követően a Smarther az NTP szerverről állítja vissza az időbeosztás adatokat.*


Vasárnap	00:00 - 24:00 16°	
Hétfő	00:00 - 24:00 16°	
Kedd	00:00 - 24:00 16°	
Szerda	00:00 - 14:00 16°	14:00 - 18:00 19° 18:00 - 24:00 16°
Csütörtök	00:00 - 24:00 16°	
Péntek	00:00 - 24:00 16°	
Szombat	00:00 - 09:00 16°	09:00 - 23:00 19° 23:00 - 24:00 16°

A fentiek szerinti feltételeknek megfelelő új programozás létrehozásához végezze el a meglévő programozás másolását és azt követő testreszabását:




1. Érintéssel lépjen be a programozások részbe
2. Érintse meg a módosítandó programozás kiválasztásához
3. Válassza ki a módosítandó programozást

1. ***Vasárnap 00:00 órától szerda 14:00 óráig állítsa be a hőmérsékletet „Eco" (16°) set-point értékre***




4. Érintse meg a hét napját
5. A + megérintésével adja meg az első időszak kezdetéhez és végéhez tartozó időpontot*
6. Érintse meg az időszak kezdetéhez tartozó időpont kiválasztásához


***Megjegyzés**: programonként legfeljebb 8 időszak állítható be*



7. Válassza ki az időszak kezdetéhez tartozó órát
8. Válassza ki az időszak kezdetéhez tartozó percet
9. Érintéssel erősítse meg
10. Érintse meg az időszak végéhez tartozó nap és időpont kiválasztásához




11. Válassza ki az időszak végéhez tartozó napot
12. Válassza ki és erősítse meg az időszak végéhez tartozó órát és percet
13. Válassza ki a most létrehozott napokhoz és időbeosztásokhoz használandó hőmérséklet set-point értéket




14. Érintéssel erősítse meg


2. ***Szerda 14:00 órától szerda 18:00 óráig állítsa be a hőmérsékletet „Komfort” (19°) set-point értékre***



15. Válassza ki a hét napját, amelyen a háztartási alkalmazott érkezik
16. A + megérintésével adja meg a második időszak kezdetéhez és végéhez tartozó időpontot
17. Érintse meg az időszak kezdetéhez tartozó időpont kiválasztásához




18. Válassza ki és erősítse meg az időszak kezdetéhez tartozó órát és percet
19. Érintse meg az időszak végéhez tartozó időpont kiválasztásához
20. Válassza ki és erősítse meg az időszak végéhez tartozó órát és percet




21. Válassza ki a most létrehozott napokhoz és időbeosztásokhoz használandó hőmérséklet set-point értéket
22. Érintéssel erősítse meg


3. Szerda 18:00 órától péntek 23:45 óráig állítsa be a hőmérsékletet „Eco" (16°) set-point értékre




23. A + megérintésével adja meg a harmadik időszak kezdetéhez és végéhez tartozó időpontot
24. Érintse meg az időszak kezdetéhez tartozó időpont kiválasztásához
25. Válassza ki és erősítse meg az időszak kezdetéhez tartozó órát és percet



26. Érintse meg az időszak végéhez tartozó nap és időpont kiválasztásához
27. Válassza ki az időszak végéhez tartozó napot
28. Válassza ki és erősítse meg az időszak végéhez tartozó órát és percet




29. Válassza ki a most létrehozott napokhoz és időbeosztásokhoz használandó hőmérséklet set-point értéket
30. Érintéssel erősítse meg
31. Érintéssel jelenítse meg a létrehozott hetet



Hőkomfort

Ebben a részben az otthon hőkomfortjának javítását biztosító különböző paraméterek állíthatók be



1. Érintéssel nyissa meg beállítások menüt
2. Érintéssel lépjen be a Hőkomfort oldalra
3. Érintéssel módosítsa az beállításokat:

   A *Elsőbbségi beállítások Netatmo szelepekhez*
   B *Kézi hőmérséklet és Boost alapértelmezett időtartamának beállítása*
   C *Nyitott ablak érzékelése (Netatmo szelepek)*
   D *Fűtés előrejelzése*


4. Érintéssel erősítse meg

Elsőbbségi beállítások

E beállítások határozzák meg a Smarther és a Netatmo szelepek kölcsönhatásait, különösen azon helyiségekben, ahol szelepek és Smarther is vannak, meghatározásra kerülnek a rendszerindítás és a hőmérséklet-szabályozás prioritásai. A lehetséges opciók a következők:

ECO prioritás (alapértelmezett)
E prioritás beállításakor a helyiség hőmérséklete szelepek útján kerül szabályozásra, mint egy termosztatikus szelepekkel szerelt klasszikus rendszer esetében.
A rendszer (pl. kazán) bekapcsolása azonban még a szelepek kérésére sem lehetséges, ez a funkció a Smarther kizárólagos hatáskörében marad.


COMFORT prioritás
E prioritás beállításakor a Netatmo szelepek – a hőmérséklet szabályozásán kívül – akkor is kérhetik a Smarthertől a rendszer (pl. kazán) bekapcsolását, ha a Smarther által érzékelt hőmérséklet ezt nem indokolja.



1. Érintse meg a prioritás beállításához
2. Válassza ki a prioritást
3. Érintéssel lépjen tovább

Kézi hőmérséklet és Boost előre meghatározott (alapértelmezett) időtartama

A hőmérséklet kézzel vagy Boost útján való beállításakor a rendszer kéri annak megadását, hogy mennyi időn keresztül tartsa fenn a beállítást. Itt lehet beállítani az alapértelmezett értéket.




1. Görgetéssel állítsa be az alapértelmezett időtartamot, ameddig aktív marad a hőmérséklet kézi beállítása.
2. Érintéssel állítsa be a Boost funkció alapértelmezett időtartamát.

Nyitott ablak érzékelése (Netatmo szelepek)

Ez a funkció akkor lép működésbe, amikor a Netatmo szelep hirtelen hőmérséklet-csökkenést (nyitott ablak) érzékel és kikapcsolja a rendszert, így elkerülhető az energiapazarlás.
A Netatmo szelepeknek fűtési fázisban kell lenniük, és amint a rendszer észleli a hibát, legalább 3 percig tart, amíg a helyiség összes szelepe lezár.


***Megjegyzés**: a funkció a 79 vagy későbbi verziójú belső szoftverrel ellátott Netatmo szelepekkel kompatibilis.*



1. A funkció aktiválásához érintse meg

Fűtés előrejelzése


Ez a funkció teszi lehetővé a rendszer előre történő bekapcsolását, hogy az a beállított időben elérje a beállított hőmérsékletet.
Ha a funkció aktív, alapértelmezésben a rendszer 30 perccel a beállított időpont előtt indul el, majd a különböző környezeti paraméterek alapján kiszámítja a helyes értéket.



1. A funkció aktiválásához érintse meg
2. Ha a funkció aktív, minden helyiséghez kijelzésre kerül az előrejelzési idő (zárójelben szereplő érték)
3. Érintéssel lépjen tovább


Grafikonok

Ebben a részben jeleníthetők meg a Smarther által gyűjtött adatok grafikonjai a hőmérséklet, a rendszer be/kikapcsolása és a páratartalom értékeivel



1. Érintéssel lépjen be a grafikonok oldalra

Hőmérséklet grafikon



A Leolvasási dátum/időpont

B Mért hőmérséklet leolvasása

C Programozott hőmérséklet leolvasása

D Leolvasási mutató

E Hőmérséklet/páratartalom grafikon választása

F Mért hőmérséklet görbéje

G Idővonal (dátum/időpont)

H Programozott hőmérséklet görbéje

I A rendszer adott időszaki bekapcsolása százalékos értékének grafikonja (piros skálán).
Kék = kondicionálás
Piros = fűtés

J Rendszer bekapcsolása százalékos értékek sáv

K Hőmérsékletértékek sáv

1. Görgetéssel jelenítse meg az észlelt értékeket a leolvasási sávban

A bemutatott példa szerint szerdán 8:15-kor a rendszer az alábbi értékeket észlelte:

– Mért hőmérséklet 24,3°C


– Programozott hőmérséklet 16°C

– Fűtési rendszer bekapcsolt állapotának aránya kb. az idő 28%-a

A ikon a Boost funkció aktiválását jelzi.
Csippentéssel kinagyíthatók a rögzített adatok részletei.

***Megjegyzés**: előfordulhat, hogy egyes paraméterek nem láthatók az aktív nagyítási szintnél, ezért két ujjal növelje vagy csökkentse azt.*

Páratartalom grafikon



A Leolvasási dátum/időpont
B Páratartalom leolvasása
C Mért páratartalom görbéje
D Hőmérséklet/páratartalom grafikon választása
E Idővonal (dátum/időpont)
F Páratartalom-értékek sáv

1. Görgetéssel jelenítse meg az észlelt értékeket a leolvasási sávban


A bemutatott példa szerint szerdán 06:15-kor a rendszer az alábbi értékeket észlelte:

– Páratartalom 46%

Vendégek kezelése

Itt végezhető el a Smarther eszközhöz hozzáférő felhasználók megjelenítése, az új felhasználók meghívása vagy a meglévők esetleges törlése (nem a felhasználó, hanem a rendszerhez való hozzáférése törlődik).

***Megjegyzés**: ha a Home + Control csatlakoztatott eszközöket tartalmaz, a meghívott felhasználók ezek mindegyikéhez hozzáférhetnek.*




1. Érintéssel nyissa meg beállítások menüt
2. Érintéssel lépjen be a vendégek kezelése oldalra

A ***Felhasználó törlése***

B *Felhasználók listája*

C ***Felhasználó meghívása***

Felhasználó meghívása




1. Érintéssel hívjon meg egy vagy több felhasználót otthona eszközeinek vezérlésére
2. Érintse meg az elérhetőségnek az okostelefon címjegyzékén keresztüli hozzáadásához, vagy írja be az e-mail címet

***Megjegyzés**: a címjegyzékben mentett elérhetőségnek tartalmaznia kell az e-mail címet*

3. Érintéssel küldje el a meghívót

Amikor a felhasználó megkapta a meghívót, regisztrált és belépett az alkalmazásba, akkor felkerül az engedélyezett felhasználók listájára.

Felhasználó törlése




1. Érintse meg a felhasználó eltávolításához
2. Érintéssel erősítse meg, ekkor a felhasználónak már nincs többé lehetősége a Smarther vezérlésére.


Termék hozzáadása az otthonhoz

Itt végezhető el a csatlakoztatott eszközök hozzáadása.
Új eszköz hozzáadása és egy már meglévő eszköz cseréje esetén is ezt az eljárást kell elvégezni

***Megjegyzés**: az alább bemutatott eljárás kizárólag smarther hozzáadására vagy cseréjére vonatkozik. Egyéb csatlakoztatott eszközök hozzáadása vagy cseréje esetén nézze meg az adott kézikönyvet.*




1. Érintéssel nyissa meg beállítások menüt
2. Érintéssel adjon hozzá otthonához egy eszközt
3. Érintse meg a telepíteni kívánt termék márkájának kiválasztásához




4. Érintse meg a Smarther kiválasztásához
5. Érintéssel indítsa el, lásd A Smarther társítása

Szelepek hozzáadása a Smarther termosztáthoz

Itt végezheti el az otthonában telepített Netatmo termosztatikus szelepek hozzáadását a Smarther termosztáthoz.




1. Érintéssel nyissa meg beállítások menüt
2. Érintéssel adjon hozzá otthonához egy eszközt
3. Érintse meg a telepíteni kívánt termék márkájának kiválasztásához




4. Érintéssel válassza ki a Smarther eszközhöz társított Netatmo termosztatikus szelepeket
5. Helyezze be a gombelemeket a Netatmo termosztatikus szelepbe, majd érintse meg a folytatáshoz

***Megjegyzés**: ha a rendszer nem érzékeli a szelepeket, vegye ki és helyezze be újra a gombelemeket.*


6. Érintéssel erősítse meg az otthonában telepített összes Netatmo termosztatikus szelep megjelenítését



7. Érintse meg a Netatmo termosztatikus szelep telepítéséhez
8. Válassza ki a Netatmo termosztatikus szelep elhelyezésére szolgáló szobát
9. Végezze el a termosztatikus szelep nevének testreszabását, majd érintse meg a folytatáshoz



10. A Netatmo kézikönyv szerint telepítse a szelepet a radiátorra, majd érintse meg a folytatáshoz
11. Érintse meg a Netatmo termosztatikus szelep telepítésének befejezéséhez



A Sikertelen kalibrálás esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg; a kalibrálás a szelep beállítások rész, szerint végezhető el, vagy várni kell néhány percet az automatikus kalibrálás elindulására.

B Mért hőmérséklet és a mért páratartalom százalékos értéke

C Beállított hőmérséklet

D A Boost funkció beállítása


E Megnyitja a programozások részt, ahol az egész otthonhoz kezelhetők a programozott ütemtervek

F A Hőmérséklet beállítása

A Netatmo szelepek beállításai részben módosíthatók a Netatmo szelep egyes paraméterei


Új otthon telepítése

Ezzel a funkcióval telepítheti a fiókjához társított új otthont (pl. hegyvidéki ház)



1. Érintéssel nyissa meg beállítások menüt
2. Érintse meg az új otthon telepítéséhez
3. Érintse meg a telepíteni kívánt termék márkájának kiválasztásához


Az új otthon telepítését követően kiválasztható a megjeleníteni és vezérelni kívánt otthon




4. Érintse meg a Smarther kiválasztásához, majd végezze el A Smarther társítása bekezdésben leírt eljárást
5. Érintéssel jelenítse meg az elérhető otthonokat
6. Érintéssel válassza ki a megjeleníteni és vezérelni kívánt otthont

Parancsikonok

Itt adhatja hozzá okostelefonja Kezdőlapjához a Smarther vezérléséhez előre beállított egyes parancsikonokat



1. Érintéssel lépjen be a parancsikonok részbe
2. Érintéssel kezdje meg a parancsikonok konfigurálását
3. Válassza ki az okostelefonja Kezdőlapjához hozzáadni kívánt parancsikon típusát




4. Érintéssel adja hozzá a parancsikont a Kezdőlaphoz
5. Érintéssel aktiválja a parancsikont

A. A parancsikon megtörtént aktiválását értesítés jelzi

Tárgykör

Ebben a részben választható ki az alkalmazás grafikus felületének tárgyköre.




1. Érintéssel lépjen be a tárgykör részbe

A Az okostelefon használttal megegyező (világos/sötét) tárgykör alkalmazása

2. Érintéssel válasszon az alkalmazás grafikus felületének világos és sötét tárgyköre közül.

Súgó


Itt jeleníthetők és kereshetők meg a Home + Control alkalmazás használatára vonatkozó gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) válaszai



1. Érintéssel lépjen be a GYIK részbe
2. Érintéssel válassza ki a terméket, amihez segítségre van szüksége
3. Válassza ki a pontosítani kívánt témakört

Saját fiók (fiókom)

Itt jelenítheti meg és kezelheti a fiókjával kapcsolatos egyes funkciókat.



1. Érintéssel nyissa meg beállítások menüt
2. Érintéssel lépjen be a fiók részbe

A Fiók bejelentkezés/e-mail cím

B A Legrand fiókhoz tartozó egyes regisztrációs adatok megjelenítése/módosítása

C A fiókhoz tartozó egyes biztonsági paraméterek pl. jelszó módosítása és az összes eszköz leválasztása


D A kommunikációs és a személyes adatokra vonatkozó hozzájárulások kezelése

E Az Ön által használt Legrand alkalmazásokkal kapcsolatos szerződéses feltételek megjelenítése

F Az Ön fiókjához kapcsolódó partneralkalmazások (pl. Google Home, stb.) kezelése

Személyes adatok


Itt végezheti el az eszköz által aktuálisan kezelt egyes fiókadatokat vagy cserélheti le a fiókot egy másik regisztrált Legrand fiókkal.



A E-mail cím/aktuális fiók

E-mail cím/fiók (hitelesítse az e-mail címet/fiókot)


A Legrand csoport értesítéseinek fogadásához hitelesítenie kell az e-mail címet




1. Érintse meg, hogy a rendszer elküldje e-mail címére a hitelesítő hivatkozást
2. Érintse meg a rendszer által küldött e-mailben található hivatkozást
3. Megjelenik az e-mail cím elvégzett hitelesítését megerősítő képernyő

E-mail cím/fiók (eszközkezelő e-mail cím/fiók módosítása)

A belépéshez használt e-mail cím módosításához



1. Adja meg az eszköz kezeléséhez használandó új regisztrált Legrand fiók hitelesítő adatait (e-mail cím és jelszó)
2. Érintéssel erősítse meg



3. Érintse meg a rendszer által küldött e-mailben található hivatkozást
4. Megjelenik az új e-mail cím elvégzett hitelesítését megerősítő képernyő

Biztonság


Itt végezheti el a fiókjához tartozó jelszó módosítását és az összes eszközről való leválasztást.
A fiók összes eszközről történő leválasztása az eszközök valamelyikének elvesztése vagy ellopása esetén hasznos.



A *A jelszó módosítási eljárásának elvégzése*


B *Az összes eszköz leválasztása*

Jelszó módosítása



1. Érintéssel módosítsa a jelszót
2. Adja meg az aktuális jelszót
3. Érintéssel lépjen tovább
4. Adja meg az alábbi követelményeknek megfelelő új jelszót:
   – legalább 8 karakterből álljon;
   – tartalmazzon legalább egy kisbetűt (pl. a);
   – tartalmazzon legalább egy nagybetűt (pl. A);
   – tartalmazzon legalább egy számot (pl. 1);
   – tartalmazzon legalább egy speciális karaktert (pl. $);
5. Érintéssel erősítse meg


Az összes eszköz leválasztása



1. Érintéssel aktiválja az eljárást.
2. Érintéssel válassza le fiókját az összes eszközről és minden harmadik féltől származó alkalmazásról.
3. Automatikusan megtörténik az alkalmazásból való kijelentkezés, és megjelenik a Kezdőlap.

Hozzájárulások


Itt engedélyezheti a Legrand közleményeinek fogadását és az alkalmazás használatára vonatkozó adatok megosztását.



1. Érintéssel egyezzen bele a Netatmo/Legrand/Bticino üzeneteinek fogadásába
2. Érintéssel engedélyezze az adatok megosztását.

Jogi információk

Itt jelenítheti meg a Legrand fiókjához kapcsolódó összes alkalmazás az általános szerződéses feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.



1. Érintéssel jelenítse meg az általános szerződéses feltételeket
2. Érintéssel jelenítse meg az adatvédelmi szabályzatot

Partneralkalmazások

Itt jeleníthető meg minden harmadik fél, amelyeket Ön feljogosított a kapcsolódó eszközein történő működésre. (pl. HomeKit, Google home, stb.)




1. Érintéssel szüntesse meg a webhelyek vagy alkalmazások hozzáférését az Ön fiókjának bizonyos adataihoz

A *További információk megjelenítése az Ön rendszerének partneralkalmazások általi eléréséről.*

Jelezze véleményét!


Itt adhatja meg az alkalmazásra vonatkozó értékelését.



1. Érintéssel nyissa meg beállítások menüt
2. Érintse meg az alkalmazás értékeléséhez
3. A csillagok megérintésével adjon 1 és 5 közötti értékelést.

Kilépés

Itt jelentkezhet ki a Home + Control alkalmazásból




1. Érintéssel nyissa meg beállítások menüt
2. Érintéssel lépjen ki az alkalmazásból
3. Érintéssel erősítse meg az alkalmazásból való kilépést, majd megjelenik a bejelentkezési képernyő


Reset


A Wi-Fi konfiguráció és a HomeKit beállítások visszaállítása

Ezzel a művelettel végezheti el a Wi-Fi konfiguráció és a HomeKit beállítások törlését




1. Tartsa lenyomva a Smarther oldalán lévő reset gombot.
   Elindul a visszaszámlálás (kb. 5 másodperc), aminek végét egy megerősítő sípolás jelzi.






2. Engedje el a reset gombot.




Kialszik a Smarther kijelzője

Néhány másodperc múlva újra bekapcsol a Smarther, ekkor A Smarther társítása bekezdésben leírt eljárás szerint elvégezheti a Home + Control alkalmazáshoz való társítást





A gyári beállítások visszaállítása

E művelet elvégzésekor a Smarther visszaáll a gyári alapbeállításra, ekkor valamennyi programozás és társult érték törlődik




1. Tartsa lenyomva a Smarther oldalán lévő reset gombot.
   Elindul a visszaszámlálás (kb. 5 másodperc), aminek végét egy megerősítő sípolás jelzi.






A Smarther kijelzőjén 0.0 villog



amíg nem hallatszik egy dupla megerősítő sípolás.


Megjegyzés: *egyes esetekben az eszköz reset akár egy percig is eltarthat.*



3. Engedje el a reset gombot.

Kialszik a Smarther kijelzője

Néhány másodperc múlva újra bekapcsol a Smarther, ekkor A Smarther társítása bekezdésben leírt eljárás szerint elvégezheti a Home + Control alkalmazáshoz való társítást.



A Smarther használata harmadik fél appok bevonásával

Harmadik fél alkalmazások bevonása esetén a Smarther eszközt az alábbi appokkal vezérelheti:

- HOMEKIT
- Google Home®
- Amazon Alexa®


és ezáltal a Smarther már meglévő számtalan funkcióján kívül a hangvezérlés előnyeit is élvezheti.

***Megjegyzés**: a Smarther alábbi appokkal való használatához a következőket tegye:*

– HOMEKIT, tartozékként kell hozzáadnia ugyanabban az alkalmazásban

– Google Home®, hozzá kell adnia a Legrand - Netatmo - BTicino szolgáltatást a Google alkalmazásban

– Amazon Alexa® hozzá kell adnia a Legrand - Netatmo - BTicino skill-t az Alexa alkalmazásban.
Az összes funkció részletes megismeréséhez lásd az HOMEKIT, Google Home® és Amazon Alexa® kézikönyveket.



BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

A BTicino Spa fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy a jelen kiadvány tartalmát bármikor módosítsa és hogy az elvégzett változtatásokról bármilyen formában és módon adjon tájékoztatást.