

10 cordons C14 - C13 avec verrouillage

Référence(s) : 6 441 00/01/02/03/06/07/08/
09/12/13/14/15

1. UTILISATION

Cordon d'alimentation avec verrouillage côté serveur.

Mécanisme rotatif unique sur la fiche C13 qui s'adapte à toute entrée C14 standard pour éviter toute déconnexion accidentelle.

2. DESCRIPTION

Référence	Couleur	Longueur (m)
6 441 00	Noir	0.5
6 441 01	Noir	1
6 441 02	Noir	1.5
6 441 03	Noir	2
6 441 06	Rouge	0.5
6 441 07	Rouge	1
6 441 08	Rouge	1.5
6 441 09	Rouge	2
6 441 12	Bleu	0.5
6 441 13	Bleu	1
6 441 14	Bleu	1.5
6 441 15	Bleu	2

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SPECIFICATION	DESCRIPTION
Essai à haut potentiel	2000VAC (1min 50Hz)
Note	TUV : 10A 250VAC
Température de fonctionnement	-20°C - +70°C
Correspondance résistance à la flamme	Cable (H05VVF) : IEC60332-1. Cat F2
Taille de conducteurs	1mm ²
Connecteur 1	C13 - IEC60320 1P+N+E avec mécanisme de verrouillage rotatif Tenue du verrouillage : 100N
Connecteur 2	C14 - IEC60320 1P+N+E

4. NORMES ET AGREMENTS

- IEC 60320-1
- EN 50525-2-11



4.1 APPROBATIONS REGLEMENTAIRES

CE, UKCA, CMIM

Directive RoHS (Restriction des substances dangereuses)

Réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation & restriction des produits chimiques).