

## LINE JA FARMLINE - KEMIAALLINEN KESTÄVYYS

Kemikaali	Line	Farmline	Ruostumaton teräs
	Poly-karbonaatti	PMMA	
Etikkahappo 10 %	+	+	+
Asetoni	-	-	+
Alkoholijuomat	+	0	+
Alumiinisulfaatti	+	+	0
Ammoniakki 5 %	-	+	+
Aniliini	-	-	+
Arseniinihappo 20 %	+	+	+
Bentseeni	-	-	0
Bentsyylialkoholi	-	-	0
Bromi	-	-	-
Kalsiumkloridi	+	+	0
Kalsiumnitraatti	+	+	0
Hiilitetrakloridi	-	-	0
Hiilihappo	-	-	+
Kaliumhydroksidi 5 %	-	+	0
Sementti	+	+	0
Suolahappo 1–5 %	+	+	-
Nestemäiset kloorit (höyryt)	-	-	0
Kloroformi	-	-	+
Kromihappo	0	0	0
Sitruunahappo 20 %	+	+	0
Kuparisulfaatti	+	+	0
Dieselöljy	0	+	+
Etanoli 30 %	+	0	+
Etyylikloridi	-	-	+
Etyylieetteri	-	-	0
Ruokaöljyt ja rasvat	-	+	+
Muurahaihappo 10 %	+	+	0
Glyseroli	+	+	+

+	Hyvä
0	Suhteellisen hyvä
-	Huono

Kemikaali	Line	Farmline	Ruostumaton teräs
	Poly-karbonaatti	PMMA	
Heksaani	+	+	+
Jodi	-	+	-
Rautakloridi	+	+	-
Isopropyylialkoholi	0	0	0
Voiteluöljy	+	+	+
Magnesiumsulfaatti	+	+	+
Metanoli	-	0	+
Mineraaliöljyt	+	+	+
Typpihappo 20 %	0	+	+
Happi	+	+	+
Otsoni	+	+	0
Perkloorihappo 10 %	+	+	-
Bensiini	-	+	+
Fenoli	-	-	0
Kaliumbromidi	+	+	0
Kaliumnitraatti	+	+	0
Kaliumpermanganaatti	+	+	0
Meri-ilmast	+	+	0
Silikoniöljyt	+	0	+
Natriumhypokloriitti 15 %	-	+	0
Natriumkloridi	+	+	0
Natriumhydroksidi 5 %	-	+	0
Natriumsulfaatti	+	+	0
Sokeri	+	+	+
Rikki	+	+	0
Rikkihappo 30 %	+	+	-
Tolueeni	-	-	+
Triklorietyleeni	-	-	0
Sinkkisulfaatti	+	+	0