
Valena™ Next

Pure elegantie
modern design







#LegrandImprovingLives

legrand®






Afwerking WIT MAT



WIT GLANZEND



WIT MAT





Valena™ Next

Het gamma “Valena Next” biedt functionele en innovatieve oplossingen voor de hedendaagse woning. Het eigentijds design van de 3 monochrome afwerkingen glanzend wit, mat wit of mat zwart zorgt voor een strakke en moderne uitstraling.





ZWART



Ontdek onze drie nieuwe trendy afwerkingen van afdekplaten – speciaal ontworpen om uw zwarte schakelaars stijlvol af te werken.

Deze afwerkingen vormen één harmonieus geheel met andere objecten en decoratiematerialen in uw woning.

Zo creëert u een elegante en samenhangende look die perfect aansluit bij uw interieur.








Afwerking GOUD MAT



Afwerking CHAMPAGNE







Afwerking KOPER

HET VOLLEDIG APPARAAT
Handig en eenvoudig te installeren

Het volledig apparaat bestaat uit een houder met spanklauwen uitgerust met een mechanisme en toets. Het volledig apparaat dient enkel nog uitgerust te worden met een afdekplaat.





1 ref.
volledig apparaat


1 ref.
afdekplaat

Het volledige apparaat is beschikbaar in 3 afwerkingen:
glanzend wit, mat wit en zwart




Veiligheid en installatiegemak

- Steekklemmen voor een betrouwbare en snelle aansluiting
- Beperkte afmetingen voor een gemakkelijke bekabeling
- Identificatie van de klemmen in kleur
- Lasermarkering




Strip de draad tot 13 mm




Beschermkap

- Beschermt het mechanisme tegen stof, verf en krassen
- Gemakkelijk te verwijderen als u aan het einde van de werkzaamheden de afdekplaat monteert







Led verlichting



- Led kan zonder gereedschap worden gemonteerd in de schakelaars of drukknoppen
- Verlichte- of controlefunctie (LED)
- Zeer laag verbruik en lange levensduur



DE MONTAGE HOUDER
Stevig en veilig

De Valena Next houder bestaat uit een metalen basis en een kunststof coating waardoor deze zeer stevig is en bovendien beschermd is tegen roestvorming.

HOUDER UIT TWEE MATERIALEN
- Resistent: metalen basis
- Veilig: plastic coating
- Geschikt voor onregelmatige oppervlakken
- Eenvoudige en handige installatie



SPANKLAUW- OF SCHROEFBEVESTIGING
- Spanklauwen zijn toegankelijk zonder de toets te verwijderen

INSTALLATIE VAN MEERDERE HOUDERS
- Snel en eenvoudig met elkaar te koppelen, zowel horizontaal als verticaal

... een vereenvoudigde plaatsing

Inbouwdoos Batibox
(of standaard inbouwdoos)



Werfbeschermkap met scharnier
zodat de contactdoos tijdens de
werkzaamheden kan worden gebruikt



Contactdoos met
vlakke sierplaat
en steekklemmen


Afdekplaat afzonderlijk geleverd om
na afloop van de werkzaamheden te
worden geïnstalleerd




HARTAFSTAND
71MM

Hartafstand 71 mm
(horizontaal/verticaal)

- Tot 5 mechanismen
- Horizontaal en verticaal gebruik



Batibox-doos twee mechanismen,
hartafstand 71 mm. Verwijder het
tussenschot voor de montage van
de voorbekabelde contactdozen



Voorbekabelde contactdoos
met steekklemmen. Eén enkel
mechanisme te bekabelen




Dubbele afdekplaat afzonderlijk geleverd
om na afloop van de werkzaamheden te
worden geïnstalleerd





HARTAFSTAND
57MM




Hartafstand 57 mm (verticaal)

- 2 of 3 mechanismen
- Verticaal gebruik

- Verwijder het uiteinde van de houders om deze te koppelen.
- Klik de houders vervolgens in mekaar.







DE INNOVATIEVE FUNCTIES

De contactdozen: esthetisch en gemakkelijk te installeren

Keuze tussen de standaard contactdoos en de vlakke contactdoos

De standaard contactdoos is voorzien van een schroefloos sierplaatje.

Dit oogt niet alleen mooier maar levert tijdswinst op bij de installatie daar er geen extra handelingen nodig zijn om het sierplaatje te bevestigen.






Naast de bestaande standaard contactdoos is er ook een vlakke versie beschikbaar.

Wanneer een stekker ingebracht wordt, schuift het ronde gedeelte naar achter en komt weer vlak met de afdekplaat, als men de stekker uit de contactdoos verwijdert. Met de innovatieve vlakke contactdoos vermijdt U tevens dat stof zich opstapelt in het rond gedeelte van de contactdoos.

Esthetisch gezien oogt dit ook mooier daar de contactdoos mooi gelijkloopt met de afdekplaat.

De voorbekabelde contactdozen: een belangrijke tijdsbesparing bij de installatie



Deze mechanismen worden d.m.v. schroefbevestiging bevestigd in de Batibox-dozen van Legrand.

Deze kunnen eveneens ingebouwd worden in de meest gangbare dozen (met schroefbevestiging) van de markt. Enige voorwaarde is dat het scheidingsschot tussen de dozen onderling verwijderbaar moet zijn.

Deze contactdozen bieden als voornaamste voordeel dat men niet meer hoeft door te lussen van de ene contactdoos naar de andere, wat een tijdrovende bezigheid is.

Wie kent de voorbekabelde contactdozen Mosaic die in de DLP-kabelgoten gebruikt worden nu niet?

Binnen Valena Next bestaan er ook voorbekabelde dubbele en drievoudige contacdozen om in te bouwen in de muur of in holle wanden.



De USB-laders: nieuwe oplossingen om uw mobiele toestellen op te laden

De gecombineerde USB type A en type C-contactdoos met Power Delivery-technologie

Deze nieuwe USB-lader is uitgerust met 2 USB-poorten: een USB type A-poort en een USB type C-poort met een vermogen van 20W.

Nieuwe mobiele toestellen (smartphones) worden verplicht uitgerust met een type C – connector. Deze heeft naast de verhoogde laadsnelheid als voordeel dat deze compacter en omkeerbaar is.



type A - type C



type C - type C

De nieuwe generatie van USB type C laders met Power Delivery - technologie

Een steeds snellere oplaadbeurt : een USB-lader met één USB-poort van 45W of een dubbele USB-lader van 30W.

Voldoet aan de Europese wetgeving voor standaardisatie van USB-C:

- Verplicht op nieuwe elektronische apparaten sinds eind 2024
- Beschikbaar in 2 vermogens: 30 W / 45 W
- Versnelde oplaadbeurt voor alle toestellen uitgerust met Power Delivery[1] 3.0 technologie: smartphones en tablets (Apple, Android), computers (PC, Mac)
- Optimaliseert de geleverde spanning, verkort de oplaadcyclus met behoud van de levensduur van de batterijen
- Compatibel met 100% van de smartphones, tablets en laptops uitgerust met een USB-C poort voor opladen
- Stroomverbruik in stand-by < 0,07 W

[1] Snellaadprotocol dat een communicatie tot stand brengt tussen de oplader en het elektronische apparaat om het maximaal beschikbare vermogen te optimaliseren

De vlakke contactdoos met geïntegreerde USB-lader

2 in 1. Een ideale oplossing bij een renovatieproject. Een combinatie van een esthetische vlakke contactdoos en een USB type C lader.

De USB-lader is namelijk geïntegreerd in de contactdoos waardoor bijkomend slijp-of kapwerk overbodig is.

Een traditionele contactdoos vervangen door een vlakke trendy contactdoos met laadfunctie voor smartphones en tablets... het kan.



DE INNOVATIEVE FUNCTIES

Plaatsbesparend: de gecombineerde TV en RJ45 contactdoos



2 in 1 - Een musthave voor het digitale TV kijken.

Een combinatie van een TV-contactdoos en een RJ45 UTP cat 6 contactdoos, te monteren in 1 inbouwdoos. Een must have voor het digitale TV kijken.


Bewegingsdetectoren: oplossingen die de energie-efficiëntie verhogen



Deze bewegingsdetectoren zorgen ervoor dat het licht niet onnodig blijft branden. Het licht wordt automatisch uitgeschakeld na verloop van de ingestelde tijd.

Er zijn 3 types van bewegingsdetectoren binnen het gamma Valena Next: een 2-draads detector met of zonder manuele in- of uitschakeling en een 3-draads detector voor de grotere vermogens.

De compacte drukknop module en dimmer: meerdere functies in een enkel mechanisme



Dit mechanisme is voorzien van 4 potentiaalvrije drukknoppen die teleruptoren kunnen bedienen.

Met deze compacte oplossing kan men vanop 1 plaats 4 verschillende kringen bedienen.

Het apparaat is voorzien van een etikethouder om de verschillende lichtkringen te benoemen.

De 4 toetsen zijn uitgerust met een LED, die al dan niet aangesloten kunnen worden.



Met de nieuwe dimmers kunt u de lichtintensiteit van uw lampen regelen en tegelijkertijd energie besparen!

Bovendien zijn ze dankzij hun compatibiliteit met dimbare ledlampen nog energiezuiniger dankzij hun lage stand-by verbruik.

Er bestaan 2 types van drukknopdimmers: een 2-draads en een 3-draads versie.

- De 2-draadsdimmer kan een bestaande schakelaar vervangen zonder gebruik te maken van de nulleider.
- De 3-draadsversie is compatibel met dimbare LEDlampen tot 150W (met gebruik van nulleider).
- Nieuw in het gamma is de draaidimmer tot 200W LED. Deze dimmer kan zowel met of zonder nulleider geïnstalleerd worden.



Valena Next
schakelaars en drukknoppen


741554


741541


741749


741553

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen, behalve ref. 077015
Uit te rusten met afdekplaat
Geleverd met werfbeschermkap

Schakelaars 10 AX - 250 V

Enkelpolige schakelaar
Uitgerust met steekklemmen



Ref.	
741554	☑ Glanzend wit
741964	☐ Mat wit
741754	■ Zwart

Wisselschakelaar
Uitgerust met steekklemmen



Ref.	
741540	☑ Glanzend wit
741955	☐ Mat wit
741740	■ Zwart

Dubbele wisselschakelaar
Uitgerust met steekklemmen



Ref.	
741542	☑ Glanzend wit
741942	☐ Mat wit
741742	■ Zwart

Wisselschakelaar met verklikker
Uitgerust met steekklemmen
Uit te rusten met een inplugbare LED
Keuze tussen verlichte- of controlefunctie
Inplugbare LEDs (blz. 15)



Ref.	
741541	☑ Glanzend wit
741956	☐ Mat wit
741741	■ Zwart

Tweepolige schakelaar
Uitgerust met schroefklemmen



Ref.	
741543	☑ Glanzend wit
741943	☐ Mat wit
741743	■ Zwart

Tweepolige schakelaar met verklikker
Uitgerust met schroefklemmen
Uitgerust met een inplugbare LED
Keuze tussen verlichte- of controlefunctie
Te bekabelen LEDs ref. 665090/665091



Ref.	
741544	☑ Glanzend wit
741944	☐ Mat wit
741744	■ Zwart

Kruisschakelaar
Uitgerust met schroefklemmen
Hiermee kan een derde bedieningspunt in een installatie met wisselschakelaar worden toegevoegd



Ref.	
741545	☑ Glanzend wit
741945	☐ Mat wit
741745	■ Zwart

Trekschakelaar
Uitgerust met steekklemmen
Geleverd met koord



Ref.	
741546	☑ Glanzend wit
741946	☐ Mat wit
741746	■ Zwart

Wisselschakelaar met detectiefunctie

Hiermee dooft de verlichting automatisch na 10 minuten indien er geen beweging wordt gedetecteerd (dankzij de ingebouwde IR-detectiecel)
Wordt geïnstalleerd en werkt als een klassieke wisselschakelaar
Detectieveld 160° Detectiebereik 8 m
Geschikt voor alle lamptypes:
- 12-150 W: gloeilampen en halogeenlampen 230 V
- 12-150 VA: lampen met elektronisch of ferromagnetisch voorschakelapparaat
- 8-30 W (of 650 mA): Led en CFL

Mogelijkheid om alle lamptypes op hetzelfde circuit te mengen. Ideaal voor ruimtes waar het licht soms onnodig blijft branden (kinderkamer, berghok ...)
Wordt gemonteerd in een houder met spanklauwen ref. 670635 of een houder met schroefbevestiging ref. 080251



Ref.	
077015	☑ Glanzend wit

Drukknoppen 6 A - 250 V

Mechanismen uitgerust met steekklemmen

Drukknop



Ref.	
741547	☐ Glanzend wit
741947	☐ Mat wit
741747	■ Zwart

Drukknop met verklikker
Uit te rusten met een inplugbare LED voor verlichte functie
Inplugbare LEDs (blz. 15)



Ref.	
741548	☑ Glanzend wit
741948	☐ Mat wit
741748	■ Zwart

Dubbele drukknop



Ref.	
741549	☑ Glanzend wit
741949	☐ Mat wit
741749	■ Zwart

Drukknop met etikethouder



Ref.	
741550	☐ Glanzend wit
741958	☐ Mat wit
741750	■ Zwart

Drukknop + wisselschakelaar



Ref.	
741551	☑ Glanzend wit
741951	☐ Mat wit
741751	■ Zwart

Drukknop met trekmechanisme
Geleverd met koord



Ref.	
741552	☐ Glanzend wit
741952	☐ Mat wit
741752	■ Zwart

Compacte drukknop potentiaalvrij 24 V

Mechanismen uitgerust met schroefklemmen

Viervoudige drukknop + LEDs




Ref.	
741553	☐ Glanzend wit
741953	☐ Mat wit
741753	■ Zwart

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Valena Next
rolluikbedieningen en LEDs



741559



067686 665091

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen
Uit te rusten met afdekplaat
Geleverd met werfbeschermkap

Ref.	Rolluikbedieningen
	Mechanismen uitgerust met steekklemmen **Rolluikschakelaar** Voor rechtstreekse bediening ophalen/neerlaten/ stoppen van de motor van rolluik, zonnewering of jaloezieën max. 500 W
741559	☐ Glanzend wit
741959	☐ Mat wit
741759	■ Zwart
	Drukknoppen voor rolluiken Voor automatische bediening van de motor van rolluik, zonnewering of jaloezieën
741557	☐ Glanzend wit
741957	☐ Mat wit
741757	■ Zwart

Ref.	LEDs voor schakelaars en drukknoppen
	LEDs voor verlichte functie voor wisselschakelaars en drukknoppen Aansluiting door rechtstreekse montage Lamp zonder onderhoud (led), kleur: wit Te monteren op ref. 741541, 741956, 741741, 741548, 741948 en 741748
067686	230 V Verbruik 0,15 mA
067687	12 V – 24 V – 48 V
	LEDs voor controlefunctie voor wisselschakelaars Aansluiting door rechtstreekse montage Lamp zonder onderhoud (led), kleur: wit Te monteren op ref. 741541, 741956, 741741
067685	230 V Verklikkerlampje voor bestaande bekabeling Verbruik 3 mA
067688	230 V Verklikkerlampje voor gedeelde fase-bekabeling Verbruik 3 mA
067689	12 V – 24 V – 48 V
	LEDs voor tweepolige schakelaars
665090	230 V - 0,15 mA Voor verlichte functie Te gebruiken met ref. 741544, 741944 en 741744
665091	230 V - 3 mA Voor controlefunctie Te gebruiken met ref. 741544, 741944 en 741744

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Valena Next
bewegingsdetectoren en dimmers


741561A


741562A


741760A


741663A

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen
Uit te rusten met afdekplaat
Geleverd met werfbeschermkap

Ref.	Bewegingsmelders/Automatische schakelaars
	Compatibel met alle soorten lampen IR-detectie, 170° detectieveld Detectiebereik 8m Timerinstelling van 5 s tot 30 min Helderheidsdrempel instelbaar van 5 tot 1275 lux Gevoeligheid instelbaar op 4 niveaus **Bewegingsdetector, 2 draads, zonder nulleider** Toegestaan wattage per lamptype: - LED, CFL: 2 W tot 100 W LED - Halogeen, gloeilamp: 2 W tot 150 W - LED, CFL, halogeen, fluorescentiebuis met ferromagnetische of elektronische transfromator: 2 tot 250 VA Als er meerdere sensoren op hetzelfde circuit geïnstalleerd zijn verandert de minimale belasting: raadpleeg de technische fiche Er kunnen maximaal 3 sensoren parallel worden geïnstalleerd Mogelijkheid voor extra handmatige afstandsbediening met een drukknop, 10 max. Kan gecombineerd worden met een modulaire tijdschakelklok Het vermogen dat wordt geaccepteerd door het type lamp is dat van de gebruikte modulaire tijdschakelklok Stand-by verbruik: < 0,01 W Bewegingsmelder zonder manuele in- of uitschakel-mogelijkheid
741562A 741962A 741762A	 ☑ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Bewegingsmelder met manuele in- of uitschakel-mogelijkheid
741561A 741961A 741761A	 ☑ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Bewegingsmelder, 3 draads, met nulleider Toegestaan wattage per lamptype: - LED, CFL: 0 tot 500 W LED - Halogeen, gloeilamp: 0 W tot 2000 W - LED, CFL, halogeen, tl-buis met ferromagnetische of elektronische transformator: 0 tot 1000 VA Er kunnen maximaal 10 sensoren parallel worden geïnstalleerd Mogelijkheid tot extra handmatige afstandsbediening met drukknop, 10 max. Master/slave-funcite beschikbaar (max. 10 slaves voor 1 master) Stand-by stroomverbruik (max. 10 sleeves voor 1 master) Stand-by stroomverbruik < 0,015 W Bewegingsmelder zonder manuele in- of uitschakel-mogelijkheid
741560A 741969A 741760A	 ☑ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart

Ref.	Dimmers
	Kan worden gecombineerd met een of meer niet-verlichte drukknoppen, waarbij elke drukknop aan/uit- en dimfuncties heeft Bevat een niveaugeheugenfunctie: het licht gaat aan op het verlichtingsniveau dat was ingesteld voor de laatste keer dat het werd uitgeschakeld Instellingen voor laag en hoog lichtniveau Indicatorfuncties Diepte: 35 mm (met of zonder nulleider) Stand-by verbruik: < 5 m W **Dimmer, 2 draads, zonder nulleider** Compatibel met alle soorten lampen - Dimbare LEDs en dimbare compacte fluorescentielampen 3 tot 125 W (en/of max. 10 lampen) - Halogeen, gloeilamp 230 V: 3 tot 125 W - Lampen met elektronisch of ferromagnetisch voorschakelapparaat: 0 tot 150 VA
741563A 741963A 741763A	 ☑ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Dimmer, 3 draads, met nulleider Compatibel met alle soorten lampen - Dimbare LEDs en dimbare compacte fluorescentielampen 0 tot 150 W (en/of max. 10 lampen) - Halogeen, gloeilamp 230 V: 0 tot 150 W - Lampen met elektronisch of ferromagnetisch voorschakelapparaat: 0 tot 150 VA
741590A 741991A 741790A	 ☑ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Draaidimmer voor alle belastingen Kan worden gecombineerd met een of meerdere niet-lichtgevende drukknoppen, waarbij elke drukknop de functies aan/uit en dimmen mogelijk maakt. Draaidimmer met of zonder nulleider 200 W LED. Maakt de bediening en het dimmen van alle soorten dimbare lampen mogelijk: - Dimbare LED's, CFL's: 7 tot 200 W LED - ZLS-halogeen met ferromagnetische of elektronische ballast: 7 tot 200 VA - Halogeen, gloeilamp 230 V: 7 tot 200 W - TL-buizen met ballast: 7 tot 200 VA LED-lichtsignatuur van de ring, activeerbaar door programmering: - blauw in verlichte modus - wit tijdens rotatie en in controlemodus 2 opties voor inschakelen: - door de ring te draaien met progressieve verlichting tot de gewenste intensiteit - door op het midden van de ring te drukken Kan worden geïnstalleerd ter vervanging van een bestaande schakelaar in een inbouwdoos van 40 mm diepte. Bedrading met of zonder nulleider (verbeterde capaciteit met nulleider)
741567 741568 741767	 ☑ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten


741530


741520




741537


741970


741732

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen of met houder voor schroefbevestiging (voor de voorbekabelde contactdozen).
Uit te rusten met afdekplaat. Geleverd met werfbeschermkap

Ref.	Vlakke contactdoos 16 A
	Mechanismen uitgerust met steekklemmen
	Enkelvoudige vlakke contactdoos 2P+A
741530 741929 741730	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Contactdozen 16 A
	Mechanismen uitgerust met steekklemmen
	Enkelvoudige standaard contactdoos 2P+A
741520 741919 741720	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Enkelvoudige contactdoos 2P zonder aarding
741521 741921 741721	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Enkelvoudige vlakke contactdoos 2P+A + ingebouwde USB type C-lader (versie monoblok*)
741537 741937 741737	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	USB-laders
	Dubbele USB type A+C-contactdoos - 3 A Power Delivery 20W
741536L 741936L 741736L	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Dubbele USB type C+C contactdoos Power Delivery 30W
741970 741999 741990	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Type C USB-oplader voor snel opladen tot 30W Energie-efficientieniveau VI TUV Stand-by verbruik van 0,6W Uitgangsspanning: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V
	USB type C contactdoos - Power Delivery 45W
741539 741939 741739	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Type C USB-oplader voor snel opladen tot 45W Energie-efficientieniveau VI TUV Stand-by verbruik van 0,6W Uitgangsspanning: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 V

Ref.	Voorbekabelde vlakke contactdoos 16 A
	Dubbele vlakke contactdoos 2 x 2P+A
741532 741912 741732	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Drievoudige vlakke contactdoos 3 x 2P+A
741533 741913 741733	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Voorbekabelde contactdoos 16 A
	Dubbele contactdoos 2 x 2P+A
741522 741922 741722	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Drievoudige contactdoos 3 x 2P+A
741523 741923 741723	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart
	Contactdozen 16 A Duitse standaard
	Enkelvoudige contactdoos 2P+A
741525 741925 741725	 ☐ Glanzend wit ☐ Mat wit ■ Zwart

De **voorbekabelde** contactdoos

- 1 enkel mechanisme te bekabelen
- Mechanisme is uitgerust met een in- en uitgang
- Tijdwinst: de contactdozen zijn voorzien van steekklemmen en zijn voorbekabeld. Zo is het niet langer nodig om brugjes te leggen tussen de verschillende contactdozen.

Voorzijde



Achterzijde



Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Valena Next

televisiecontactdozen, telefooncontactdozen, RJ45 contactdozen, TV/RJ45 contactdoos, blinde plaat en kabeluitvoer



741576



741771

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen
Uit te rusten met afdekplaat
Geleverd met werfbeschermkap

Ref.	
	Tv-contactdozen
	Connectoren tv mannelijk, FM vrouwelijk en satelliet “F”
	Enkelvoudige tv-contactdoos
	Mannelijke tv-contactdoos 0-2400 MHz
741575	☐ Glanzend wit
741975	☐ Mat wit
741775	■ Zwart
	Tv/R-contactdoos voor kabelnetwerk
	Tv: 5-68/120 - 862 MHz en R: 87,5 - 108 MHz Erkend door Telenet - Interkabel Demping <1,5 dB
741572	☐ Glanzend wit
741972	☐ Mat wit
741772	■ Zwart
	Tv/R/SAT-contactdoos
	SAT: 950 - 2400 MHz Demping 2 dB
741573	☐ Glanzend wit
741973	☐ Mat wit
741773	■ Zwart
	Telefooncontactdoos
	Telefooncontactdoos 5 pennen
741574	☐ Glanzend wit
741974	☐ Mat wit
741774	■ Zwart
	RJ45 contactdozen
	Contactdoos RJ45 cat6 UTP
741570	☐ Glanzend wit
741985	☐ Mat wit
741770	■ Zwart
	Dubbele contactdoos RJ45 cat6 UTP
741571	☐ Glanzend wit
741986	☐ Mat wit
741771	■ Zwart
	Gecombineerde TV/RJ45 contactdoos
	Contactdoos TV en RJ45 cat 6 UTP
741576	☐ Glanzend wit
741976	☐ Mat wit
741776	■ Zwart
	Blinde plaat en kabeluitvoer
	Blinde plaat
741580	☐ Glanzend wit
741987	☐ Mat wit
741780	■ Zwart
	Kabeluitvoer
	Met kabelklem Voor kabels ø max. 12 mm, ø min. 4 mm
741581	☐ Glanzend wit
741981	☐ Mat wit
741781	■ Zwart

Valena Next

houders en opbouwdozen



670635



080251



776181

Ref.	
	Houders voor klauw- en schroefbevestiging
	Houders kunnen optioneel verkregen worden zonder mechanisme. Te gebruiken in geval van een beschadigde houder of te diep ingebouwde doos.
	Houder met spanklauwen
670635	Voor 1 mechanisme Lengte spanklauwen: 27 mm
	Houder met lange spanklauwen
670630	Voor 1 mechanisme Lengte spanklauwen: 37 mm
	Houder voor schroefbevestiging
080251	Voor 1 mechanisme
	Toebehoren
670639	Spanklauwverlenging
	Opbouwdozen
	Om de Valena Next mechanismen in opbouw te monteren. Uitgerust met een uitneembare ingang.
776181	Voor 1 mechanisme Wit
776182	Voor 2 mechanismen Niet te gebruiken in combinatie met voorbekabelde contactdozen Wit
776183	Voor 3 mechanismen Niet te gebruiken in combinatie met voorbekabelde contactdozen Wit

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Valena Next
afdekplaten




Ref.	Afdekplaten
	Afdekplaat 1 mechanisme
741101L	Wit glanzend
741111L	Wit mat
741151L	Zwart mat
741171L	Koper
741181L	Champagne
741191L	Goud mat
	Afdekplaat 2 mechanismen hor./verticaal 71 mm
741102L	Wit glanzend
741112L	Wit mat
741152L	Zwart mat
741172L	Koper
741182L	Champagne
741192L	Goud mat
	Afdekplaat 3 mechanismen hor./verticaal 71 mm
741103L	Wit glanzend
741113L	Wit mat
741153L	Zwart mat
741173L	Koper
741183L	Champagne
741193L	Goud mat
	Afdekplaat 4 mechanismen hor./verticaal 71 mm
741104L	Wit glanzend
741114L	Wit mat
741154L	Zwart mat
741174L	Koper
741184L	Champagne
741194L	Goud mat
	Afdekplaat 5 mechanismen hor./verticaal 71 mm
741105L	Wit glanzend
741115L	Wit mat
741155L	Zwart mat

Ref.	Afdekplaten (vervolg)
	Afdekplaat 2 mechanismen verticaal 57 mm
741108L	Wit glanzend
741118L	Wit mat
741158L	Zwart mat
741178L	Koper
741188L	Champagne
741198L	Goud mat
	Afdekplaat 3 mechanismen verticaal 57 mm
741109L	Wit glanzend
741119L	Wit mat
741159L	Zwart mat
741179L	Koper
741189L	Champagne
741199L	Goud mat

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

ONZE OPLOSSINGEN









Heb je vragen over onze producten, stuur ons een e-mail:
info.belux@legrand.com



Legrand Group Belgium NV
Hector Henneaulaan 366
1930 Zaventem
T +32 (0)2 719 17 11
E info.belux@legrand.com
W www.legrand.be - www.bticino.be

legrand®

PLG2025VALNEXNL