


sarlam


Fluolux 2


LE03002AA


















CL. I
N
L
25 mm
12 mm


N
L
600 VA max
CL. I


CLIC
CLIC


1
2
3
0
1


> 15'
3 m
10 m
1°
16°
1000 lux.
3 lux.


1,8 m
5 m
10 m
1,5 m
5 m
10 m