

# sarlam


## KALANK CS

**NT 37 011/02**








| | |
|---|---|
| **Max.** | **9 W** |




| | |
|---|---|
| | **0,6 W - 1 W** |




1
3
4
2
1
CLIC
1
2
4 mm
4
2
3
1



2
Ø 65 mm
185
65
200
50
1
2


**2**




**3**

**Cl. I**






**Cl.** ⧈

