




sarlam


KALANK

NT 37 039/01





			
	Max. 60 W		2 x 18 W


1




2



535
120
52



Ø 140
17
12



A
1 m
Ø 40 mm



B
Ø 20 mm


3


16 mm
20 mm


Ø 5 - 12 mm


10 mm
200 mm


8 mm
L
N
• 200 mm


L
N

