





sarlam

H.P.


NT 37 062/05







	
Max.	**150 W**
	
	32 W 2 x 26 W - 26 W + 25 W
	
	50 W SHP - 70 W SHP 50 W BF


1










2


180
IP 65
140
160



4 x Ø 5,5
71
71



450960 / 450966
45°
71
71
100
100




3



ISO 20







L
N

4




489 990