




sarlam




TECH 400


NT 37 071/01








	  
Max.	**75 W**


	  
Max.	**2 X 9 W**















2



110
160
50 à 70



IP 55



X2 Ø 5 mm

3



19 mm
22 mm


A






A
Ø 4 - 16 mm
Ø 20 mm


4


E 27


8


G 23
L
N




N
L