



sarlam


BORNEO


NT 37 073/02





					
600 mm Max.	23 W	600 800/1050 mm Max.	42 W	800/1050 mm Max.	70 W


1





















2
T1



A
3
2
4
120°
5
1


B
L
N



C


B'
L
N



C'


D
4
3
120°
2
1
5
489 990


❷




Ⓐ




Ⓑ




Ⓒ




Ⓐ'



Ⓑ'



Ⓒ'



Ⓓ

