


# sarlam


## CONVERGENCE - E



| TYPE | REFERENCE |
|---|---|
| 2 x 18W | 499 028 |
| 4 x 14W<br>4 x 24W | 499 010<br>499 011 |
| 4 x 14W (VAR 0-10V)<br>4 x 24W (VAR 0-10V) | 499 029<br>499 031 |
| 4 x 14W (VAR DALI)<br>4 x 24W (VAR DALI) | 499 030<br>499 032 |












# sarlam

## CONVERGENCE - E




**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

| | 2 x 18 W | 4x 14 W | | | 4 x 24 W | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **499 028** | **499 010** | **499 029** | **499 030** | **499 011** | **499 031** | **499 032** |
| **Tension Alimentation** | 230 V / 50 Hz | | | | | | |
| **Source** | lampe Fluorescente PL-L / 840 / 4P | Tube Fluorescent TL 5 / 840 | | | | | |
| **culot** | 2G11 | G5 | | | | | |
| **Ballast** | Electronique séparé | | | | | | |
| **Sortie Alimentation** | fixe | fixe | Var 0-10V | Var DALI | fixe | Var 0-10V | Var DALI |
| **Consommation** | 38 W | 62 W | 64 W | 68 W | 98 W | 100 W | 106 W |
| **Dimensions** | 360 x 360 x 50 mm | 630 x 630 x 50 mm | | | | | |
| **Montage** | Applique murale / Sous plafond | | | | | | |
| **Poids** | 2 Kg | 7 Kg | | | | | |
| **IP** | 20 | | | | | | |
| **Classe** | I | | | | | | |