


sarlam

CONVERGENCE - H



TYPE	REFERENCE
1 x 11W	499 012
1 x 24W	499 013
2 x 28W	499 014
2 x 28W (VAR 1-10V)	499 037
2 x 28W (VAR DALI)	499 038







Fournis dans un sachet plastique


11W L = 153 mm
24W L = 253 mm
2x28W L = 1069mm


499 037
499 038






499 012
499 013
499 014








sarlam

CONVERGENCE - H



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

	1 x 11 W	1 x 24 W	2 x 28 W	2 x 28 W	2 x 28 W
	499 012	**499 013**	**499 014**	**499 037**	**499 038**
Tension Alimentation	230 V / 50 Hz				
Source	Lampe Fluorescente S-E / 840 / 4P	Lampe Fluorescente PL-L / 840 / 4P	Tube Fluorescent TL5/840		
culot	2G7	2G11	G5		
Ballast	Electronique séparé				
Sortie Alimentation	fixe	fixe	fixe	Var 0-10V	Var DALI
Consommation	13 W	27 W	60 W	62 W	64 W
Dimensions	300 x 200 x 50 mm	400 x 200 x 50 mm	1230 x 300 x 50 mm		
Montage	Applique murale - Horizontalement uniquement				
Poids	1,5 Kg	2 Kg	7,5 Kg		
IP	20				
Classe	I				