


# sarlam


## CONVERGENCE-I






| TYPE | REFERENCE |
|---|---|
| 1 x 24W | 499 015 |
| 1 x 54W | 499 016 |
| 1 x 80W | 499 017 |





# sarlam

## CONVERGENCE-I

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

| | **1 x 24 W** | **1 x 54 W** | **1 x 80 W** |
|---|---|---|---|
| | **499 015** | **499 016** | **499 017** |
| **Tension Alimentation** | 230 V / 50 Hz | | |
| **Source** | Tube Fluorescent TL5 / 840 | | |
| **Ballast** | Electronique séparé | | |
| **Culot** | G5 | | |
| **Sortie Alimentation** | fixe | | |
| **Consommation** | 25 W | 58 W | 85 W |
| **Dimensions** | 674 x 50 x 50 mm | 1274 x 50 x 50 mm | 1574 x 50 x 50 mm |
| **Montage** | Applique murale - Horizontalement uniquement | | |
| **Poids** | 1,5 Kg | 2,5 Kg | 3,5 Kg |
| **IP** | 20 | | |
| **Classe** | I | | |