



CERT: 14303

Nº SEC: 585062



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 16693, de fecha 24/03/2024).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: 585062	Certificado tipo: 28703
Solicitud de aprobación: E-022-14-17394	Fecha solicitud: 14/07/2025
Certificado de aprobación: E-022-14-14303	Fecha certificado: 30/01/2026
Tipo de certificación: Seguridad	Sistema de certificación: 022-2b-ISOCASCO5
Protocolo de ensayos: PE Nº 3/06:2018 : 16.10.2018	
Norma: IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013; IEC 61008-2-1:1990	
Estado: VIGENTE	

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **LEGRAND BTICINO CHILE SPA**
DIRECCIÓN: **Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE, INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **Interruptor diferencial DX³- 2P y 4P 230 y 400Vac tipo B 30mA y 300mA**
MODELO: **411956, 411957, 411961, 411962, 411966, 411967, 411971, 411972**
MARCA: **LEGRAND** PAIS ORIGEN: **FRANCIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**
FABRICANTE: **Legrand France (290)**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **290 AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG - FRANCE**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE-INTENSIDADES INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN, TIPO B

Tensión nominal	230Vac, 400 Vac	Frecuencia nominal	50/60Hz	Capacidad de ruptura	Inc 10kA
Nº de polos	2 y 4	Corriente	40, 63A; Id 30 mA, 300mA	Desechable	Si
Uso	Instalaciones / Domiciliarias / Industriales				

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: E-061-14-11586
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación:
TAMAÑO LOTE: **No procede** FECHA FABRICACIÓN: **No procede** Nº SERIE: **No procede**

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - LCIE	169459-757239; 169459 - 757239/1 al 169459-757239/7
Informe de Auditoría de Fábrica - LCIE	CB008 - 18644
Informe de Auditoría - INGCER	E-022-CII-579/2025

USO DEL PRODUCTO

Comercial ☐ Industrial ☒ Doméstico ☒ Otro ☐

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.
- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO, a partir de 30/01/2026 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.
Control regular ☐ Control de Fabricación ☒ Control de Comercio ☒ Auditorías de Seguimiento ☒

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.

Ing. Sandra Jeannette Rodríguez Lara
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación



Tamaño Mínimo Etiqueta:
22x30 milímetros



Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm

Construcción de la Etiqueta

Zona libre

alrededor del código QR:

Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del

Código QR para etiqueta de 22x30mm:
16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:
Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado



Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres



Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C



Zona Quieta

El Código QR debe tener
un área libre en cada uno
de sus lados

Sello Ejemplo 2:



Tamaño Mínimo Etiqueta:
22x30 milímetros



Ejemplo: Etiqueta de 22X30 mm

Construcción de la Etiqueta

Zona libre

alrededor del código QR:

Para etiqueta de 22x30 mm
dejar margen de 3 milímetros aprox.
alrededor del QR.

Tamaño del

Código QR para etiqueta de 22x30mm:
16 x 16 milímetros

Números para etiqueta de 22x30:
Fuente: Arial tamaño 7 puntos

Proporción:

Si la etiqueta es más grande se deben mantener proporciones de espaciado



Color Números:
Azul Pantone 648 C

Color QR: Negro

Caracteres: Máximo 13 caracteres



Colores

Azul Pantone 648 C
Celeste Pantone Cyan C



Zona Quieta

El Código QR debe tener
un área libre en cada uno
de sus lados

QR. 0000000585062

