



L C I E

Licence / License

**N° : T 13009 / 817395**

Titulaire :

License Holder:

URA5 RUE JEAN NICOT
93691 PANTIN CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :

Factory:

2034BA

Produit :

Product:

BAES + BAEH pour locaux à sommeil /
BAES + BAEH for sleeping premises

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

PRACTICE - 119 848, 119 849

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2024+A11:2024
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN IEC 60598-2-2:2024
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-805:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-803:2005
NF 413:2006

Documents pris en compte :

Relevant documents:

TR N° 28840179-817399 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 13009 / 762319 du/of 09/04/2021 Mise
à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the
evolution of the standard(s) et/and Ajout d'une batterie /
Adding a battery

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses,

03/09/2026

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date

:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeur / Value
Type	119 848 : AutoDiag 119 849 : Adressable
Tension assignée / Rated voltage	230
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60
Puissance assignée / Rated power	1 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	40
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	BAES : 45 lm à 1h BAEH : 8 lm à 5h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	BAES : Ni-Cd 2 x 1,2 V / 0,8Ah - ARTS ENERGY 2VST AAL Ni-Cd 2 x 1,2 V / 0,8Ah - BST AA800HT Ni-Cd 2 x 1,2 V / 0,8 Ah - JYH AA800GT-B2JS BAEH : Ni-Cd 2 x 1,2 V / 0,8Ah - ARTS ENERGY 2VST AAL Ni-Cd 2 x 1,2 V / 0,8Ah - BST AA800HT Ni-Cd 2 x 1,2 V / 0,8 Ah - JYH AA800GT-B2JS
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	BAES : 2 LEDs BAEH : 2 LEDs
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	2 LEDs
Télécommande/Remote control	Oui / yes
Autres / Other	Enjoliveurs + pictogrammes (voir ci-dessous)

Enjoliveur	Couleur
Evacuation	
168130	Blanc ou à peindre
168132	Gris argent
168134	Gris Acier
168136	Gris anthracite
168142	Cuivre

Porte pictogramme	Désignation
168150	Issues de secours + flèche droite
168151	Issues de secours + flèche haute
168152	Issues de secours + flèche bas