



CLASSE300X

Sencillo para todos. Perfecto para ti.



#ImprovingLives

bticino
Una marca de | **legrand**

BTICINO, REFERENTE MUNDIAL EN VIDEOPORTEROS, DISEÑA Y FABRICA LAS SOLUCIONES MÁS INNOVADORAS EN SU PLANTA DE ERBA (ITALIA), EL CENTRO DE EXCELENCIA DE LA ELECTRÓNICA DEL GRUPO LEGRAND.

Cada producto es el resultado de una exhaustiva investigación que combina tecnología punta y estilo italiano, auténtica expresión de diseño y calidad superior.

Desde el concepto hasta el producto final, todas las soluciones tecnológicamente más avanzadas cobran vida en Italia, donde la calidad, la innovación y la artesanía se fusionan en una cadena de producción propia, símbolo de la excelencia del saber hacer italiano. Un valor distintivo que se expresa plenamente en los nuevos productos Clase 300X.



Índice

Clase 300X

- 4. Diseño
- 6. Concepto
- 8. Simplicidad de interacción
- 10. La tecnología
- 12. Acabados
- 14. Sostenibilidad
- 16. App Home + Security

Características técnicas

- 18. Instalación
- 20. Configuración
- 22. Tipos de instalación
- 24. Conexiones y funciones
- 25. Características principales

Catálogo y dimensiones

- 26 - 30 Catálogo
- 31. Dimensiones
- 32. Herramientas en línea
- 33. Completa tu instalación

Classe 300X

Diseño atractivo y cautivador

Diseño minimalista, gran innovación

El diseño limpio y monolítico del Classe 300X mejora y simplifica aún más la experiencia del usuario, integrando discretamente la tecnología en el entorno doméstico. Esta filosofía refleja el enfoque de BTicino de fusionar la estética y la tecnología, ocultando la complejidad técnica en favor de una experiencia de usuario fluida e intuitiva.



El Classe 300X destaca por sus acabados refinados y su impactante efecto visual, en línea con las exigencias de la vida contemporánea. Los materiales de primera calidad y las líneas minimalistas se fusionan en un diseño cautivador que decora e innova, integrándose perfectamente en cualquier ambiente residencial moderno y de alta gama. Descubre la armonía entre forma y función, para ofrecer una experiencia de usuario sencilla, elevada e intuitiva.

Pantalla táctil de 7 pulgadas, totalmente de vidrio, para proporcionar una experiencia visual superior y un diseño elegante.

Tan solo 19 mm de grosor y una relación entre pantalla y superficie entre las más altas del mercado.

Los símbolos iluminados y las señales visuales guían la interacción de forma intuitiva.

Classe 300X

Un concepto inteligente,
solo dos teclas.

El nuevo videoportero Classe 300X ha sido diseñado para ofrecer una simplicidad de interacción sin precedentes, redefiniendo la experiencia del usuario en el sector de los videoporteros residenciales.



Racionalidad en su máxima expresión.

Diseño inclusivo, tecnología intuitiva, gestos sencillos. Así es como BTicino ha redefinido la experiencia de usuario.

En el centro de esta innovación se encuentra una nueva e intuitiva interfaz gráfica que, combinada con tan solo **dos teclas o botones físicos**, garantiza una interacción sencilla, inmediata y segura. Estos dos controles físicos están dedicados a las funciones principales de responder a la llamada y abrir la puerta, lo que hace que su manejo sea accesible para todos los usuarios. Todas las demás funciones, incluidas las personalizaciones, se pueden gestionar digitalmente a través de la pantalla táctil.



Notificaciones al usuario con indicaciones luminosas, multicolor y parpadeantes.

Classe 300X

Simplicidad de interacción sin precedentes




Acceso aún más rápido al contenido

La página de inicio del dispositivo se adapta automáticamente a la configuración de la instalación, ofreciendo una experiencia de usuario personalizada y modular. Esta «experiencia de usuario modular» facilita y simplifica la navegación, permitiendo asimismo un acceso más rápido al contenido y a las funciones preferidas por el usuario. La extrema simplificación de los controles es clave para mejorar la accesibilidad y la seguridad de la instalación.



Interfaz sencilla a la vez que avanzada

Los gráficos de la pantalla del Classe 300X están diseñados para facilitar la gestión diaria del hogar a través de una interfaz moderna, clara e intuitiva. Todas las funciones principales, como ver quién llama a la puerta, abrir el portón, encender las luces o recibir notificaciones, están siempre al alcance de la mano. La experiencia del usuario es fluida, con controles visuales bien organizados y un diseño que se adapta a los hábitos de toda la familia. **Tecnología inteligente, diseñada para que sea realmente sencilla y accesible para todos.**



Classe 300X


Tecnología avanzada al alcance de todos



Classe 300X: diseñado para que sea sencillo y fácil de usar por cualquier persona.

El videoportero Classe 300X integra una pantalla táctil de 7" con una resolución de 1024 x 600 píxeles que ofrece imágenes nítidas y de alta calidad.


Gracias al cancelador de eco digital integrado, el audio se escucha con claridad y sin interferencias. La conectividad Wi-Fi 6 de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) garantiza un control remoto aún más rápido y estable, totalmente integrado con la app BTicino Home+Security.




Pantalla táctil de 7" con
resolución de 1024 x 600 píxeles



Cancelador de eco
digital integrado



Conexión de 2 hilos
y conectividad Wi-Fi 6



Classe 300X
Acabado
Dark



Classe 300X
Acabado
Light



Diseño esencial, elegancia absoluta.

El acabado Dark realza las líneas refinadas del Classe 300X, con una superficie de vidrio de pantalla completa que proporciona una experiencia visual inmersiva y contemporánea. Un equilibrio perfecto entre tecnología y estilo para cualquier entorno moderno.



El Classe 300X en acabado Light **presenta una elegancia discreta y acogedora.**

Más tradicional que la versión Dark, el acabado blanco encaja de forma natural en los entornos domésticos, transmitiendo una sensación de continuidad, tradición y familiaridad tranquilizadora.

Classe 300X

Cada detalle habla de sostenibilidad

Cada material, cada componente y cada detalle parten de una idea precisa: reducir el impacto medioambiental y aumentar el valor. No se trata solo de eficiencia, sino de un nuevo concepto de responsabilidad en el que cada mejora, incluso técnica, es un paso hacia un futuro sostenible.

Materiales que renacen: plástico y vidrio reciclados.

La carcasa está diseñada para que sea duradera y respetuosa con el medioambiente.

Versión Dark: fabricada con más del **80 % de plástico reciclado mecánicamente**, para dar una nueva vida a los materiales existentes.

Versión Light: **más del 25 % de plástico reciclado químicamente**, una opción que permite un alto rendimiento técnico, pero con un menor impacto medioambiental.

Vidrio: un material reciclable, sinónimo de transparencia y calidad.

Cero plástico, solo materia: embalaje 100 % libre de plástico y con certificación FSC.

Embalaje fabricado con papel y cartón.

100 % libre de plástico.

Certificación FSC mixta, que garantiza una cadena de suministro responsable y un abastecimiento procedente de bosques gestionados de forma sostenible.



Eficiencia que reduce el impacto medioambiental: menor consumo y componentes más ligeros.

Un diseño más eficiente incluso en los momentos invisibles:

-31 % de consumo en modo de espera en comparación con el modelo anterior. Ahorro silencioso que reduce los residuos y los costes medioambientales.

CO₂ bajo control.

Un ciclo de vida diseñado para reducir el impacto medioambiental:

-33 % de emisiones de CO₂ en comparación con el modelo anterior. Este resultado se ha conseguido gracias a un menor consumo, unos componentes electrónicos y una pantalla más ligeros y al uso de materiales reciclados.

>80 %
de plástico reciclado
en la versión Dark

100 %
embalaje libre
de plástico

-31 %
consumo en
modo stand-by*

-33 %
de emisiones
de CO₂*

(*) en comparación con el modelo anterior del Classe 300X.

Clase 300X

Siempre vigilante con la app Home + Security



La mejor app para un hogar seguro.

Tanto si estás en casa como fuera de ella, nuestra app te avisa inmediatamente si alguien llama a la puerta, detecta movimientos sospechosos y te permite activar las cerraduras de las puertas con un simple gesto. Un diseño sencillo y claro para ofrecerte lo que realmente importa: tranquilidad.




Home + Security




- Avisos y notificaciones de llamadas entrantes,
- activación remota de cerraduras eléctricas,
- cronología de eventos pasados,
- gestión de hasta 20 viviendas con una sola cuenta,
- una interfaz sencilla e intuitiva.




Llamada entrante
Recibe una notificación cuando alguien llama



Ver quién llama
Responde a la llamada y abre la puerta al mensajero



Comprobación de eventos
Comprueba quién te ha llamado y si te ha dejado un mensaje



Acciones rápidas

- Activar las cerraduras eléctricas
- Activar las luces temporizadas de la escalera
- Llamar a casa/intercomunicador
- Activar las cámaras
- Gestionar el contestador automático del videoportero


Classe 300X

Instalación



Para el usuario final

La gestión es autónoma e intuitiva: el cliente puede gestionar todas las configuraciones de la red Wi-Fi y la app Home + Security, guiándose por la información clara que aparece en la pantalla del videoportero y en el menú de la app Home + Security.



Mismas reglas de instalación que para las unidades interiores de vídeo de 2 hilos

El Classe 300X destaca por su **extraordinaria simplicidad y rápida instalación**. Es una solución versátil que solo requiere **2 hilos no polarizados** para la conexión, lo que hace que la instalación sea fácil y a prueba de errores.

Basta con instalar la unidad, conectar los dos hilos BUS y configurar los parámetros principales de la instalación (como las direcciones SCS de la placa exterior y de la unidad interior).

No se requiere ningún trabajo adicional complejo.




Instalación en superficie y de sobremesa

Instalación en superficie mediante el soporte suministrado, sin necesidad de obras de albañilería. Se puede instalar sobre una mesa con el soporte accesorio (**344632**), que debe adquirirse por separado.

Clase 300X

Configuración



Configura el modo de funcionamiento. En función del valor introducido, se implementará una función y aparecerán uno o varios iconos específicos en las secciones Cámara y Favoritos de la página de inicio.



Define la dirección de la placa exterior donde se activará la apertura de la puerta y el encendido automático de la cámara.



Dirección del dispositivo en el videoportero.

El Clase 300X debe configurarse para que funcione correctamente. La configuración se puede realizar de dos maneras:

- insertando físicamente los configuradores en las bases correspondientes situadas en la parte posterior del videoportero.
- o en modo avanzado (directamente desde la pantalla táctil), a través de la sección de configuración y las pantallas del dispositivo.

En el modo «Configuración física», los objetos se añaden en las secciones de cámara y favoritos.

No es posible añadir objetos adicionales, sino solo personalizar el nombre de los que se crean automáticamente.





Advertencia: La configuración del dispositivo realizada a través de los configuradores físicos NO PUEDE SER MODIFICADA DESDE EL MENÚ

Inmediato y sencillo de asociar con la app Home + Security

Una vez instalado y configurado, el Clase 300X está listo para asociarse con la **App Home + Security** (disponible para Android e iOS). Gracias a la conectividad Wi-Fi del Clase 300X, la app permite gestionar de forma remota las principales funciones del sistema de videoportero, como recibir llamadas, activar cerraduras eléctricas, activar la placa exterior, ciclar cámaras, actualizar el firmware y gestionar activaciones adicionales.

La asociación es sencilla e inmediata. **Basta con seguir unos sencillos pasos guiados para vincular la app con el videoportero.**




La conexión a la nube específica configura automáticamente la red doméstica de forma segura, sin necesidad de intervenir en el router de la vivienda. El videoportero transfiere todos los parámetros de la instalación de videoportero de 2 hilos a la app, incluidas las cámaras, las cerraduras y las activaciones. Mediante el smartphone y la app, es posible ver los dispositivos móviles asociados y elegir entre desvincularlos o eliminarlos en cualquier momento.

Para chalets y viviendas unifamiliares o adosados



Información para el instalador

- Conectividad integrada para una conexión constante con el hogar.
- Completa la instalación con las soluciones de seguridad with Netatmo: cámaras exteriores e interiores, alarmas, sensores de apertura, detectores de humo, para obtener una protección sencilla, inteligente y completa del hogar.
- Una única app (Home + Security) para las funciones de videoportero y la seguridad de la vivienda.
- El trabajo del instalador no cambia; mayor facilidad de uso para el usuario final



Para el edificio de apartamentos o el entorno multifamiliar




Información para la inmobiliaria y el instalador

- Preparación de la instalación para un solo apartamento pensando en futuras ampliaciones con soluciones de seguridad Netatmo. Dejando al usuario final la libertad de personalizar su hogar más adelante.
- Una única app (Home + Security) para las funciones de videoportero y la seguridad de la vivienda.
- Solución flexible, adecuada para cualquier contexto y adaptable a cada cliente.

Advertencia: En sistemas multifamiliares (entornos de apartamentos) es posible instalar hasta 10 unidades del videoportero Classe 300X sin necesidad de una fuente de alimentación adicional. Para instalaciones con más de 10 unidades interiores, se requiere una fuente de alimentación adicional 346020 por cada Classe 300X.


(*) Nota: Para determinar el tamaño de los sistemas multifamiliares, consulta la Guía Técnica – Reglas Generales de Instalación del Sistema 2 Hilos.



Clase 300X


Conexiones y funciones

Vista frontal



- 1 - Indicación de señal Wi-Fi
- 2 - Indicación de la hora
- 3 - Pantalla táctil de 7 pulgadas
- 4 - Menú "Favoritos"
- 5 - Estudio profesional (oficina) (ON = Activado)
- 6 - Tono de llamada (🔔 = Activado) (🔕 = Desactivado)
- 7 - Menú de ajustes
- 8 - Tecla física para activar la cerradura
- 9 - Micrófono
- 10 - Tecla física para activar/desactivar la comunicación de audio
- 11 - LED multicolor que indica el estado de funcionamiento
- 12 - Área de notificación
- 13 - Área de la cámara

Vista trasera



- 14 - Altavoz
- 15 - USB-C para actualización de firmware
- 16 - Bornes (—+—) para la conexión del pulsador de llamada de planta
- 17 - Bornes de conexión al BUS SCS/ 2 hilos
- 18 - Bornes (1 - 2) para alimentación suplementaria
- 19 - Bornes (5M - 1) para conexión de timbre adicional
- 20 - Alojamiento para fijación de la base de sobremesa (334632)
- 21 - Microinterruptor ON/OFF para activar la fuente de alimentación adicional
- 22 - Alojamiento de los configuradores (N-P-M)
- 23 - Microinterruptor ON/OFF de terminación de línea
- 24 - Microinterruptor ON/OFF para la función «cerradura segura»
- 25 - Microinterruptor master/slave

Clase 300X

Principales características y funciones



344743



344742

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla táctil LCD en color de 7"
- Comunicación manos libres
- Acabados Dark y Light
- Instalación en superficie mediante el soporte suministrado
- Instalación de sobremesa con la base como accesorio (344632)
- Disponible en kit - (363942 - 363943 - 377142 -377143)

FUNCIONES DISPONIBLES DESDE EL VIDEOPORTERO

- Activación de la cerradura eléctrica de la puerta
- Activación de la luz de la escalera
- Activación de la placa exterior/ ciclado de cámaras
- Intercomunicador
- Llamada a planta
- Estudio profesional (personalizable)
- Contestador de videoportero
- Modo Master/Slave
- Cerradura segura
- Conectividad Wi-Fi
- Gestión de notificaciones
- Acceso rápido: funciones favoritas/más utilizadas
- Control de favoritos
- 15 tonos de llamada disponibles

FUNCIONES DISPONIBLES DESDE LA APP HOME + SECURITY

- Responder a una llamada del videoportero
- Activación de la cerradura eléctrica de la puerta
- Activación de la placa exterior/ ciclado de cámaras
- Activación de la luz de la escalera
- Activación y supervisión de las cámaras inteligentes Netatmo
- Gestión de los dispositivos de seguridad Netatmo (sensor de humo, sirena de alarma antirrobo, sensor de apertura...)
- Contestador de videoportero
- Llamada de intercom desde el smartphone a la unidad interior de vídeo
- Historial de eventos



Catálogo

Clase 300X



344742 H + S



344743 H + S



344632



346020

Ref.	Videoportero Classe 300X - Acabado Light
344742	Videoportero conectado manos libres con 2 hilos/Wi-Fi, acabado light, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Dispone de dos teclas físicas para responder/finalizar llamadas, activar la placa exterior y activar la cerradura de la puerta. El resto de funciones del videoportero, como la activación de la placa exterior, el ciclado de las cámaras, la activación de la cerradura adicional, el contestador del videoportero, el control de la luz de la escalera, intercom, etc., se gestionan a través de menús específicos y la pantalla táctil. Dispone de un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Señales visuales LED para: Estado de la conexión a la red Wi-Fi, información/notificaciones y exclusión de llamadas. Mediante la pantalla táctil, es posible acceder a la lista de notificaciones, así como a tus comandos favoritos de videoportero. Funciones avanzadas «Estudio profesional» y «No molestar»: personalizables y programables por día/hora. Posibilidad de comunicación de voz con la centralita, si está presente en la instalación, tras una llamada concreta. El dispositivo puede configurarse conectando físicamente los configuradores o utilizando el menú y la pantalla táctil, lo que dará mejores posibilidades de personalización de las funciones y textos asociados. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videoportero puede conectarse a routers de banda de 5 GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS): recepción de llamadas, apertura de la cerradura de la puerta, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de «Estudio profesional» y «No molestar». Mediante la app Home + Security también es posible gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo. 15 tonos de llamada diferentes disponibles. Instalación en superficie con el soporte incluido e instalación de sobremesa (con el accesorio 344632) que se vende por separado. Fabricado con más del 25 % de plástico reciclado químicamente. Diseñado, desarrollado y fabricado en Italia.

Ref.	Videoportero Classe 300X - Acabado Dark
344743	Como el videoportero 344742 pero con acabado dark. Fabricado con más del 80 % de plástico reciclado mecánicamente.
344632	Soporte de sobremesa para el videoportero Soporte accesorio para la instalación de sobremesa de los videoporteros Classe 300X (344742 - 344743).
346020	Fuente de alimentación adicional 2 DIN Fuente de alimentación adicional de 2 DIN que se utilizará para alimentar localmente llos videoporteros Classe 300X mediante los bornes (1 – 2).



Soluciones de kit con el Classe 300X



363942



377142

Las soluciones prácticas y completas de los kits simplifican la instalación y garantizan la máxima compatibilidad y capacidad de ampliación de la instalación. Con la compra de una única referencia, el kit contiene todos los materiales necesarios, junto con instrucciones técnicas detalladas para la instalación, conexión, puesta en marcha y ampliación de la instalación.

Las nuevas soluciones de kit con con la placa exterior Línea 3000 y el Classe300X y con la placa exterior Sfera New y el Classe300X ofrecen una experiencia de vídeo optimizada, gracias a la pantalla táctil de 7 pulgadas con una resolución de 1024 x 600 píxeles y a la cámara integrada en las placas Línea 3000 y Sfera New, ahora aún más mejorada.

El resultado es una visión más nítida y detallada.



Catálogo

Kit de Linea 3000 - Classe 300X



Ref.	Kit de Linea 3000 acabado en negro con llaves RFID y Classe 300X acabado light
363942	Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe 300X (acabado light) y placa exterior Linea 3000 (acabado negro). Videoportero conectado manos libres 2 hilos/Wi-Fi, acabado light, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Equipado con un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videoportero puede conectarse a routers de banda de 5 GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS): recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de «Estudio profesional» y «No molestar». A través de la app Home + Security, también se pueden gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo (cámaras exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena de interior y detector de humo). Esto te permite crear rápidamente y con facilidad una instalación de seguridad inteligente. Placa exterior Linea 3000 con cubierta frontal de zamak acabado negro y lector de proximidad con un kit de llaveros RFID de colores y dos discos transparentes para la apertura de la puerta. Puede instalarse en superficie o empotrado con accesorios específicos: Caja de empotrar (350020) y marco de montaje + caja de empotrar (343063), que debe adquirirse por separado. Se puede equipar con la visera contra la lluvia (343053), que debe adquirirse por separado. La placa exterior tiene un índice de protección IP54 e índice de protección contra impactos mecánicos IK10.

Ref.	Kit de Linea 3000 acabado en negro con llaves RFID y Classe 300X acabado dark
363943	Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe 300X (acabado dark) y placa exterior Linea 3000 (acabado negro). Videoportero conectado manos libres 2 hilos/Wi-Fi, acabado dark, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Equipado con un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videoportero puede conectarse a routers de banda de 5 GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS): recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de «Estudio profesional» y «No molestar». A través de la app Home + Security, también se pueden gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo (cámaras exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena de interior y detector de humo). Esto te permite crear rápidamente y con facilidad una instalación de seguridad inteligente. Placa exterior Linea 3000 con cubierta frontal de zamak acabado negro y lector de proximidad con un kit de llaveros RFID de colores y dos discos transparentes para la apertura de la puerta. Puede instalarse en superficie o empotrado con accesorios específicos: Caja de empotrar (350020) y marco de montaje + caja de empotrar (343063), que debe adquirirse por separado. Se puede equipar con la visera contra la lluvia (343053), que debe adquirirse por separado. La placa exterior tiene un índice de protección IP54 - protección contra impactos mecánicos IK10.

Ref.	Contenido del kit	Cantidad
343093	Placa exterior Linea 3000 con acabado zamak negro	1
344742	Videoportero Classe 300X con acabado light	1
346050	Fuente de alimentación 6 DIN	1
346250	Accesorio de relé de cerradura	1
348260	Juego de tarjetas llave de colores para apertura de puertas	1
	Juego de discos transparentes para apertura de puerta	1

Ref.	Contenido del kit	Cantidad
343093	Placa exterior Linea 3000 con acabado zamak negro	1
344743	Videoportero Classe 300X con acabado dark	1
346050	Fuente de alimentación 6 DIN	1
346250	Accesorio de relé de cerradura	1
348260	Juego de tarjetas llave de colores para apertura de puertas	1
	Juego de discos transparentes para apertura de puerta	1

Catálogo

Kits de Sfera New - Classe300X



Ref.	Kit Sfera New y Classe300X acabado light
377142	Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe300X (acabado light) y placa exterior Sfera New Videoportero manos libres 2 hilos/Wi-Fi, acabado light, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Equipado con un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videoportero puede conectarse a routers de banda 5GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS); recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de "Estudio profesional" y "No molestar". A través de la app Home + Security , también se pueden gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo (cámara exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena interior y detector de humo). Esto te permite crear rápidamente y con facilidad una instalación de seguridad inteligente. La placa exterior Sfera New en acabado aluminio con cámara HQ de gran angular, se instala empotrada con caja 350010 incluida.
Ref.	Contenido del kit
	Placa Sfera New
344742	Videoportero Classe300X con acabado light
346050	Alimentador 6 DIN
350010	Caja de empotrar 1 módulo

Ref.	Kit Sfera New y Classe300X acabado dark
377143	Kit unifamiliar con videoportero conectado manos libres Classe300X (acabado dark) y placa exterior Sfera New Videoportero manos libres 2 hilos/Wi-Fi, acabado dark, con pantalla LCD táctil horizontal de 7", resolución 1024 x 600 píxeles. Equipado con un cancelador de eco digital para obtener una mejor calidad de audio. Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, el videoportero puede conectarse a routers de banda 5GHz o 2,4 GHz para aprovechar las funciones disponibles en la app Home + Security (disponible para Android e iOS); recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de eventos, activación de la placa exterior, ciclado de cámaras y funciones avanzadas de "Estudio profesional" y "No molestar". A través de la app Home + Security , también se pueden gestionar los productos de la gama de seguridad Netatmo (cámara exterior e interior, sensores de puertas y ventanas, sirena interior y detector de humo). Esto te permite crear rápidamente y con facilidad una instalación de seguridad inteligente. La placa exterior Sfera New en acabado aluminio con cámara HQ de gran angular, se instala empotrada con caja 350010 incluida.
Ref.	Contenido del kit
	Placa Sfera New
344743	Videoportero Classe300X con acabado dark
346050	Alimentador 6 DIN
350010	Caja de empotrar 1 módulo




Classe 300X

Sencillo para todos.
Perfecto para ti.



Dimensiones



Clase 300X

AVISOS LEGALES

Para poder utilizar el servicio de desvío de llamadas del videoportero en smartphones, el cliente debe disponer del equipo técnico necesario para acceder a la red de Internet, mediante un contrato con un proveedor de servicios de Internet (ISP).

BTicino no asume ninguna responsabilidad y no interviene en los acuerdos entre el cliente y el ISP.


El acceso a algunos servicios adicionales de BTicino, más allá de las funciones básicas del videoportero Classe 300X, requiere la instalación de la app Home + Security en el dispositivo móvil del cliente.

Estos servicios permiten la interacción remota con el videoportero a través de una conexión a Internet.

El correcto funcionamiento de la integración entre el videoportero y la app depende de la calidad de la señal Wi-Fi, del tipo de contrato de Internet doméstico y del plan de datos del smartphone. Si alguno de estos factores no cumple los requisitos técnicos necesarios, BTicino no se hace responsable de ningún funcionamiento incorrecto o fallo.

También hay que tener en cuenta que el producto es compatible con un sistema VoIP de streaming, por lo que es fundamental comprobar que el contrato de datos firmado no impida su uso. Ten en cuenta también que el uso del servicio remoto a través de la aplicación implica un consumo de datos, cuyo coste corre a cargo del cliente y depende de las condiciones contractuales con el proveedor de servicios de Internet.

Herramientas de diseño, presupuesto y personalización en línea



YouDiagram

Software para el diseño y la presupuestación de instalaciones de portero automático de audio y vídeo BTicino (2 hilos, IP, 8 hilos, analógico).

Ofrece la posibilidad de crear un diagrama unifilar del sistema, que luego se puede exportar en formato PDF y DXF, seleccionar los productos y sus acabados, configurar los dispositivos y comprobar los consumos de corriente.

Puede descargarse en: <https://www.bticino.com/tools/design-software/youdiagram>



Configurador del videoportero

Aplicación web para la configuración y presupuestación de instalaciones de portero automático de audio y vídeo para viviendas unifamiliares y plurifamiliares.

Esto permite hacer lo siguiente:

1. **Creación de la instalación**, dependiendo del tipo de sistema y de las características del inmueble.
2. **Obtener un presupuesto**. Al final de la configuración, se genera una lista detallada y completa de los materiales.
3. **Acceder al proyecto en cualquier momento**. Acceder al área restringida para ver o modificar el proyecto.

Accesible desde: <https://www.tegui.es/configurador-web>

PRESENCIA MUNDIAL

LEGRAND OPERA EN EL MERCADO MUNDIAL, CON INSTALACIONES EN CASI 90 PAÍSES Y PRODUCTOS VENDIDOS EN CASI 180.

La experiencia del Grupo, la amplitud de su oferta adaptada a los mercados locales y su presencia internacional convierten a Legrand en un referente mundial.

Videoportero

Soluciones de instalación para placas exteriores BTicino y Tegui

Completa tu instalación con la placa exterior que prefieras.



LINEA 3000

Específicamente concebida **para chalets y viviendas unifamiliares**, Linea 3000 es una elegante y resistente placa exterior. Esta solución, aún más refinada gracias al zamak (acabado gris o negro), combina a la perfección innovación tecnológica y diseño.

LINEA 5000

Ideal para la «digitalización» de entornos multifamiliares, lleva el acceso a los edificios modernos a un nivel superior. Con una gran pantalla táctil de 7", una cámara gran angular de alta calidad, filtros digitales y una interfaz gráfica moderna e intuitiva, se integra perfectamente en los edificios contemporáneos.

SFERA

Las placas exteriores Sfera New y Sfera Robur se caracterizan por su excelente diseño, estilo, robustez y una completa gama de funciones.

Están disponibles en dos versiones. Los módulos electrónicos son compatibles con ambas versiones, lo que permite simplificar al máximo los productos en el almacén.

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es
www.bticino.es



bticino.es



youtube.com/LegrandGroupEs



linkedin.com/company/LegrandGroupEs



twitter.com/BTicino_es



facebook.com/BTicino.es



instagram.com/BTicino.es