

CARACTERISTIQUES PRODUIT

BAPI



www.ura.fr

Désignation	BAPI SATI AUTODIAG
Référence	114 001
Fonction	Bloc autonome portable d'intervention
Flux Assigné (Lumens)	100 ou 45 lm
Sources Lumineuses	LEDs
Autonomie	1 h à 3 h (en fonction du flux lumineux)
Technologie	SATI Autodiag
Mode de fonctionnement	BAES ou BAPI
Poussoir 4 positions	<ul style="list-style-type: none"> - Arrêt - Allumage pleine puissance (100 lm / 1 h) - Allumage pleine autonomie (45 lm / 3 h) - Clignotement
Pose	Mural ou libre
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 55 / IK 08
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	1,3 W
Fonctions avancées	<ul style="list-style-type: none"> - Système de repérage secteur absent - Support mural avec chargeur intégré - Poignée inclinable - Insert magnétique pour pose sur support métallique

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.