

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Source centrale 230 VAC - 5000 VA
Référence	210 515
Type	Permanent
Alimentation	230 VAC +/- 10%, 50Hz
Utilisation	230 VAC / +/- 3% sur batteries
Puissance d'utilisation	5000 VA
Courant max de sortie	18 A
Nombre de départs protégés	6
Autonomie	1 heure à puissance nominale
Contacts secs inverseurs de signalisation déportée	Défaut général / Fin d'autonomie proche / Absence réseau
Conforme à la norme	NF EN 50 171
Contrôle	Afficheur alphanumérique + voyants défaut
Enveloppe	Métal
Classe	I
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Pose	Au sol
Dimensions du cadre H x L x P (mm)	910 x 900 x 500
Poids avec batteries	350 Kg

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.