

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	ECS ADR XL3
Référence	310 005
Fonction	Equipement de contrôle et de signalisation (SSI A)
Nombre de Bus	4 bus de détection rebouclés
Nombre maximum de points de détection	126 par Bus avec 504 maximum au total
Points de détection	Déclencheur manuel adressable et/ou détecteur automatique adressables et/ou organes intermédiaires
Nombre maximum de zones de détection	99
Unité de gestion d'alarme (UGA)	- 2 sorties de diffuseurs sonores et/ou lumineux - 32 diffuseurs sonores maximum par ligne - Puissance disponible sur les 2 lignes : • 24 V / 1.2 A avec alimentation interne • 24 V / 2 x 1.2 A avec alimentation externe
Contact auxiliaire UGA	- RCT 48 V / 1 A, 24 V / 2 A, - Permettant de raccorder 16 BAAS du type Sa ou SaMe avec ou sans flash
Nombre maximum de TRC et/ou TRE	-5 avec alimentation interne -31 avec alimentation externe
Isolateurs de court circuit sur les Bus de détection	-1 isolateur de court circuit tous les 32 points de détection adressables -16 isolateurs de court circuit au maximum par Bus
Organes intermédiaires	2 maximum par Bus

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.