


CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	CMSI 8 BOUCLES
Référence	320 100
Tension d'alimentation	230 Vac, +10%, -15% - 50Hz.
Batterie	12 Vcc / 7 Ah
Degré de protection	IP 30 / IK 07
Dimensions (mm)	452 x 248 x 129
CMSI conventionnel	Type 1
Fonction	alarme, compartimentage, désenfumage, arrêt des installations techniques
	Possibilité de raccorder 2 CMSI 8 à un ECS pour augmenter le nombre de fonctions
Fonction mise en sécurité	
Ligne de commande de DAS	8 avec contrôle de position (soit 8 zones de mise en sécurité ZS)
Type de DAS	à émission ou à rupture de tension avec ou sans contrôle de position
Nombre de DAS par ligne	avec contrôle de position : 5 maximum, sans contrôle de position : selon consommation
Alimentation des DAS	par alimentation externe 24 ou 48 Vcc de type AES
Consommation maximale par ligne de DAS	1,5A
	Possibilité de programmer 9 groupes de verrouillage interfonctions
	Possibilité de retarder le déclenchement des lignes de mise en sécurité
Fonction UGA	
Alarme restreinte	programmable de 0 à 5 mn

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Ligne de diffuseurs sonores (DS)	1 (soit 1 zone de diffusion d'alarme ZA)
Alimentation des DS	par alimentation externe de type AES 24 ou 48 Vcc
Consommation maximale de la ligne de DS	1,5A
Nombre maxi BAAS de type SA ou SAME	30
Autonomie UGA	12 h en veille
Contact auxiliaire	1 RCT 48 V / 2A