

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

| Désignation   | BAAS Pr 8 boucles   |
|---|---|
| Référence   | 337 732   |
| Fonction  | Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Pr  |
| Nombre de boucles de déclencheurs manuels                 | 8   |
| Nombre maximum de déclencheurs manuels par boucle         | 32  |
| Nombre de zones de détection                              | 8   |
| Nombre maximum de BAAS de type Sa/SaMe avec ou sans flash | 64 par relais (configuré en mode « BAAS »)<br>Soit 248 avec câble 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Relais paramétrables par micro-interrupteurs              | - 3 Relais 48V/1A (RCT)<br>- 1 Relais 230V/0.5A (RCT)                                 |
| Alarme restreinte   | Réglable de 0 à 5 mn  |
| Conforme aux normes                                       | NF C 48-150, NF S 61-936  |
| Certifié  | NF AEAS   |
| Tableau de synthèse (TRC)                                 | - 5 maxi sur alimentation interne<br>- 10 maxi avec alimentation externe              |
| Relais dérangement  | 1 relais (CT)   |
| Autonomie   | 12 heures   |
| Batterie non fournie                                      | 1 x 12 V / 1,2 Ah (réf. 386 004)  |
| Alimentation  | 230 Vac – 50/60 Hz  |
| IP / IK   | 30 / 07   |
| Dimensions (H x L x P)                                    | 230 x 320 x 85 mm   |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.