

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	Centrale UGA 2
Référence	337 742
Fonction	Centrale UGA 2 pour SSI de catégorie C, D ou E
Conforme aux normes	NF S 61-936 et NF EN 12101 10
Nombre de boucles de déclencheurs manuels	8
Nombre maximum de déclencheurs manuels par boucle	32
Nombre de zones de détection	8
Nombre de zones d'alarme	1
Nombre de lignes de dispositifs sonores et/ou lumineux d'alarme feu	3
Nombre de dispositifs sonores et/ou lumineux d'alarme feu par ligne	32 Courant global disponible sur les 3 lignes : - 750 mA par l'alimentation interne - 2, 25 A avec une alimentation externe
Nombre de BAAS de type Sa/SaMe avec ou sans diffuseur lumineux	16 par relais configuré en mode « BAAS »
Relais paramétrables par micro Interrupteurs	- 3 Relais RCT 48 V / 1 A, 2 A / 48 V - 1 Relais RCT 230 V / 1 A
Durée d'alarme générale	Réglable de 5 à 15mn
Durée d'alarme restreinte	Réglable de 0 à 5mn
Nombre maximum de tableaux répétiteurs	- Jusqu'à 15 TRE réf. 310 051 avec alimentation externe - Jusqu'à 15 TRE réf. 337 735
Relais Déangement général	1 relais CT, pouvoir de coupure : 24 V / 2 A ou 48 V / 1 A

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Désignation	Centrale UGA 2
Alimentation	230 V ~ 50Hz
Classe de sécurité électrique	II
Autonomie	72h sans tableaux de report 12 h avec tableaux de report alimentés par la centrale
Alimentation de secours	1 Batterie au Plomb 12 V 7 Ah (référence 386 003 non fournie)
Degrés de protection	IP 30 / IK 07
Dimensions (mm) L x H x P	320 x 230 x 85
Connectivité	1 port de communication GTC/IOT RS485 Protocole MODBUS
Fonction avancée	1 port USB femelle type B pour paramétrage par logiciel PC fourni