

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**



[www.ura.fr](http://www.ura.fr)

Désignation	Alarme technique 4 zones
Référence	956 004
Série	Alarme technique AT
Nombre de contacts	4
Types de contact	NO ou NF (paramétrage individuel par switch)
Pouvoir de coupure des contacts	230 V - 0,25 A / 24 V 1 A
Longueur des boucles	2000 m avec câble 1 paire 8/10 <sup>e</sup>
Autonomie	- 48 heures contact en NO - 24 heures contact en NF
Contact report	1 contact sec et 1 contact alimenté 12Vdc - 50 mA
Pose	Saillie
Classe	II
Degrés de protection	IP 30 / IK 07
Alimentation	230 V - 50/60 Hz
Batterie	Ni-Mh 12V / 600 mAh
Température de fonctionnement	- 10°C à +55°C
Dimensions L x H x P (mm)	265 x 150 x 153
Fonctions avancées	- Poussoir arrêt signal sonore - Poussoir de test voyants - Temporisation des relais à 30 s paramétrable par switch

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.