

CARACTERISTIQUES PRODUIT



www.ura.fr

Désignation	Télécommande de mise au repos BTM multifonctions
Référence	UR140136
Fonctions	- Permet la mise au repos des BAES SATI, conformément aux exigences du Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) – article EC14 : • lors des périodes de non exploitation d'un établissement. • après coupure volontaire de l'alimentation électrique de l'éclairage. • afin d'éviter la décharge des blocs lors de la reprise d'activité de l'établissement. - Pour les ERP comportant des locaux à sommeil : • de commander la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation des [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale. • de commander l'allumage de la fonction BAES d'évacuation des [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale, en l'absence d'alimentation générale. • de signaler localement, par LED rouge (), l'ouverture du contact SSI et l'état d'alarme d'évacuation. - Pour les ERP comportant des Espaces d'Attente Sécurisés (EAS) : • de commander l'allumage des BAES D.B.R (Dispositif de Balisage Renforcé) en cas d'alarme incendie. Cette télécommande permet aussi : • de forcer l'allumage des blocs en fonctionnement de secours lorsqu'ils sont alimentés. • de commander en une seule manoeuvre, à distance par inter à clé ou par automatisme, la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES. • de commander la mise au repos automatique des BAES après coupure volontaire ou automatisée de l'éclairage. • de commander la mise au repos ou l'allumage forcé par zone d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation. • de signaler sur un voyant rouge en face avant une défaillance potentielle de la batterie. • de tester le bon raccordement des blocs à la télécommande sans nécessiter de couper leur alimentation électrique. • de programmer l'heure des tests des BAES, lesquels sont réalisés par défaut automatiquement à l'heure de leur première mise sous tension et à un jour généré aléatoirement.
Capacité	Jusqu'à 600 BAES max.
Tension de sortie	TBTS

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Commandes en face avant	- Mise au repos des BAES (Extinction secteur absent) - Commande de ré-allumage des BAES (secteur absent) ou Allumage forcé des BAES (secteur présent)
Voyants en face avant	- Confirmation de commande d'extinction / allumage => Clignotement vert - Défaut batterie => rouge fixe - Déclenchement de l'alarme incendie => rouge fixe
Boitier	4 modules DIN - Fixation sur rail OMEGA
Capacité des bornes	Alimentation électrique : 2x1,5 mm ² Autres : 1x1,5 mm ²
Alimentation	230 V~ - 50/60Hz
Consommation	0,73 W - 5 mA
Classe	II
Batterie	Rechargeable, 8,4 V Ni-MH - Réf. UR111925