

Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA

courbe C - protection des départs




Protection des départs



4 091 50



4 092 24



Manette jaune = 16kA



4 092 79



4 093 64



Caractéristiques techniques p. 549
Performance des disjoncteurs p. 551

Conformes à la norme NF EN 60898-1

Pouvoir de coupure :

[10000] - NF EN 60898-1 - 400 V \sim (230 V \sim pour Uni + Neutre)

16 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim (230 V \sim pour Uni + Neutre)

Reçoivent les auxiliaires (p. 546)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Réf.	Unipolaires 230/400 V \sim	
	In (A)	Nbre de modules
Pour peigne HX ³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou câblage traditionnel		
Vis/vis		
4 091 25	1	1
4 091 26	2	1
4 091 27	3	1
4 091 29	6	1
4 091 31	10	1
4 091 33	16	1
4 091 34	20	1
4 091 35	25	1
4 091 36	32	1
4 091 37	40	1
4 091 38	50	1
4 091 39	63	1
4 091 40 ¹	80	1,5
4 091 41 ¹	100	1,5
4 091 42 ¹	125	1,5

Réf.	Uni + Neutre 230 V \sim	
	In (A)	Nbre de modules
Pour peigne HX ³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10		
Vis/vis		
4 091 45	2	1
4 091 48	6	1
4 091 50	10	1
4 091 52	16	1
4 091 53	20	1

Réf.	Bipolaires 230/400 V \sim	
	In (A)	Nbre de modules
Pour peigne HX ³ traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel		
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544-545)		
Pouvoir de coupure en 230 V \sim : 32 kA selon EN 60947-2		
Vis/vis		
4 092 13	1	2
4 092 14	2	2
4 092 15	3	2
4 092 17	6	2
4 092 19	10	2
4 092 21	16	2
4 092 22	20	2
4 092 23	25	2
4 092 24	32	2
4 092 25	40	2
4 092 26	50	2
4 092 27	63	2
4 092 28 ¹	80	3
4 092 29 ¹	100	3
4 092 30 ¹	125	3

Réf.	Tripolaires 400 V \sim	
	In (A)	Nbre de modules
Pour peigne HX ³ traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel		
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544-545)		
Vis/vis		
4 092 65	1	3
4 092 66	2	3
4 092 67	3	3
4 092 69	6	3
4 092 71	10	3
4 092 73	16	3
4 092 74	20	3
4 092 75	25	3
4 092 76	32	3
4 092 77	40	3
4 092 78	50	3
4 092 79	63	3
4 092 80 ¹	80	4,5
4 092 81 ¹	100	4,5
4 092 82 ¹	125	4,5

Réf.	Tétrapolaires 400 V \sim	
	In (A)	Nbre de modules
Pour peigne HX ³ traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel		
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544-545)		
Vis/vis		
4 093 47	1	4
4 093 48	2	4
4 093 49	3	4
4 093 51	6	4
4 093 53	10	4
4 093 55	16	4
4 093 56	20	4
4 093 57	25	4
4 093 58	32	4
4 093 59	40	4
4 093 60	50	4
4 093 61	63	4
4 093 62 ¹	80	6
4 093 63 ¹	100	6
4 093 64 ¹	125	6

1 : Non peignable



Sélectivité des disjoncteurs disponible sur XLPro³ Tool sur legrand.fr



Peignes HX³ pour répartition optimisée p. 510
Auxiliaires DX³ p. 546