




















PRINCIPE DE MONTAGE EN ENCASTRÉ								
	=		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 928-929)		Support universel (voir p. 928-929)		Mécanisme		Plaque (voir p. 928-929)
	MÉCANISMES	FINITIONS						
		 Blanc	 Noir mat	 Alu	 Blanc Antimicrobien ⁽¹⁾			
INTERRUPTEURS SPÉCIAUX ET COMMANDE TACTILE (p. 894)								
Interrupteur temporisé 2 modules	-	0 784 20	-	-	-			
Interrupteur horaire programmable 2 modules	-	0 784 25	-	-	-			
Commande tactile 2 modules	-	-	-	-	0 787 09			
VARIATEURS (p. 896)								
Variateur 2 fils sans neutre 2 modules	-	0 784 07	0 791 07L	0 792 07	-			
Variateur basique 2 fils sans neutre 2 modules	-	0 784 05	-	-	-			
Variateur 3 fils 1000 W avec neutre 2 modules	-	0 784 02	-	-	-			
Variateur pour ballast 0-10 V avec neutre 2 modules	-	0 784 04	-	-	-			
Commande auxiliaire pour télévariateur 2 modules	-	0 784 10	-	-	-			
Variateur de couleurs 1 zone 2 modules	-	0 784 03	-	-	-			

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface