

Mosaic™

variateurs universels 2 fils

Variateur pour lampes éco spécial rénovation



0 784 07

0 792 07

0 401 49

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929
Tableau de charges p. 898

Réf. Variateurs 2 fils sans neutre

S'installent en lieu et place d'un variateur ou d'un inter va-et-vient
Permettent la commande et la variation de tous types de lampes :

- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Halogène TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA
- Halogène TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA
- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
- Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA
- Incandescent : 3 W à 400 W

S'utilisent :

- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Intègrent la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
Allument et éteignent la lumière de façon progressive (2 secondes)
Pilotage par un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux (p. 893) chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
Consommation en veille : 0,1 W
Compatibles avec boîte d'encastrement prof. 40 mm
2 modules

Mécanismes

A équiper de plaque et de support Batibox (p. 928-929)

0 784 07

0 791 07L

0 792 07

- Blanc
- Noir mat
- Alu




Livré complet

Livré complet avec plaque et support Batibox

0 488 70L

- Blanc



Compensateur actif

A installer au plus proche de la source
Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompacte, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent)
Consommation : 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)

0 401 49



Mosaic™

variateurs



0 784 02

0 784 04

0 784 10

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929
Tableau de charges p. 898

Réf. Variateurs 230 V

Intègrent la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction
Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux (p. 893) chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

Variateur basique 2 fils sans neutre

Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :

- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique de type inductif : 40 VA à 600 VA
- Halogène 230 V : 40 W à 600 W
- Incandescent : 40 W à 600 W

Allume et éteint la lumière de façon progressive
2 modules

0 784 05

- Blanc



Variateur 3 fils 1000 W avec neutre


Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :

- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 100 VA à 1000 VA
- Halogène 230 V : 100 W à 1000 W
- Incandescent : 100 W à 1000 W

Allume et éteint la lumière de façon progressive
5 LEDs permettent de visualiser le niveau d'intensité du circuit
Installation dans boîte d'encastrement 2 postes et montage avec plaque 4/5 modules

0 784 02

- Blanc



Variateur pour ballast 0-10 V avec neutre

Permet la commande et la variation de tubes fluo à ballast électronique 0-10 V : 600 VA
2 modules

0 784 04

- Blanc



Commande auxiliaire pour télévariateur

Périphérique de télévariation qui permet le contrôle local d'un télévariateur distant
Pour commande des télévariateurs modulaires réf. 0 036 60/71 (p. 54), nécessite une alimentation réf. 346020 (p. 859)
2 modules

0 784 10

- Blanc

