

Mosaic™

fonctions de signalétique lumineuse, hublots, ronfleurs et sonnerie



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 928-929

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100000 heures

Réf.	Signalétique lumineuse 230 V~
0 785 20 0 785 21	Mécanismes intégrant des LEDs et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes 1 état - 2 modules 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W) Signalétique à LEDs blanches Signalétique à LEDs bleues
0 785 24	2 états - 2 modules Signalétique à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme (1 W)
0 785 22 0 785 23	1 état - 5 modules Signalétique à LEDs blanches (1 W) Signalétique à LEDs bleues (1 W)
0 785 11	Détecteur de balisage Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable Champ de détection 180° Portée 6 m 2 modules ○ Blanc
0 785 12	Voyant de balisage autonome Lors d'une coupure de courant, éclaire automatiquement grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie : 1 h) Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite...) Possibilité de coupure par télécommande réf. 0 625 20/21 (p. 1130) 2 modules ○ Blanc

0 785 01 0 785 51	Voyants antimicrobiens Pour fonctions témoin et lumineuse Livrés avec 4 étiquettes de couleur (rouge, orange, vert et bleu) 1 module Antimicrobien ⁽¹⁾ Simples 230 V (1 W) 12-24 V (0,2 W)
0 785 02 0 785 52	Doubles 230 V (1 W) 12-24 V (0,2 W)

Réf.	Hublot de balisage antimicrobien
0 785 10	Pour balisage de plinthe 230 V - 0,2 ou 1 W 2 modules ○ Blanc antimicrobien ⁽¹⁾
0 785 60 0 785 61 ² 0 785 62 0 785 63 ²	Hublots 2 modules 12-24 V~ / = - 0,6 W ● Rouge ○ Blanc ● Vert ● Bleu
0 785 70 0 785 71 0 785 72 ² 0 785 73 ²	230 V~ (0,2 ou 1 W) ● Rouge ○ Blanc ● Vert ● Bleu

0 766 40 0 766 41	Ronfleurs Niveau sonore 70 dB à 1 m 2 modules 8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA ○ Blanc 230 V~ - 50/60 Hz - Conso : 25 mA ○ Blanc
----------------------	---

0 766 42	Sonnerie à timbre électronique Niveau sonore 80 dB à 1 m 12-24-48 V~ - Conso : 5-9-17 mA 2 modules ○ Blanc
----------	---

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
2 : Produit commandable à l'unité

Voyant lumineux pour support p. 893

Etiquettes à imprimer sur **catalogue en ligne**

Solutions pour maisons de retraite et établissements de santé p. 1012